

Câble Ethernet Cat 5e en Vrac - 304,8 m - Solide - Classé CMR - Gris - Conforme TAA

N° de produit: WIRC5ECMRGRY



Destiné au câblage dans les murs, les conduits, les plafonds, etc., le câble CMR UTP massif Cat5e WIRC5ECMRGRY de 350 MHz (gris) est vendu en rouleau de 304,8 mètres. Il est équipé d'une fiche grise en PVC, qui le rend souple et durable, tout en facilitant le codage couleur des branchements réseau.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Idéal pour une installation réseau à domicile, au bureau ou dans un établissement scolaire
- Classé CMR pour câblage dans les murs, les conduits, les plafonds et toute autre utilisation verticale

Spécifications techniques

- **CÂBLE ETHERNET CAT5e** : Le câble UTP Cat5e à 4 paires solides de 304,8m est optimisé pour les réseaux d'entreprise de 1000 Mbps; La gamme de fréquences de 350 MHz améliore la capacité de débit; Prend en charge l'alimentation par Ethernet (PoE)
- **CONSTRUCTION DE QUALITÉ** : Les conducteurs en cuivre de haute qualité permettent un ajustement précis pour minimiser l'usure et la perte de signal; Cuivre solide 24 AWG prenant en

charge une gamme variée d'applications Ethernet

- **SÉCURITÉ ET FIABILITÉ** : Construit et testé avec soin, pour maintenir la diaphonie proche (NEXT) dans des limites acceptables; Connexions Ethernet fiables dans les applications nécessitant un câble Cat5e classé CMR
- **APPLICATIONS** : Idéal pour les installations de colonnes montantes (dans les murs, entre les étages, dans les cages d'ascenseur, etc.) où le classement au feu CMR est requis; Peut être utilisé pour l'installation de réseaux à la maison ou au bureau
- **CARACTÉRISTIQUES** : CAT5e; Gris; 304,8 mètres; 10/100/1000Mbps; 350 MHz; PoE; UTP; Tube en Cuivre Pur 24AWG; Classé CMR (Colonne Montante); TAA

Matériel

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Politique de garantie | Lifetime |
| Nombre de conducteurs | 4 Pair UTP |
| Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Résistance au feu | Homologué CMR (riser) |
| Normes de l'industrie | Catégorie 5 CMR |

Performance

| | |
|------------------------|---------------------|
| Longueur max. de câble | 1000.0 ft [304.9 m] |
|------------------------|---------------------|

Caractéristiques physiques

| | |
|---------------------|---------------------|
| Couleur | Gris |
| Calibre du fil | 24 AWG |
| Type de conducteur | Cuivre massif |
| Longueur de câble | 1000.0 ft [304.9 m] |
| Longueur du produit | 1000.0 ft [304.9 m] |
| Largeur du produit | 0.2 in [0.5 cm] |
| Hauteur du produit | 0.2 in [0.5 cm] |

Poids du produit 20.3 lb [9.2 kg]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 14.4 in [36.7 cm]

Largeur du Paquet 14.2 in [36.0 cm]

Hauteur du Paquet 8.9 in [22.7 cm]

Poids brut 21.1 lb [9.6 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Rouleau de câble massif CMR UTP Cat5e gris en vrac de 304,8 m

Informations de
garantie

Warranty À Vie

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis