

Universell kompatibel Dockingstationen



Warum StarTech.com



Das mitgelieferte Netzteil ist so ausgelegt, dass es alle Anschlüsse mit voller Leistung versorgt und den Laptop ohne Einschränkung oder Drosselung auflädt.



Schlossschlitze (k-slots) für die Gerätesicherheit, die verhindern, dass das Dock und andere abschließbare, angeschlossene Arbeitsplatzgeräte entfernt werden können.



StarTech.com Connectivity Tools. MAC Address Pass-through, WiFi Auto Switching, Windows Layout, USB Event Monitoring (nur Windows).

Garantierte Kompatibilität

- Universelle Kompatibilität mit Windows Laptops, MacBook Laptops und Chromebooks.
- Aktivieren Sie mehrere Bildschirme auf dem MacBook Air / Pro mit Apple M Series Chips.



DK30CH2DEPUE



116E-USBC-DOCK



DK30C2DPEPUE



DK30CHHPDEU



DKM30CHDPDUE

NEU



129UE-USBC-KVM-DOCK



DK31C4DPPDUE

	DK30CH2DEPUE	116E-USBC-DOCK	DK30C2DPEPUE	DK30CHHPDEU	DKM30CHDPDUE	Spezialisierte Docks		
Verbindung zum Laptop (Host)	USB-C	USB-C	USB-C USB-A	USB-C	USB-C	USB-C (KVM-Dock unterstützt zwei Hosts)	USB-C	
Anzahl der unterstützten Monitore / Maximale Auflösung	 2x 4K 60Hz (DP) 1x 4K 30Hz (HDMI)	 4K 60Hz	 4K 60Hz	 1080p	 4K 30Hz	 4K 60Hz	 4K 60Hz	
	Mehrere Bildschirme auf MacBook Air / Apple M Series MacBook Laptops aktivieren					-	Mehrere Bildschirme auf MacBook Air / Apple M Series MacBook Laptops aktivieren	
DisplayLink zertifiziert	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	
Video Ports	1x HDMI/2x DP	3x HDMI/2x DP	2x DP/2x HDMI	2x HDMI	1x DP or 1x VGA	2x DP	4x HDMI, 4x DP	
OS-Kompatibilität	Windows, macOS, ChromeOS & Ubuntu	Windows, macOS, ChromeOS & Ubuntu	Windows, macOS, ChromeOS & Ubuntu	Windows, macOS, ChromeOS, Ubuntu	Windows, macOS, ChromeOS, iPadOS	Funktioniert mit gemischten Betriebssystemen (kombinieren Sie Windows, macOS oder Chrome OS)		
Power Delivery	100W	100W	100W	65W	65W	Zwei Laptops Laden: 90W zum aktiven Host und 45W für den Standby-Host		
Anzahl der USB-A-Anschlüsse / Maximale Datenübertragungsrate	4x USB-A	1x USB-A 2x USB-A	1x USB-A 2x USB-A	3x USB-A	3x USB-A	2x USB-A 2x USB 2.0	3x USB-A	
Anzahl der USB-C-Anschlüsse / Maximale Datenübertragungsrate	1x USB-C	1x USB-C	1x USB-C	1x USB-C	1x USB-C	1x USB-C	1x USB-C	
USB-Port(s) zum Laden geeignet	1x USB-A 7.5W	1x USB-C 7.5W 1x USB-A 7.5W	1x USB-C 15W 1x USB-A 7.5W	1x USB-C 7.5W 1x USB-A 7.5W	1x USB-C 15W 1x USB-A 7.5W	-	1x USB-C 15W 1x USB-A 7.5W	
Gesamtzahl der USB-Anschlüsse	5	4	4	4	4	5	4	

➔ Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: startech.com/de/docking-stations

High Performance Dockingstationen



Warum StarTech.com



Das mitgelieferte Netzteil ist so ausgelegt, dass es alle Anschlüsse mit voller Leistung versorgt und den Laptop ohne Einschränkung oder Drosselung auflädt.



Schlossschlitze (k-slots) für die Gerätesicherheit, die verhindern, dass das Dock und andere abschließbare, angeschlossene Arbeitsplatzgeräte entfernt werden können.



StarTech.com Connectivity Tools. MAC Address Pass-through, WiFi Auto Switching, Windows Layout, USB Event Monitoring (nur Windows).

High Performance Docks

- Nutzt die GPU-Leistung
- Ideal für anspruchsvolle und grafikintensive Anwendungen, bei denen keine Software oder Videokomprimierung erforderlich ist.
- Treiberlos sorgt für einfachen Einsatz.

NEU



132UE-TB4USB4DOCK



TB4CDOCKUE



TB3CDK2DHUE



DK31C2DHSPDUE



MST30C2HHPDU



DK31C3MNCRUE

Host-Verbindung	Thunderbolt 4	Thunderbolt 4	Thunderbolt 3	USB-C	USB-C	USB-C
Anzahl der unterstützten Monitore / Maximale Auflösung	<p>Bis zu vier Monitore (Windows) Bis zu 4K 60Hz (Vierfach) Bis zu 5K 60Hz (Dual) Bis zu 8K 60Hz (Einzel, nur HDMI)</p>	<p>5K 60Hz Bis zu 5K 60Hz (Dual) Bis zu 8K 30Hz</p>	<p>4K 60Hz</p>	<p>4K 60Hz</p>	<p>4K 30Hz</p>	<p>Dual 4K 60Hz Triple 4K 30Hz</p>
Duales Display auf dem MacBook Pro mit Apple M Series Pro und Max Chips						
Video Ports	2x HDMI, 2x DP	3x TB4	2x HDMI, 2x DP	1X HDMI, 2X DP	2x HDMI, 2x HDMI/DVI-Adapter	2x HDMI, 2x DP 1x USB-C DP Alt Modus
Treiberlos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OS-Kompatibilität	Windows, macOS	Windows, macOS, ChromeOS	Windows, macOS, ChromeOS, Ubuntu	Windows, ChromeOS	Windows, ChromeOS	ChromeOS
Power Delivery	98W	98W	96W	100W	60W	60W
Anzahl der USB-A-Anschlüsse / Maximale Datenübertragungsrate	3x USB-A ^{10 Gbps} 2x USB-A ^{5 Gbps} 1x USB 2.0	3x USB-A ^{10 Gbps} 1x USB 2.0	1x USB-A ^{10 Gbps} 2x USB-A ^{5 Gbps}	2x USB-A ^{5 Gbps} 2x USB 2.0	4x USB-A ^{5 Gbps}	3x USB-A ^{10 Gbps} 2x USB 2.0
Anzahl der USB-C-Anschlüsse / Maximale Datenübertragungsrate	1x USB-C ^{10 Gbps}	3x TB4	2x USB-C ^{10 Gbps}	2x USB-C ^{10 Gbps}	1x USB-C ^{5 Gbps}	1x USB-C ^{10 Gbps} 1x USB-C ^{10 Gbps} mit DP Alt Mode Video
USB-Port(s) zum Laden geeignet	1x USB-C 15W 1x USB-A 7.5W	3x TB4/USB4 15W 1x USB-A 7.5W	1x USB-C 15W 1x USB-A 7.5W	2x USB-C 15W	1x USB-A 7.5W	1x USB-A 7.5W 2x USB-C 7.5W
Hardware-Plattform Kompatibilität	Apple M1 / M2 / M3 & Intel MacBook Thunderbolt 3 & TB4 Intel Thunderbolt 4 mit Windows	Apple M Series & Intel MacBook Thunderbolt 3 & 4 Intel Thunderbolt 4 mit Windows & Chromebooks	Apple M Series & Intel MacBook Thunderbolt 3 & 4 Intel Windows, Chromebooks	Intel Windows AMD Chromebooks mit USB-C DP Alt Modus		Chromebooks mit USB-C DP Alt Modus