


# Compatibilidad Universal con Docking Stations



## ¿Por qué StarTech.com?



La Fuente de Alimentación incluida está preparada para proporcionar potencia plena a todos los puertos y a la carga del portátil sin compartirla ni limitarla.



Ranuras de bloqueo (k-slots) para la seguridad de dispositivos que impiden la extracción del dock y de otros equipos conectados a la estación de trabajo que puedan asegurarse.



Herramientas de Conectividad de StarTech.com. Paso de Direcciones MAC, Autoconmutado de WiFi, Configuración de Ventanas, Monitorización de Eventos USB (Windows solamente).

## Compatibilidad Garantizada

- Compatibilidad Universal con Portátiles Windows, MacBooks y Chromebooks.
- Active Varios Monitores en MacBooks Air/ Pro con Chips de la Serie M de Apple.



DK30CH2DEPUE



116E-USBC-DOCK



DK30C2DPEPUE



DK30CHHPDEU



DKM30CHDPDUE

**NUEVO**



129UE-USBC-KVM-DOCK



DK31C4DPPDUE

	DK30CH2DEPUE	116E-USBC-DOCK	DK30C2DPEPUE	DK30CHHPDEU	DKM30CHDPDUE	129UE-USBC-KVM-DOCK	DK31C4DPPDUE	
Conexión a un Portátil (Anfitrión)	USB-C	USB-C	USB-C USB-A	USB-C	USB-C	Docks Especializados		
Número de Monitores Soportados / Resolución Máxima	2x 4K 60Hz (DP) 1x 4K 30Hz (HDMI)	4K 60Hz	4K 60Hz	1080p	4K 30Hz	4K 60Hz	4K 60Hz	
	Habilite Varios Monitores en Portátiles MacBook Air/MacBook con Chip Apple de la Serie M					-	Habilite Varios Monitores en Portátiles MacBook Air/MacBook con Chip Apple de la Serie M	
Certificación DisplayLink	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	
Puertos de Video	1x HDMI/2x DP	3x HDMI/2x DP	2x DP/2x HDMI	2x HDMI	1x DP or 1x VGA	2x DP	4x HDMI, 4x DP	
Compatibilidad con SO	Windows, macOS, ChromeOS y Ubuntu	Windows, macOS, ChromeOS y Ubuntu	Windows, macOS, ChromeOS y Ubuntu	Windows, macOS, ChromeOS, Ubuntu	Windows, macOS, ChromeOS, iPadOS	Funciona con SO mixtos (combine Windows, macOS o Chrome OS)		
Entrega de Alimentación	100W	100W	100W	65W	65W	Carga de Dos Portátiles: 90W al anfitrión activo y 45W al anfitrión en reposo		
Número de Puertos USB-A / Tasa Máxima de Transferencia de Datos	4x USB-A 5 Gbps	1x USB-A 10 Gbps 2x USB-A 5 Gbps	1x USB-A 10 Gbps 2x USB-A 5 Gbps	3x USB-A 5 Gbps	3x USB-A 5 Gbps	2x USB-A 10 Gbps 2x USB 2.0	3x USB-A 5 Gbps	
Número de Puertos USB-C / Tasa Máxima de Transferencia de Datos	1x USB-C 5 Gbps	1x USB-C 10 Gbps	1x USB-C 10 Gbps	1x USB-C 5 Gbps	1x USB-C 5 Gbps	1x USB-C 10 Gbps	1x USB-C 10 Gbps	
Puerto(s) USB con Capacidad de Carga	1x USB-A 7,5W	1x USB-C 7,5W 1x USB-A 7,5W	1x USB-C 15W 1x USB-A 7,5W	1x USB-C 7,5W 1x USB-A 7,5W	1x USB-C 15W 1x USB-A 7,5W	-	1x USB-C 15W 1x USB-A 7,5W	
Número Total de Puertos USB	5	4	4	4	4	5	4	

# Docking Stations de Alto Rendimiento



## ¿Por qué StarTech.com?



La Fuente de Alimentación incluida está preparada para proporcionar potencia plena a todos los puertos y a la carga del portátil sin compartirla ni limitarla.



Ranuras de bloqueo (k-slots) para la seguridad de dispositivos que impiden la extracción del dock y de otros equipos conectados a la estación de trabajo que puedan asegurarse.



Herramientas de Conectividad de StarTech.com. Paso de Direcciones MAC, Autoconmutado de WiFi, Configuración de Ventanas, Monitorización de Eventos USB (Windows solamente).

## Docks de Alto Rendimiento

- Utiliza el Rendimiento de la GPU
- Ideal para aplicaciones exigentes y de gráficos intensos sin necesidad de utilizar software o de comprimir vídeo
- Sin controladores para asegurar un despliegue fácil

**NUEVO**



132UE-TB4USB4DOCK



TB4CDOCKUE



TB3CDK2DHUE



DK31C2DHS PDUE



MST30C2HHPDU



DK31C3MNCRUE

Conexión del Anfitrión	Thunderbolt 4	Thunderbolt 4	Thunderbolt 3	USB-C	USB-C	USB-C
Número de Monitores Soportados / Resolución Máxima	<p><b>Hasta Cuatro Monitores (Windows)</b> Hasta 4K 60Hz (Cuádruple) Hasta 5K 60Hz (Doble) Hasta 8K 60Hz (Sencillo, Solamente HDMI)</p>	<p><b>5K 60Hz</b> Hasta 5K 60Hz (Doble) Hasta 8K 30Hz</p>	<p><b>4K 60Hz</b></p>	<p><b>4K 60Hz</b></p>	<p><b>4K 30Hz</b></p>	<p><b>4K 60Hz Doble</b> <b>4K 30Hz Triple</b></p>
Dos Pantallas en MacBook Pro con Chips Apple M de la Serie Pro y Max						
Puertos de Vídeo	<b>2x HDMI, 2x DP</b>	<b>3x TB4</b>	<b>2x HDMI, 2x DP</b>	<b>1X HDMI, 2X DP</b>	<b>2x HDMI, 2x Adaptadores HDMI/DVI</b>	<b>2x HDMI, 2x DP</b> <b>1x USB-C de Modo Alt de DP</b>
Sin Controladores	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compatibilidad con SO	<b>Windows, macOS</b>	<b>Windows, macOS, ChromeOS</b>	<b>Windows, macOS, ChromeOS, Ubuntu</b>	<b>Windows, ChromeOS</b>	<b>Windows, ChromeOS</b>	<b>ChromeOS</b>
Entrega de Alimentación	<b>98W</b>	<b>98W</b>	<b>96W</b>	<b>100W</b>	<b>60W</b>	<b>60W</b>
Número de Puertos USB-A / Tasa Máxima de Transferencia de Datos	<b>3x USB-A</b> <small>10 Gbps</small> <b>2x USB-A</b> <small>5 Gbps</small> <b>1x USB 2.0</b>	<b>3x USB-A</b> <small>10 Gbps</small> <b>1x USB 2.0</b>	<b>1x USB-A</b> <small>10 Gbps</small> <b>2x USB-A</b> <small>5 Gbps</small>	<b>2x USB-A</b> <small>5 Gbps</small> <b>2x USB 2.0</b>	<b>4x USB-A</b> <small>5 Gbps</small>	<b>3x USB-A</b> <small>10 Gbps</small> <b>2x USB 2.0</b>
Número de Puertos USB-C / Tasa Máxima de Transferencia de Datos	<b>1x USB-C</b> <small>10 Gbps</small>	<b>3x TB4</b>	<b>2x USB-C</b> <small>10 Gbps</small>	<b>2x USB-C</b> <small>10 Gbps</small>	<b>1x USB-C</b> <small>5 Gbps</small>	<b>1x USB-C</b> <small>10 Gbps</small> <b>1x USB-C</b> <small>10 Gbps</small> con vídeo DP con Modo Alt
Puerto(s) USB con Capacidad de Carga	<b>1x USB-C 15W</b> <b>1x USB-A 7,5W</b>	<b>3x TB4/USB4 15W</b> <b>1x USB-A 7,5W</b>	<b>1x USB-C 15W</b> <b>1x USB-A 7,5W</b>	<b>2x USB-C 15W</b>	<b>1x USB-A 7,5W</b>	<b>1x USB-A 7,5W</b> <b>2x USB-C 7,5W</b>
Compatibilidad con Plataformas de Hardware	Apple MacBook M1 / M2 / M3 e Intel Thunderbolt 3 y TB4 Intel Thunderbolt 4 con Windows	Apple MacBook de la Serie M e Intel Thunderbolt 3 y 4 Intel Thunderbolt 4 con Windows y Chromebooks	Apple MacBook de la Serie M e Intel Thunderbolt 3 y 4 Intel Windows, Chromebooks	Intel Windows AMD Chromebooks con USB-C de Modo Alt de DP		Chromebooks con USB-C de Modo Alt de DP