

Stations d'Accueil à Compatibilité Universelle



Pourquoi StarTech.com



L'alimentation incluse est conçue pour fournir une puissance totale à tous les ports et à la charge de l'ordinateur portable sans partage ni ralentissement.



Slot de verrouillage (k-slots) pour la sécurité des appareils, empêchant le retrait de la station d'accueil et d'autres équipements verrouillables attachés au poste de travail.



Outils de connectivité StarTech.com. MAC Address Pass-through, WiFi Auto Switching, Windows Layout, USB Event Monitoring (Windows uniquement).

Compatibilité Garantie

- Compatibilité universelle avec les ordinateurs portables Windows, MacBook et Chromebooks.
- Activer plusieurs écrans sur le MacBook Air / Pro avec les puces Apple M Series.



DK30CH2DEPUE



116E-USBC-DOCK



DK30C2DPEPUE



DK30CHHPDEU



DKM30CHDPDUE



129UE-USBC-KVM-DOCK



DK31C4DPPDUE

	DK30CH2DEPUE	116E-USBC-DOCK	DK30C2DPEPUE	DK30CHHPDEU	DKM30CHDPDUE	Docks Spécialisés		
Connexion à l'Ordinateur Portable (Hôte)	USB-C	USB-C	USB-C USB-A	USB-C	USB-C	USB-C (La Station d'Accueil KVM prend en charge Deux Hôtes)	USB-C	
Nombre de Moniteurs Pris en Charge / Résolution Maximale	2x 4K 60Hz (DP) 1x 4K 30Hz (HDMI)	4K 60Hz	4K 60Hz	1080p	4K 30Hz	4K 60Hz	4K 60Hz	
	Activer les Écrans Multiples sur les Ordinateurs Portables MacBook Air / Apple M Series MacBook					-	Activer les Écrans Multiples sur les Ordinateurs Portables MacBook Air / Apple M Series MacBook	
Certifié DisplayLink	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	
Ports Vidéo	1x HDMI/2x DP	3x HDMI/2x DP	2x DP/2x HDMI	2x HDMI	1x DP or 1x VGA	2x DP	4x HDMI, 4x DP	
Compatibilité avec les OS	Windows, macOS, ChromeOS et Ubuntu	Windows, macOS, ChromeOS et Ubuntu	Windows, macOS, ChromeOS et Ubuntu	Windows, macOS, ChromeOS, Ubuntu	Windows, macOS, ChromeOS, iPadOS	Fonctionne avec des OS mixtes (combinez Windows, macOS ou Chrome OS)	Windows, macOS, ChromeOS et Ubuntu	
Power Delivery	100W	100W	100W	65W	65W	Chargement Double des Ordinateurs Portables: 90W pour l'hôte actif et 45W à l'hôte en veille	100W	
Nombre de Ports USB-A / Taux de Transfert de Données Max	4x USB-A <small>5 Gbps</small>	1x USB-A <small>10 Gbps</small> 2x USB-A <small>5 Gbps</small>	1x USB-A <small>10 Gbps</small> 2x USB-A <small>5 Gbps</small>	3x USB-A <small>5 Gbps</small>	3x USB-A <small>5 Gbps</small>	2x USB-A <small>10 Gbps</small> 2x USB 2.0	3x USB-A <small>5 Gbps</small>	
Nombre de Ports USB-C / Taux de Transfert de Données Max	1x USB-C <small>5 Gbps</small>	1x USB-C <small>10 Gbps</small>	1x USB-C <small>10 Gbps</small>	1x USB-C <small>5 Gbps</small>	1x USB-C <small>5 Gbps</small>	1x USB-C <small>10 Gbps</small>	1x USB-C <small>10 Gbps</small>	
Port(s) USB pouvant être Chargé(s)	1x USB-A 7.5W	1x USB-C 7.5W 1x USB-A 7.5W	1x USB-C 15W 1x USB-A 7.5W	1x USB-C 7.5W 1x USB-A 7.5W	1x USB-C 15W 1x USB-A 7.5W	-	1x USB-C 15W 1x USB-A 7.5W	

Stations d'Accueil Haute Performance



Pourquoi StarTech.com



L'alimentation incluse est conçue pour fournir une puissance totale à tous les ports et à la charge de l'ordinateur portable sans partage ni ralentissement.



Slot de verrouillage (k-slots) pour la sécurité des appareils, empêchant le retrait de la station d'accueil et d'autres équipements verrouillables attachés au poste de travail.



Outils de connectivité StarTech.com. MAC Address Pass-through, WiFi Auto Switching, Windows Layout, USB Event Monitoring (Windows uniquement).

Docks à Haute Performance

- Utilise les performances du GPU
- Idéal pour les applications exigeantes et gourmandes en ressources graphiques, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser un logiciel ou de compresser la vidéo.
- L'absence de pilote facilite le déploiement.

NOUVEAU



132UE-TB4USB4DOCK



TB4CDOCKUE



TB3CDK2DHUE



DK31C2DHSPEUE



MST30C2HHPDU



DK31C3MNCRUE

	132UE-TB4USB4DOCK	TB4CDOCKUE	TB3CDK2DHUE	DK31C2DHSPEUE	MST30C2HHPDU	DK31C3MNCRUE
Connexion de l'Hôte	Thunderbolt 4	Thunderbolt 4	Thunderbolt 3	USB-C	USB-C	USB-C
Nombre de Moniteurs pris en charge / Résolution Maximale	<p>Jusqu'à Quatre Moniteurs (Windows) Jusqu'à 4K 60Hz (Quad) Jusqu'à 5K 60Hz (Double) Jusqu'à 8K 60Hz (Simple, HDMI Uniquement)</p>	<p>5K 60Hz Jusqu'à 5K 60Hz (Double) Jusqu'à 8K 30Hz</p>	<p>4K 60Hz</p>	<p>4K 60Hz</p>	<p>4K 30Hz</p>	<p>Dual 4K 60Hz Triple 4K 30Hz</p>
Double Affichage sur MacBook Pro avec les puces Apple M Series Pro et Max						
Ports Vidéo	2x HDMI, 2x DP	3x TB4	2x HDMI, 2x DP	1X HDMI, 2X DP	2x HDMI, 2x Adaptateurs HDMI/DVI	2x HDMI, 2x DP 1x USB-C DP Alt Mode
Sans Driver	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compatibilité avec les OS	Windows, macOS	Windows, macOS, ChromeOS	Windows, macOS, ChromeOS, Ubuntu	Windows, ChromeOS	Windows, ChromeOS	ChromeOS
Power Delivery	98W	98W	96W	100W	60W	60W
Nombre de Ports USB-A / Taux de Transfert de Données Max	3x USB-A ^{10 Gbps} 2x USB-A ^{5 Gbps} 1x USB 2.0	3x USB-A ^{10 Gbps} 1x USB 2.0	1x USB-A ^{10 Gbps} 2x USB-A ^{5 Gbps}	2x USB-A ^{5 Gbps} 2x USB 2.0	4x USB-A ^{5 Gbps}	3x USB-A ^{10 Gbps} 2x USB 2.0
Nombre de Ports USB-C / Taux de Transfert de Données Max	1x USB-C ^{10 Gbps}	3x TB4	2x USB-C ^{10 Gbps}	2x USB-C ^{10 Gbps}	1x USB-C ^{5 Gbps}	1x USB-C ^{10 Gbps} 1x USB-C ^{10 Gbps} avec la Vidéo DP Alt Mode
Port(s) USB Pouvant être Chargé(s)	1x USB-C 15W 1x USB-A 7.5W	3x TB4/USB4 15W 1x USB-A 7.5W	1x USB-C 15W 1x USB-A 7.5W	2x USB-C 15W	1x USB-A 7.5W	1x USB-A 7.5W 2x USB-C 7.5W
Compatibilité des Plateformes Hardware	Apple M1 / M2 / M3 & Intel MacBook Thunderbolt 3 & TB4 Intel Thunderbolt 4 avec Windows	Apple M Series & Intel MacBook Thunderbolt 3 & 4 Intel Thunderbolt 4 avec Windows et Chromebooks	Apple M Series & Intel MacBook Thunderbolt 3 & 4 Intel Windows, Chromebooks	Intel Windows AMD Chromebooks avec USB-C DP Alt Mode		Chromebooks avec USB-C DP Alt Mode



Pour plus d'informations, visitez le site : startech.com/fr/docking-stations