

Compatibilidad Universal con Docking Stations



¿Por qué StarTech.com?



La Fuente de Alimentación incluida está preparada para proporcionar potencia plena a todos los puertos y a la carga de la laptop sin compartirla ni limitarla.



Ranuras de bloqueo (k-slots) para la seguridad de dispositivos que impiden la extracción del dock y de otros equipos conectados a la estación de trabajo que puedan asegurarse.



Herramientas de Conectividad de StarTech.com. Paso de Direcciones MAC, Autoconmutado de WiFi, Configuración de Ventanas, Monitorización de Eventos USB (Windows solamente).

Compatibilidad Garantizada

- Compatibilidad Universal con Laptops Windows, MacBooks y Chromebooks.
- Active Varios Monitores en MacBooks Air/Pro con Chips de la Serie M de Apple.



DK30CH2DEP



DK30CH2DPPD



DK30C2DEPEP



DK30CHHPD



DK30C2DPPD



DKM30CHDPD



DK30A2DH



USB3SDOCKHVDV

	DK30CH2DEP	DK30CH2DPPD	DK30C2DEPEP	DK30CHHPD	DK30C2DPPD	DKM30CHDPD	DK30A2DH	USB3SDOCKHVDV
Conexión a una Laptop (Anfitrión)	USB-C	USB-C	USB-C USB-A	USB-C	USB-C USB-A	USB-C	USB-C USB-A	USB-C USB-A
Número de Monitores Soportados / Resolución Máxima	 2x 4K 60Hz (DP) 1x 4K 30Hz (HDMI)	 2x 4K 60Hz (DP) 1x 4K 30Hz (HDMI)	 4K 60Hz	 1080p	 4K 60Hz	 4K 30Hz	 4K 60Hz	 1920 x 1200
	Habilite Varios Monitores en Laptops MacBook Air/MacBook con Chip Apple de la Serie M						-	Dos Pantallas en MacBook Pro con Chips Apple M de la Serie Pro y Max
Certificación DisplayLink						-	2x HDMI, 2x DP	-
Puertos de Video	1x HDMI/2x DP	1x HDMI/2x DP	2x DP/2x HDMI	2x HDMI	2x DP/2x HDMI	1x DP o 1x VGA	-	1x VGA, 1x DVI-D 1x HDMI
Compatibilidad con SO	Windows, macOS, ChromeOS y Ubuntu	Windows, macOS, ChromeOS y Ubuntu	Windows, macOS, ChromeOS y Ubuntu	Windows, macOS, ChromeOS y Ubuntu	Windows, macOS, ChromeOS y Ubuntu	Windows, macOS, ChromeOS, iPadOS	Windows, macOS, ChromeOS y Ubuntu	Windows, macOS, ChromeOS
Entrega de Potencia	100W	60W	100W	65W	60W	65W	-	-
Número de Puertos USB-A / Tasa Máxima de Transferencia de Datos	4x USB-A	4x USB-A	1x USB-A 2x USB-A	3x USB-A	1x USB-A 2x USB-A	3x USB-A	6x USB-A	3x USB-A
Número de Puertos USB-C / Tasa Máxima de Transferencia de Datos	1x USB-C	1x USB-C	1x USB-C	1x USB-C	1x USB-C	1x USB-C	-	-
Puerto(s) USB con Capacidad de Carga	1x USB-A 7.5W	1x USB-A 7.5W	1x USB-C 15W 1x USB-A 7.5W	1x USB-C 7.5W 1x USB-A 7.5W	1x USB-C 15W 1x USB-A 7.5W	1x USB-C 15W 1x USB-A 7.5W	-	-
Número Total de Puertos USB	5	6	4	4	3	4	6	3

Docking Stations de Alto Rendimiento

StarTech.com
Hard-to-find made easy



¿Por qué StarTech.com?



La Fuente de Alimentación incluida está preparada para proporcionar potencia plena a todos los puertos y a la carga de la laptop sin compartirla ni limitarla.



Ranuras de bloqueo (k-slots) para la seguridad de dispositivos que impiden la extracción del dock y de otros equipos conectados a la estación de trabajo que puedan asegurarse.



Herramientas de Conectividad de StarTech.com. Paso de Direcciones MAC, Autoconmutado de WiFi, Configuración de Ventanas, Monitorización de Eventos USB (Windows solamente).

Docks de Alto Rendimiento

- Utiliza el Rendimiento de la GPU
- Ideal para aplicaciones exigentes y de gráficos intensos sin necesidad de utilizar software o de comprimir video
- Sin controladores para asegurar una fácil configuración



TB3DK2DPPD



TB3CDK2DH



TB3DOCK2DPPD



MST30C2HHPD

NUEVO



129N-USBC-KVM-DOCK

	TB3DK2DPPD	TB3CDK2DH	TB3DOCK2DPPD	MST30C2HHPD	129N-USBC-KVM-DOCK
Conexión del Anfitrión	Thunderbolt 3	Thunderbolt 3	Thunderbolt 3	USB-C	USB-C (El Dock KVM Soporta Dos Anfitriones)
Número de Monitores Soportados / Resolución Máxima	 4K 60Hz	 4K 60Hz	 4K 60Hz	 4K 30Hz	 4K 60Hz
	Dos Pantallas en MacBook Pro con Chips Apple M de la Serie Pro y Max				Habilite Varios Monitores en Laptops MacBook Air/ MacBook con Chip Apple de la Serie M
Puertos de Video	1x DP, 1x TB3	2x HDMI, 2x DP	1x DP, 1x TB3	2x HDMI, 2x Adaptadores HDMI/DVI	2x DP
sin Controladores					
Compatibilidad con SO	Windows, macOS	Windows, macOS, ChromeOS, Ubuntu	Windows, macOS	Windows, ChromeOS	Funciona con SO mixtos (combine Windows, macOS o Chrome OS)
Entrega de Potencia	85W	96W	85W	60W	Carga de Dos Laptops: 90W al anfitrión activo y 45W al anfitrión en reposo
Número de Puertos USB-A / Tasa Máxima de Transferencia de Datos	1x USB-C	1x USB-A 2x USB-A	5x USB-A	4x USB-A	2x USB-A 2x USB 2.0
Número de Puertos USB-C / Tasa Máxima de Transferencia de Datos	1x USB-C	2x USB-C	1x USB-C	1x USB-C	1x USB-C
Puerto(s) USB con Capacidad de Carga	1x USB-A 7.5W	1x USB-C 15W 1x USB-A 7.5W	1x USB-A 7.5W	1x USB-A 7.5W	—
Compatibilidad con Plataformas de Hardware	Apple MacBook M1 / M2 / M3 e Intel Thunderbolt 3 y 4 Intel Windows, Chromebooks	Apple MacBook M1 / M2 / M3 e Intel Thunderbolt 3 y 4 Intel Windows, Chromebooks	Apple MacBook M1 / M2 / M3 e Intel Thunderbolt 3 y 4 Intel Windows, Chromebooks	Intel Windows AMD Chromebooks con USB-C de Modo Alt de DP	Apple MacBook M1 / M2 / M3 e Intel Intel Windows, Chromebooks

Para más información visite: startech.com/mx/docking-stations