

Hub USB-C 3.0 a 7 Porte - 5x USB-A + 2x USB-C - Autoalimentato con Alimentatore da 65W - Hub USB 3.1 10Gbps - Multipresa USB Type-C per Desktop/Laptop con Cavo di Bloccaggio Certificato USB-IF da 1m

ID prodotto: 10G5A2CS-USB-C-HUB



Questo hub USB-C a 7 porte consente di aggiungere sette porte USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) (5x USB-A, 2x USB-C) a un computer occupando una sola porta USB-C. La multipresa USB è autoalimentata con un adattatore di alimentazione incluso, è dotato di protezione da sovraccorrente OCP, che impedisce alle periferiche di assorbire troppa energia, evitando la disconnessione dei dispositivi USB e lo spegnimento imprevisto del computer. Il supporto per Wake On USB consente attraverso le comunicazioni USB provenienti dai dispositivi collegati all'hub, di far uscire il computer dalla modalità di standby o da altre modalità di risparmio energetico/sleep.

L'hub USB condivide 10Gbps di larghezza di banda dal dispositivo host USB, consentendo trasferimenti di dati ad alta velocità per applicazioni ad alte prestazioni. L'hub USB è compatibile con le versioni USB precedenti, tra cui USB 3.2 Gen 1 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps) e USB 1.1 (12Mbps). Dispone di cinque porte USB-A e due porte USB-C. Questa combinazione di porte consente di supportare un'ampia gamma di dispositivi USB moderni e tradizionali, come dispositivi di archiviazione esterni (ad esempio chiavette USB, HDD/SSD), videocamere HD (ad esempio webcam), mouse, tastiere e cuffie USB.

Questa ciabatta USB, autoalimentata con un alimentatore da 65W, è dotata di due porte USB BC 1.2 (1x USB-A, 1x USB-C) ognuna delle quali fornisce 2,4A (12W) di potenza simultaneamente, il che la rende ideale per caricare dispositivi USB alimentati a batteria come smartphone e tablet, fornendo al contempo una connessione dati. Queste porte forniscono energia con o senza un computer host collegato, con supporto per applicazioni CDP (Charging Downstream Port) e DCP (Dedicated Charging Port). L'hub dispone di quattro porte USB-A e una porta USB-C che forniscono ciascuna una potenza di 0,9 A (4,5 W) secondo lo standard USB 3.2. L'adattatore di alimentazione incluso garantisce che tutte le porte siano in grado di fornire energia indicata, indipendentemente dal numero di dispositivi collegati.

È incluso un cavo host USB-C certificato USB-IF di alta qualità. Il cavo è dotato di un connettore con

chiusura a vite per garantire una connessione sicura e affidabile all'hub USB. Il rivestimento del cavo in elastomero termoplastico (TPE) è più morbido e flessibile rispetto ai cavi rivestiti in PVC.

Questa multipresa USB a cinque porte è indipendente dal sistema operativo e supporta tutti i sistemi operativi, compresi Windows, macOS, ChromeOS, iPadOS e Android. L'installazione è automatica al momento della connessione a un computer host.

Questo hub USB può essere installato su una parete, una scrivania o un supporto VESA, utilizzando i supporti per hub StarTech.com: SSPMSVESA o SSPMSUDWM.

Sviluppata per migliorare le prestazioni e la sicurezza, StarTech.com Connectivity Tools è l'unica suite software sul mercato compatibile con un'ampia gamma di accessori di connettività IT. Il software applicabile a questo prodotto è l'USB Event Monitoring Utility. Questa utility consente di monitorare e registrare qualsiasi dispositivo USB collegato.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione StarTech.com Connectivity Tools, visitare il sito: [www.StarTech.com/connectivity-tools](http://www.StarTech.com/connectivity-tools)

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Consente di collegare sette periferiche USB (5x USB-A, 2x USB-C) a un computer portatile o desktop dotato di USB-C
- Ricarica di dispositivi USB con o senza computer host collegato, con supporto delle modalità CDP (Charging Downstream Port) e DCP (Dedicated Charging Port)

## Caratteristiche

- **HUB USB-C a 7 PORTE:** Questo hub di espansione USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) è dotato di un connettore host USB-C e 7 porte USB downstream (5x USB-A, 2x USB-C) - Autoalimentato con alimentatore incluso
- **ALIMENTATORE DA 65W INCLUSO:** L'alimentatore assicura ad ogni porta la potenza specificata. 2 porte USB BC 1.2 (1xUSB-C, 1xUSB-A) erogano 12W ciascuna per la ricarica di dispositivi dalla Porta Dati e della Porta di Ricarica Dedicata, le altre erogano 4,5W

- CAVO HOST CERTIFICATO USB-IF: Cavo host USB-C Premium Certificato USB-IF da 1m incluso. Rivestimento in TPE flessibile e resistente, la certificazione USB-IF e la porta USB-C con chiusura a vite garantiscono una connessione affidabile e sicura all'hub
- PRESTAZIONI IT PRO: La protezione OCP impedisce un eccessivo assorbimento di energia per evitare lo spegnimento dei dispositivi. Il Wake On USB riattiva il PC dalla sospensione. Montaggio su scrivania/muro/VESA con supporti SSPMSUDWM/SSPMSVESA (opzionali)
- IL NOSTRO VANTAGGIO: Include il software IT Pro Connectivity Tools per migliorare la sicurezza USB sui sistemi Windows - Registra gli eventi USB con timestamp per identificare i dispositivi potenzialmente dannosi. Funziona con USB-C e Thunderbolt 3/4

---

#### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porta(e) di ricarica rapida	Sì
Porte	7
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
Interfaccia	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
Tipo bus	USB 3.2 Gen 2 10Gbps
Standard del settore	USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) - Retrocompatibile con USB 3.2 Gen 1 (5Gbps), USB 2.0 e USB 1.1
ID chipset	VIA - VL822-Q7
	VIA - VL162

---

#### Prestazioni

Wake On Lan	Sì
Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps (USB 3.2 Gen 2)
Tipo e velocità	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Supporto UASP	Sì
Supported Charging Outputs	BC 1.2 (1.5A)
	Apple 2.4A

## Apple 1A

## Connettore/i

Porte esterne	4 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 2, 10Gbps) 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps) 1 - USB 3.2 Type-A (9 Pin, Gen 2, 10Gbps, 12W Power) 1 - USB 3.2 Type-C (24 Pin, Gen 2, 10Gbps, 12W Power)
Connettori host	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)

## Software

Compatibilità con sistemi operativi	Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
-------------------------------------	---

## Note/requisiti speciali

Nota	USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) è conosciuto anche come USB 3.1 Gen 2 (10Gbps).  La base dell'hub USB può raggiungere temperature fino a 75°C durante il normale funzionamento
------	---

## Indicatori

Indicatori LED	1 - LED di stato - Verde: Fisso ( l'HUB USB è alimentato e collegato a un host). Lampeggio Lento (l'HUB USB è alimentato ma non collegato a un host), Spento (l'alimentazione non è collegata, l'Hub USB è in stato di spegnimento)
----------------	---

## Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	110V-240V AC
Tensione di uscita	19V DC
Corrente di uscita	3.42 A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M
Consumo energetico	65 W

---

**Ambientale**

Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità	0% ~ 95% RH (senza condensa) a 25°C

---

**Caratteristiche fisiche**

Colore	Grigio Siderale
Fattore di forma	Desktop
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza del cavo	3.3 ft [1 m]
Lunghezza prodotto	4.5 in [11.5 cm]
Larghezza prodotto	3.1 in [8.0 cm]
Altezza prodotto	1.3 in [3.2 cm]
Peso prodotto	9.8 oz [278.0 g]

---

**Informazioni confezione**

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.9 in [17.5 cm]
Larghezza del Pacco	9.9 in [25.2 cm]
Altezza del Pacco	3.8 in [9.6 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.6 lb [1.2 kg]

---

**Contenuto della confezione**

Incluso nella confezione	1 - Hub USB
	1 - Cavo host USB-C

1 - Adattatore di Alimentazione Universale (NA, UE, UK)

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

