

7-Port USB-C Hub, 5x USB-A + 2x USB-C, Self-Powered met 65W Power Supply, USB 3.1 10Gbps, Desktop/Laptop USB Hub met 0.9m USB-IF Gecertificeerde Locking Kabel, USB Type C Hub

Productcode: 10G5A2CS-USB-C-HUB



Voeg zeven USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) poorten (5x USB-A, 2x USB-C) toe aan een USB-C computer met behulp van deze 7-Port USB-C Hub. De USB Hub is self-powered en komt met een meegeleverde power adapter. De USB Hub is voorzien van Overcurrent Protection (OCP). OCP helpt voorkomen dat randapparaten te veel stroom verbruiken en hierdoor uitvallen, waardoor ook computers onverwacht kunnen worden uitgeschakeld. Ondersteuning voor Wake On USB maakt het mogelijk voor USB randapparaten om de computer uit stand-by of andere energiebesparende/slaapmodi te halen.

De USB-hub deelt 10Gbps bandbreedte afkomstig van het USB-hostapparaat, waardoor snelle datatransfers voor krachtige toepassingen mogelijk zijn. De USB-hub is backwards compatible met eerdere USB-versies, waaronder USB 3.2 Gen 1 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps) en USB 1.1 (12Mbps). De hub beschikt over vijf USB-A poorten en twee USB-C poorten. Deze combinatie van poorten biedt ondersteuning voor een breed scala aan moderne en oudere USB-apparaten, zoals externe opslagapparaten (bijv. thumb drives, HDD's/SSD's), HD-camera's (bijv. webcams), muizen, toetsenborden en USB-headsets.

De USB-hub gebruikt zijn eigen voeding via de 65W power adapter. De hub beschikt over twee USB BC 1.2 poorten (1x USB-A, 1x USB-C), die elk 2,4A (12W) gelijktijdig vermogen leveren, ideaal om batterij gevoede USB apparaten zoals smartphones en tablets op te laden, terwijl er ook een dataverbinding is. Deze poorten leveren stroom met of zonder aangesloten hostcomputer, met ondersteuning voor zowel CDP (Charging Downstream Port) & DCP (Dedicated Charging Port) toepassingen. De hub beschikt over vier USB-A, en één USB-C poort die elk de USB 3.2 standaard van 0,9A (4,5W) stroom leveren. De meegeleverde power adapter zorgt ervoor dat alle poorten altijd voldoende stroom leveren, ongeacht het aantal aangesloten apparaten.

Een hoogwaardige 0.91m USB-IF gecertificeerde USB-C hostkabel wordt meegeleverd. De kabel is voorzien van een connector met schroefvergrendeling voor een veilige en betrouwbare verbinding met de USB-hub. De Thermoplastic Elastomer (TPE) kabelmantel is zachter en flexibeler dan kabels met

een PVC-mantel.

De 7-Port USB Hub is OS onafhankelijk en ondersteunt alle besturingssystemen, waaronder Windows, macOS, ChromeOS, iPadOS en Android. De installatie gebeurt automatisch bij aansluiting op een hostcomputer.

Monteer de USB Hub aan een muur, bureau of VESA bevestiging, met behulp van StarTech.com hub bevestigingen: SSPMSVESA or SSPMSUDWM.

StarTech.com Connectivity Tools zijn ontwikkeld om prestaties en veiligheid te verbeteren en is het enige softwarepakket op de markt dat compatibel is met een grote verscheidenheid aan IT-connectiviteitsaccessoires. De toepasselijke software voor dit product is het USB Event Monitoring Utility. Gebruik deze utility om alle aangesloten USB-apparaten te volgen en te loggen.

Voor uitgebreide informatie en om de StarTech.com Connectivity Tools te downloaden, kunt u terecht op: www.StarTech.com/connectivity-tools

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit zeven USB-randapparaten (5x USB-A, 2x USB-C) aan op een met USB-C uitgeruste laptop of desktop
- Laadt USB-apparaten met of zonder aangesloten hostcomputer, met ondersteuning voor zowel CDP (Charging Downstream Port) & DCP (Dedicated Charging Port) modes

Eigenschappen

- 7-PORT USB-C HUB: USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) expansion hub voorzien van een USB-C host connector met 7x downstream USB poorten (5x USB-A, 2x USB-C); Self-powered met meegeleverde voeding
- INCL. 65W POWER ADAPTER: Power Adapter zorgt voor voldoende stroom; 2x USB BC 1.2 poorten (1x USB-C, 1x USB-A) leveren elk 12W voor het laden van apparaten met Charging Data Port & Dedicated Charging Port modes; Andere poorten leveren 4,5W
- USB-IF GECERTIFICEERDE HOST KABEL: Inclusief Premium 0,91m USB-C host kabel; USB-IF

gecertificeerd; Flexibele en duurzame TPE mantel; Met schroefvergrendeling op de USB-C poort voor een betrouwbare en veilige verbinding met de USB-hub

- IT PRO PRESTATIES: Overcurrent Protection (OCP) voorkomt overmatig stroomverbruik en bijhorend uitval van randapparatuur; Wake On USB wekt desktop/laptop uit slaapstand; Bureau/wand/VESA montage met SSPMSUDWM & SSPMSVESA (apart verkrijgbaar)
- ONS VOORDEEL: IT Pro Connectivity Tools beschikbaar om USB veiligheid op Windows systemen te verbeteren; USB Event logging met timestamps om admins potentiële schadelijke apparaten te helpen identificeren; Werkt met USB-C en Thunderbolt 3/4

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Snellaadpoort(en)	Ja
Poorten	7
Type kabelmantel	TPE - Thermoplastic Elastomers
Interface	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
Bus type	USB 3.2 Gen 2 10Gbps
Industriestandaarden	USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) - Backwards compatibel met USB 3.2 Gen 1 (5Gbps), USB 2.0 en USB 1.1
Chipsetcode	VIA - VL822-Q7
	VIA - VL162

Prestaties

Wake On Lan	Ja
Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps (USB 3.2 Gen 2)
Type en snelheid	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Supported Charging Outputs	BC 1.2 (1.5A)
	Apple 2.4A
	Apple 1A

Connector(en)	Externe poorten	4 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 2, 10Gbps) 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps) 1 - USB 3.2 Type-A (9 Pin, Gen 2, 10Gbps, 12W Power) 1 - USB 3.2 Type-C (24 Pin, Gen 2, 10Gbps, 12W Power)
	Hostaansluitingen	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
Software	Besturingssystemen	Onafhankelijk van besturingssysteem - geen installatie van drivers of software nodig
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) is ook bekend als USB 3.1 Gen 2 (10Gbps). De basis van de USB-hub kan tijdens normaal gebruik temperaturen tot 75°C bereiken.
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Status LED - Groen: Vast (Power is aan, USB HUB is verbonden met een host), Slow Pulse (Power is aan, USB HUB is niet aangesloten op een host), Off (Power is niet aangesloten, USB Hub staat uit)
Voeding	Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	110V-240V AC
	Uitgangsspanning	19V DC
	Uitgangsstroom	3.42 A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Vermogensopname	65 W
Gebruiksomgeving		

Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid	0% ~ 95% RH (geen condensatie) bij 25°C

Fysieke eigenschappen

Kleur	Space grijs
Vormfactor	Desktop
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	3.3 ft [1 m]
Lengte product	4.5 in [11.5 cm]
Breedte product	3.1 in [8.0 cm]
Hoogte product	1.3 in [3.2 cm]
Gewicht product	9.8 oz [278.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.9 in [17.5 cm]
Package Width	9.9 in [25.2 cm]
Package Height	3.8 in [9.6 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.6 lb [1.2 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB Hub
	1 - USB-C hostkabel
	1 - Universele Power Adapter (NA, EU, UK)

Garantiebepalingen

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.