


Scheda seriale PCI Express a 1 porta; Scheda di interfaccia seriale da PCIe a RS232 (DB9), Scheda PCIe per PC con 16C1050 UART, staffe standard o a basso profilo, ritenzione COM, Windows e Linux

ID prodotto: 11050-PC-SERIAL-CARD



Aggiungete il supporto della comunicazione seriale al vostro computer desktop o al vostro sistema Small Form Factor (SFF), utilizzando questa scheda seriale. Il supporto RS-232 (DB9) permette il controllo e la comunicazione con una periferica seriale.

Installate questa scheda per consentire l'uso continuo di dispositivi seriali tradizionali, evitando tempi di inattività e costosi aggiornamenti. La scheda seriale PCIe è ideale per gli aggiornamenti di sistema in un'ampia gamma di applicazioni per i settori della logistica, della produzione e del trasporto merci e per l'industria IT, come le apparecchiature POS, i sistemi di sicurezza, le installazioni A/V e altro ancora.

La scheda RS-232 ad 1 porta è dotata di supporto UART 16C1050, FIFO da 256 byte (trasmissione/ricezione), velocità bidirezionale fino a 921,6 Kbps, staffa a basso profilo inclusa per sistemi SFF e luci di stato LED della porta seriale. Inoltre, supporta i sistemi Windows e Linux per la massima compatibilità.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **DA PCIE A 1 PORTA SERIALE:** Collega un dispositivo seriale RS232 (DB9) a un computer con questa scheda seriale per PC. Supporta l'UART 16C1050 per alte prestazioni. Controlla l'attività con le luci di stato LED incorporate sulla scheda PCI Express DB9
- **COMPATIBILITÀ DEI DISPOSITIVI:** Usa questa scheda di interfaccia seriale per collegare lettori/scanner di codici a barre, stampanti di ricevute, bilance, PLC, dispositivi medici, ecc. La scheda PCIE UART fornisce un'alimentazione di 5V o 12V sul pin 9
- **APPLICAZIONI:** Scheda seriale ideale per applicazioni IT come sale server, controllo industriale/automazione, logistica e laboratori. Continuate a usare l'hardware legacy con questa scheda RS232 PCIE. La porta DB9 accetta cavi seriali con bloccaggio a vite
- **SPECIFICHE DELLA SCHEDA SERIALE:** 16C1050 UART | Max Baud 921.6 Kbps | 256 Byte FIFO | Retenzione COM | Supporta Windows e Linux | Asix AX99100 | Odd/Even/Mark/Space/None Parity Modes | 5/6/7/8/9 Data Bits | PCIE 2.0 x1 | Staffa a basso profilo incluso
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT:** Progettata e costruita per i professionisti dell'IT, questa scheda da PCIE a RS232 è supportata per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica multilingue gratuita a vita 24/5.

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	1
Interfaccia	Seriale
Tipo bus	PCI Express
Tipo scheda	Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Stile porte	Integrato nella scheda
Standard del settore	PCI Express Versione 2.0 x1
ID chipset	ASIX - AX99100
	ASIX - ZT3243LFEY

Prestazioni

Wake On Lan	Sì
-------------	----

	Protocollo seriale	RS-232
	Baud rate max	921,6 Kbps
	Bit dati	5, 6, 7, 8, 9
	FIFO	256 Bytes
	Controllo flusso	Hardware e software
	Parità	Even, Odd, None, Space, and Mark
Connettore/i	Tipo/i connettori	1 - PCI Express x1
	Porte esterne	1 - Maschio DB-9 (9 pin, D-Sub)
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2016, 2019 Linux 2.6.13 e successivi - Solo Versioni LTS
Note/requisiti speciali	Requisiti di sistema e cavi	Computer con uno slot PCI Express x1 o superiore disponibile
Indicatori	Indicatori LED	2 - Verde = Attività Spento = Nessuna attività
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 75°C (-40°F to 167°F)
	Umidità	5 ~ 95% RH
Caratteristiche fisiche	Colore	Giallo

Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	2.9 in [7.3 cm]
Larghezza prodotto	0.7 in [1.8 cm]
Altezza prodotto	4.7 in [12.0 cm]
Peso prodotto	1.5 oz [42.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.3 in [21.2 cm]
Larghezza del Pacco	5.7 in [14.5 cm]
Altezza del Pacco	1.6 in [4.1 cm]
Peso spedizione (confezione)	4.5 oz [128.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Scheda PCIe seriale
	1 - Staffa a basso profilo
	1 - Guida di avvio rapido

Informazioni sulla garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.