

Hub USB-C 3.0 a 10 Porte - 8x USB-A + 2x USB-C - Autoalimentato con Alimentatore da 65W - Hub USB 3.1 10Gbps - Multipresa USB Type-C per Desktop/Laptop con Cavo di Bloccaggio Certificato USB-IF da 1m

ID prodotto: 10G8A2CS-USB-C-HUB



Questo hub USB-C a 10 porte consente di aggiungere dieci porte USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) (8x USB-A, 2x USB-C) a un computer occupando una sola porta USB-C. La multipresa USB autoalimentata con un adattatore di alimentazione incluso, è dotato di protezione da sovracorrente OCP, che impedisce alle periferiche di assorbire troppa energia, evitando la disconnessione dei dispositivi USB e lo spegnimento imprevisto dei computer. Il supporto per Wake On USB consente le comunicazioni USB, provenienti dai dispositivi collegati all'hub, di far uscire il computer dalla modalità di standby o da altre modalità di risparmio energetico/sleep.

L'hub USB condivide 10Gbps di larghezza di banda dal dispositivo host USB, consentendo trasferimenti di dati ad alta velocità per applicazioni ad alte prestazioni. L'hub USB è compatibile con le versioni USB precedenti, tra cui USB 3.2 Gen 1 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps) e USB 1.1 (12Mbps). Dispone di otto porte USB-A e due porte USB-C. Questa combinazione di porte consente di supportare un'ampia gamma di dispositivi USB moderni e tradizionali, come dispositivi di archiviazione esterni (ad esempio chiavette USB, HDD/SSD), videocamere HD (ad esempio webcam), mouse, tastiere e cuffie USB.

La ciabatta USB è autoalimentata, con un alimentatore da 65W è dotata di due porte USB BC 1.2 (1x USB-A, 1x USB-C), ognuna delle quali fornisce 2,4A (12W) di potenza simultaneamente, il che la rende ideale per caricare dispositivi USB alimentati a batteria come smartphone e tablet, fornendo al contempo una connessione dati. Queste porte forniscono energia con o senza un computer host collegato, con supporto per applicazioni CDP (Charging Downstream Port) e DCP (Dedicated Charging Port). L'hub dispone di sette porte USB-A e una porta USB-C che forniscono ciascuna una potenza di 0,9 A (4,5 W) secondo lo standard USB 3.2. L'adattatore di alimentazione incluso garantisce che tutte le porte siano in grado di fornire energia indicata, indipendentemente dal numero di dispositivi collegati.

È incluso un cavo host USB-C certificato USB-IF di alta qualità. Il cavo è dotato di un connettore con chiusura a vite per garantire una connessione sicura e affidabile all'hub USB. Il rivestimento del cavo

in elastomero termoplastico (TPE) è più morbido e flessibile rispetto ai cavi rivestiti in PVC.

Questa multipresa USB a 10 porte è indipendente dal sistema operativo e supporta tutti i sistemi operativi, compresi Windows, macOS, ChromeOS, iPadOS e Android. L'installazione è automatica al momento della connessione a un computer host.

Questo hub USB può essere installato su una parete, una scrivania o un supporto VESA, utilizzando i supporti per hub StarTech.com: SSPMSVESA o SSPMSUDWM.

Sviluppata per migliorare le prestazioni e la sicurezza, StarTech.com Connectivity Tools è l'unica suite software sul mercato compatibile con un'ampia gamma di accessori di connettività IT. Il software applicabile a questo prodotto è l'Utilità di monitoraggio eventi USB. Questa utility consente di monitorare e registrare qualsiasi dispositivo USB collegato.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione StarTech.com Connectivity Tools, visitare il sito: www.StarTech.com/connectivity-tools

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di collegare dieci periferiche USB (8x USB-A, 2x USB-C) a un computer portatile o desktop dotato di USB-C
- Charge USB devices with or without a host computer connected, with support for both CDP (Charging Downstream Port) & DCP (Dedicated Charging Port) modes

Caratteristiche

- HUB USB-C A 10 PORTE: Questo hub di espansione USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) è dotato di un connettore host USB-C con 10 porte USB downstream (8x USB-A, 2x USB-C), è autoalimentato con l'alimentatore incluso
- ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE DA 65 W INCLUSO: 2 porte USB BC 1.2 (1x USB-C, 1x USB-A) forniscono ciascuna 12W per la ricarica di dispositivi con modalità di ricarica della porta dati e della porta di ricarica dedicata; le altre porte forniscono 4,5W
- CAVO HOST CERTIFICATO USB-IF: cavo USB-C premium da 1m incluso; certificato USB-IF;

rivestimento in TPE flessibile e resistente; il cavo certificato USB-IF e la porta USB-C con chiusura a vite garantiscono una connessione affidabile e sicura all'hub USB

- **IT PRO PERFORMANCE:** la protezione da sovracorrente (OCP) per ridurre gli spegnimenti dei dispositivi; il Wake On USB riattiva il laptop dallo stato di sospensione; montaggio su scrivania/parete/supporto VESA con SSPMSUDWM e SSPMSVESA (non inclusi)
- **IL NOSTRO VANTAGGIO:** Include il software IT Pro Connectivity Tools per migliorare la sicurezza USB sui sistemi Windows - Funzionalità di registrazione degli eventi USB con timestamp; Funziona con USB-C e TB 3/4

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porta(e) di ricarica rapida	Sì
Porte	10
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
Interfaccia	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
Tipo bus	USB 3.2 Gen 2 10Gbps
Standard del settore	USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) - Backward compatible with USB 3.2 Gen 1 (5Gbps), USB 2.0, and USB 1.1
ID chipset	VIA - VL822-Q7 VIA - VL162

Prestazioni

Wake On Lan	Sì
Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps (USB 3.2 Gen 2)
Tipo e velocità	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Supporto UASP	Sì

Connettore/i

Porte esterne	7 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 2, 10Gbps) 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
---------------	---

		1 - USB 3.2 Type-A (9 Pin, Gen 2, 10Gbps, 12W Power)
		1 - USB 3.2 Type-C (24 Pin, Gen 2, 10Gbps, 12W Power)
	Connettori host	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
Note/requisiti speciali	Nota	USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) è conosciuto anche come USB 3.1 Gen 2 (10Gbps). The base of the USB hub can reach temperatures of up to 75°C (167°F) during normal operation.
Indicatori	Indicatori LED	1 - Status LED - Green: Solid (Power is on, USB HUB is connected to a host), Slow Pulse (Power is on, USB HUB is not connected to a host), Off (Power is not connected, USB Hub is in off state)
Alimentazione	Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
	Tensione ingresso	110V-240V AC
	Tensione di uscita	19V DC
	Corrente di uscita	3.42 A
	Tipo punta centrale	Positivo
	Tipo presa	M
	Consumo energetico	65 W
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Umidità 0% ~ 95% RH (no condensation) at 25°C (77°F)

Caratteristiche fisiche

Colore	Grigio Siderale
Fattore di forma	Desktop
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza del cavo	3.3 ft [1 m]
Lunghezza prodotto	4.5 in [11.5 cm]
Larghezza prodotto	3.1 in [8.0 cm]
Altezza prodotto	1.3 in [3.3 cm]
Peso prodotto	10.1 oz [287.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	9.9 in [25.1 cm]
Larghezza del Pacco	6.8 in [17.2 cm]
Altezza del Pacco	3.9 in [9.9 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.6 lb [1.2 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Hub USB
	1 - Cavo host USB-C
	1 - Universal Power Adapter (NA, EU, UK)

Informazioni sulla garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

