

3m USB-C HDMI Adapter Kabel, 8K 60Hz, 4K 144Hz, HDR10, USB C zu HDMI 2.1 Videokonverter, USB C DP Alt Mode/USB4/Thunderbolt 3/4 Kompatibel, USB C auf HDMI Kabel, USB-C Laptop auf HDMI Monitor

Produkt-ID: 136B-USBC-HDMI213M



Verbinden Sie einen 8K 60Hz oder einen 4K 144Hz HDMI Bildschirm mit einer DP Alt Mode-fähigen USB Typ-C Quelle über eine Entfernung von bis zu 3m mit diesem USB-C zu HDMI Adapterkabel.

Dieses USB-C zu HDMI Kabel ermöglicht Auflösungen von bis zu 8K 60Hz und ist HDMI 2.1 FRL-konform. Es unterstützt HDR10, HDCP 1.x/2.2/2.3 und DSC 1.1/1.2a. Das Adapterkabel unterstützt 7.1 Kanal Audio mit Dolby Atmos und DTS:X.

Das USB-C auf HDMI Konverterkabel ist mit Laptops und Geräten verschiedener Marken wie Dell, HP, Lenovo, Microsoft und mehr kompatibel. Es funktioniert mit allen Hardware-Plattformen und allen Betriebssystemen. Das USB Typ-C zu HDMI Kabel benötigt keine Treiber oder Software und funktioniert mit USB-C DP Alt Mode, USB4, Thunderbolt 3 und Thunderbolt 4 Laptops und Geräten.

Die Kombination aus einem Videoadapter und einem Kabel minimiert mögliche Fehlerquellen und Signalverluste. Die adaptive Empfängerentzerrung optimiert das Eingangssignal und verstärkt das Ausgangssignal, um die Kompatibilität mit hochauflösenden Monitoren zu gewährleisten. Das Kabel ist mit einer Käfigabschirmung ausgestattet, um elektromagnetische Interferenzen (EMI) zu verhindern.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität





## Anwendungen

- Verbinden Sie ein USB-C Gerät mit einem 8K HDMI-Display, ohne Treiber oder Software zu installieren
- Ideal für kreative Profis, die mit hochauflösenden Grafiken oder Videos arbeiten

## Merkmale

- **HÖHE PERFORMANCE:** 3m USB-C zu HDMI Adapterkabel verbindet eine USB-C DP Alt-mode Quelle mit einem 8K 60Hz/4K 144Hz HDMI Bildschirm; Intel 11. Gen. Processor & Neuer oder eine diskrete Grafikkarte mit DP 1.4 & DSC wird für maximale Performance benötigt
- **HOSTKOMPATIBILITÄT:** USB-C HDMI Konverterkabel arbeitet mit Laptops und Geräten von Dell, HP, Lenovo, Microsoft usw.; Apple M1/M2 Geräte (z.B. MacBook Pro) bieten nur 4K 60Hz über den USB-C DP Alt Mode und sind nicht in der Lage, 8K 60Hz zu erreichen
- **KEINE TREIBER ODER SOFTWARE:** Universal Adapter Kabel ist kompatibel mit allen Hardware Plattformen und jedem Betriebssystem; USB Typ-C auf HDMI Kabel funktioniert mit USB-C DP Alt Mode, USB4, Thunderbolt 3 und Thunderbolt 4 Notebooks und Geräten
- **HOCHWERTIGE BAUQUALITÄT & DESIGN:** Integrierter Chip minimiert Fehlerquellen und Signalverluste; Adaptive Empfänger-Equalisierung für Eingangssignal Optimierung und Ausgangssignal Verstärkung zur Bildschirm Kompatibilität Gewährleistung; Käfigabschirmung
- **TECHNISCHE DATEN:** 3m USBC zu HDMI Kabel ist HDMI 2.1 FRL konform und unterstützt HDR10, HDCP 1.x/2.2/2.3 und DSC 1.1/1.2a; Unterstützt 7.1ch HDMI Audio mit Dolby Atmos und DTS:X; Kabelaußendurchmesser: 4.8mm

---

### Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

Active or Passive Adapter Aktiv

AV-Eingang USB-C

AV-Ausgang HDMI

Audio Ja

Typ der PVC

|                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | Kabelummantelung               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                  | Chipset-ID                     | VMM7100                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <hr/>                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Leistung                         | Video Revision                 | HDMI 2.1 FRL                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                  | Max. Digitalauflösungen        | 8K 60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                  | Unterstützte Auflösungen       | 7680x4320 60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  |                                | 5120x1440 60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  |                                | 3840x2160 144Hz                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                  |                                | 3840x2160 120Hz                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                  |                                | 3840x2160 60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  |                                | 2560x1440 60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  |                                | 1920x1080 60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  |                                | Other resolutions and refresh rates may be available                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                  | Breitbild unterstützt          | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                  | Audiospezifikationen           | HDMI - 7.1 Channel Audio                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <hr/>                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Steckverbinder                   | Steckverbinder A               | 1 - USB-C (DP Alt-Mode)                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                  | Steckverbinder B               | 1 - HDMI                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <hr/>                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Software                         | Betriebssystemkompatibilität   | Keine Treiber oder Software erforderlich                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <hr/>                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Spezielle Hinweise/Anforderungen | System- und Kabelanforderungen | <p>Der Host USB-C Port muss Displayport über USB-C (DP Alt Modus) unterstützen, um mit diesem Adapter zu funktionieren.</p> <p>Um die maximale Performance dieses Produkts zu erreichen, müssen sowohl das Quell- als auch das Zielgerät die entsprechenden Spezifikationen unterstützen.</p> |

---

Umgebungsbedingungen

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Betriebstemperatur | 0°C to 40°C (32F° to 104F°)    |
| Lagertemperatur    | -40°C to 75°C (-40F° to 158F°) |
| Feuchtigkeit       | 80% relative Luftfeuchtigkeit  |

---

Physische Eigenschaften

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Farbe          | Schiefergrau     |
| Akzentfarbe    | Schwarz          |
| Gehäusety      | Kunststoff       |
|                | PVC              |
| Produktlänge   | 9.8 ft [3.0 m]   |
| Produktbreite  | 0.8 in [2.1 cm]  |
| Produkthöhe    | 0.4 in [1.1 cm]  |
| Produktgewicht | 4.4 oz [126.0 g] |

---

Verpackungsinformationen

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Paketmenge                  | 1                |
| Paketlänge                  | 8.0 in [20.3 cm] |
| Paketbreite                 | 7.8 in [19.7 cm] |
| Pakethöhe                   | 1.0 in [2.5 cm]  |
| Versandgewicht (Verpackung) | 4.7 oz [132.0 g] |

---

Verpackungsinhalt

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Im Paket enthalten | 1 - 2m USB-C zu HDMI Adapter Kabel |
|--------------------|------------------------------------|

---

Garantieinformationen

|          |         |
|----------|---------|
| Warranty | 3 Jahre |
|----------|---------|

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.