

USB-C-Dockingstation(USB4), Dreifach 4K60Hz-Monitore DisplayPort oder HDMI, 100W Laptop-Ladung, 2,5GbE, Notebook Dock, Thunderbolt 4, Nicht für macOS, Treiberlos

Produkt-ID: 150UE-USB4DOCKTRIPLE



Erweitern Sie Ihren Arbeitsbereich mit einer leistungsstarken Dockingstation, die über eine einzige USB4- oder Thunderbolt 4-Verbindung drei 4K-60-Hz-Bildschirmausgänge, 2,5Gbps Ethernet und umfassende Gerätekonnektivität bietet.

Schließen Sie bis zu drei 4K-Displays mit 60Hz über einen einzigen USB4- oder Thunderbolt 4-Anschluss an und nutzen Sie die volle GPU-Leistung ohne Software oder Komprimierung. Steigern Sie die Produktivität mit schnellem 2,5GbE-Netzwerk, das PXE-Boot und Wake-on-LAN für optimierte IT-verwaltete Bereitstellungen unterstützt.

Das Dock verfügt über drei Videoausgänge (HDMI oder DisplayPort), vier USB-A-Anschlüsse (10Gbps), zwei USB-C-Anschlüsse (10Gbps und 5Gbps) und liefert bis zu 100W Ladeleistung für den Host. Ein 180W-Netzteil gewährleistet, dass alle Anschlüsse mit voller Leistung arbeiten.

Treiberlose Einrichtung mit nativer Unterstützung für Windows und ChromeOS. Integrierte Schlossschlitze und Optionen für die VESA- oder Oberflächenmontage (Zubehör separat erhältlich) ermöglichen eine sichere und flexible Installation.

Unsere Connectivity Tools bieten praktische Dienstprogramme zur Unterstützung der Geräteverwaltung und zur Steigerung der Produktivität in modernen IT-Umgebungen. Mit Funktionen wie MAC-Adressweiterleitung, automatischer WLAN-Umschaltung und USB-Geräteüberwachung unterstützt die Software IT-Teams bei der Optimierung der Bereitstellung und der Verbesserung der Sicherheit in unterschiedlichen Konfigurationen.

Weitere Informationen und die Anwendung Enterprise Management Tools können Sie unter folgender Adresse herunterladen: www.StarTech.com/Connectivity-Tools

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Schließen Sie drei 4K-Monitore an, um die Produktivität durch erweiterte Desktops für Multitasking in Geschäfts- und Büroumgebungen zu steigern.
- Unterstützt hochauflösende Monitore für Grafikdesign, Videobearbeitung, 3D-Modellierung und andere kreative Aufgaben, die ein detailliertes Darstellungsbild erfordern
- Vereinfachen Sie die Verbindungen bei Heimarbeitsplätzen mit einem einzigen Kabel für Strom, Bildschirme und Peripheriegeräte und erleichtern Sie so den Auf- und Abbau von Arbeitsplätzen

Merkmale

- Dreifaches 4K60 über USB4: Schließen Sie 3 4K-Monitore mit 60Hz über USB4 oder Thunderbolt 4 Port an mit unkomprimierten Videos, unterstützt von GPU Ihres Laptops; Führen Sie komplexe Workflows mit hochwertiger Grafik ohne Softwarekompression aus
- Treiberlose Bereitstellung: Plug-and-Play unter Windows und ChromeOS ohne Treiber Installation(nicht kompatibel mit macOS); für skalierbare Zero-Touch-Rollouts in gemeinsam genutzten Arbeitsbereichen, Unternehmensumgebungen und BYOD-Umgebungen
- 2.5G Ethernet für Hochgeschwindigkeitsnetzwerke: Übertragen Sie große Dateien oder arbeiten Sie direkt aus Cloud-Umgebungen mit einer zuverlässigen 2,5GbE-Verbindung; Unterstützt PXE-Boot und Wake-on-LAN für IT-verwaltete Bereitstellungen
- Montage und Sicherheit: Multi-Monitor-Dock mit Schlitten für Sicherheitsschlösser; Oberflächen oder VESA-Montage Unterstützung, für sichere und platzsparende Befestigung (Montagezubehör separat erhältlich: SSPMSUDWM, DOCK-NUC-VESA-MOUNT, SSPMSVESA)
- Die Wahl Des IT-Profis: in eigenen Innovationslabor streng getestet, für Zuverlässigkeit auf Unternehmensniveau und Cross-Plattform-Kompatibilität; ausgelegt für groß angelegte Bereitstellungen, Windows 11-Upgrades und Umstellung auf KI-fähige PCs

Allgemein

UPC

065030902885

Warranty 3 Years

Strom

Stromquelle	AC Adapter Included
Stromversorgung (Power Delivery)	100W
Eingangsspannung	110V-240V AC
Eingangsstrom	2.5 A
Output Voltage	20V DC
Ausgangsstrom	9
Polarität der Mittelspitze	Positive
Steckertyp	CP (OD:7.4/ID:5.1/CPD:0.6)
Power Consumption	180W

Physische Eigenschaften & Umgebung

Farbe	Schiefergrau
Material	Plastic
Product Length	8.3 in [21 cm]
Product Width	3.8 in [95.3 mm]
Product Height	1.3 in [34.2 mm]
Weight of Product	15.6 oz [443 g]
Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfeuchtigkeit	0 % bis 95 % (nicht kondensierend) bei 25 °C (77 °F)

Leistung

Unterstützte Ladeausgänge	BC 1.2 (1.5A)
------------------------------	---------------

	USB-C (18W)
Maximale Datenübertragungsrate	40Gbps
Type and Rate	USB4 (40Gbps)
UASP-Unterstützung	Ja
Kompatible Netzwerke	2.5G/1G/100Mbps/10Mbps
Vollduplex-Unterstützung	Ja
PXE	Ja
Wake-on-LAN (WOL)	Ja
MTBF	10.000 Stunden
Maximale digitale Auflösungen	DisplayPort: 3840x2160 @ 144hz
	HDMI: 3840x2160 @ 60hz

Hardware

Fast-Charge Port(s)	Ja
4K Support	Ja
Displays Supported	3
Anzahl der Battery Charging 1.2 Ports	2
Audio	Ja
Interface	USB4 (40Gbps)
Bustyp	USB4 (40Gbps)
Kompatibler Schloss-Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
	Kensington Nano Slot

Industriestandards	USB4 (40Gbps)
	USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)
	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
	USB Power Delivery 3.0
	USB Battery Charging Specification 1.2
Chipset-ID	VIA - VL830
	VIA - VL163
	VIA - VL162
	VIA - VL105
	Realtek - RTL8156BS
	Realtek - ALC4030U
	Parade - PS8469
	Realtek - RTD2188

Verpackung & Lieferumfang	Im Lieferumfang enthalten	1 - Docking Station
		1 - 3 ft [1 m] USB4 Host Kabel
		1 - Universal-Stromadapter (EU, UK)
		1 - Kurzanleitung
	Package Width	9.3 in [23.5 cm]
	Package Depth	5.7 in [14.5 cm]
	Package Height	3.9 in [99 mm]
	Shipping (Package) Weight	3.0 lb [1.4 kg]

Steckverbinder

Hostanschluss 1 (Anzahl)	1
Hostanschluss 1	USB-C (40Gbps, 100W PD Input)
Anschluss 1 (Anzahl)	3
Anschluss 1	DisplayPort
Anschluss 2 (Anzahl)	3
Anschluss 2	HDMI
Anschluss 3 (Anzahl)	2
Anschluss 3	USB-C (10Gbps, 4.5W)
Anschluss 4 (Anzahl)	4
Anschluss 4	USB-A (10Gbps, 4.5W)
Anschluss 5 (Anzahl)	1
Anschluss 5	3.5mm (4 Conductors, TRRS)
Anschluss 6 (Anzahl)	1
Anschluss 6	RJ-45

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.