

Adattatore USB C Multiporta, Video HDMI 4K 60Hz, Hub USB 3.2 a 3 porte USB-A 5Gbps , 100W Power Delivery Pass-Through, GbE, Cavo integrato da 30cm, Docking Station per laptop /Mini Dock da viaggio

ID prodotto: 127B-USBC-MULTIPOINT



Questo adattatore multiporta USB-C™ con modalità DP 1.4 Alt supporta 4K 60Hz HDMI® (HDR) e trasforma MacBook, Dell XPS o altri laptop o tablet USB-C in una workstation, ovunque ci si trovi. L'adattatore multiporta USB Type-C™ è dotato di un'uscita video 4K HDMI, tre porte USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps) e una porta Gigabit Ethernet, il tutto tramite un'unica connessione alla porta USB-C, USB4 o Thunderbolt 3 o 4™ del laptop. Inoltre, offre ricarica avanzata e flessibilità attraverso una porta USB-C Power Delivery 3.0 e dati condivisa; quando non è collegata una fonte di alimentazione questa porta può essere utilizzata per collegare periferiche a velocità di trasferimento dati USB 2.0 (480Mbps). L'adattatore multiporta è dotato di un cavo host lungo 30 cm, per una portata estesa e per offrire una maggiore flessibilità di configurazione.

La docking station portatile consente di collegare un monitor HDMI 4K 60Hz (4096 x 2160p) o un monitor ultrawide al laptop, per creare una potente workstation.

L'hub da USB-C a USB 3.2 Gen 1 dispone di tre porte USB-A (5 Gbps) per il collegamento dei dispositivi USB.

Una versatile soluzione dock per l'uso sulla scrivania dell'ufficio, nell'home office, in hotel o nella sala riunioni, è abbastanza portatile da poter essere trasportata nella borsa o nello zaino per l'uso in mobilità. Questo leggero adattatore USB-C può essere alimentato tramite bus. In alternativa, è possibile collegare l'adattatore di alimentazione USB-C del laptop per caricare il laptop e le periferiche USB.

Con il supporto per USB Power Delivery 3.0 pass-through (fino a 100 W), l'adattatore multiporta USB Type-C consente di alimentare e caricare il laptop, se collegato a una fonte di alimentazione USB-C. PD 3.0 è dotato di Fast Role Swap (FRS) per prevenire l'interruzione dei dati USB quando si cambia fonte di alimentazione (da adattatore di alimentazione USB-C ad alimentazione via bus).

La porta Gigabit Ethernet garantisce un accesso affidabile alla rete cablata, con supporto per PXE Boot e WoL.

Sviluppato per migliorare le prestazioni e la sicurezza, StarTech.com Connectivity Tools è l'unica suite software sul mercato in grado di funzionare con un'ampia gamma di accessori di connettività IT. La suite software comprende:

Utility avanzata di layout finestre: per impostare e salvare layout di finestre personalizzati.

Utility pass-through indirizzo MAC: per migliorare la sicurezza della rete.

Utility di monitoraggio degli eventi USB: per tracciare e registrare i dispositivi USB collegati.

Utility di commutazione automatica Wi-Fi: Consente agli utenti di accedere rapidamente a velocità di rete più elevate tramite LAN cablata.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione StarTech.com Connectivity Tools, visitare il sito: www.startech.com/connectivity-tools

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Ufficio domestico/impiego informatico, ideale per gli spostamenti tra la casa e l'ufficio

Caratteristiche

- HUB USB-C 6-IN-1: Questo adattatore multiporta USB C è dotato di HDMI 4K 60Hz (HDR10), 3x USB-A 3.2/3.1 Gen 1 (5 Gbps), Gigabit Ethernet, alimentazione USB-C condivisa/dati USB 2.0 con pass-through di alimentazione USB da 100 W
- VIDEO HDMI 4K 60HZ CON DP 1.4 ALT-MODE: Adattatore USB-C assicura video non compresso HDMI 4K 60Hz (HDR); ideale per presentazioni, immagini di alta qualità per l'uso in ufficio, sala riunioni e casa; 4K 30Hz con dispositivi host DP 1.2 Alt-Mode

- **CAVO EXTRALUNGO:** Cavo integrato da 30 cm per una maggiore portata per ridurre la tensione su porta/connettore su dispositivi 2 in 1 come Surface Pro 7/8, iPad Pro, HP Elite x2/laptop su supporti rialzati; Ideale per gli spostamenti casa/ufficio
- **PRESTAZIONI AFFIDABILI:** alimentato tramite bus USB- C o adattatore esterno; pass-through Power Delivery 3.0 a 100 W, di cui 15 W riservati all'adattatore per evitare problemi come sfarfallio video, interruzioni etc; fino a 85 W per la ricarica di un laptop
- **COMPATIBILITÀ:** mini dock compatibile con i notebook, gli Ultrabook e i Chromebook USB-C e i portatili Thunderbolt 3/4 di HP, Dell, Lenovo, i MacBook (processori M1/M2/M3 Pro/Max) e Surface. Funziona con Windows, macOS, iPadOS, Android, Linux e Chrome OS
- **APPLICAZIONE CONNECTIVITY TOOLS:** Fornita con l'adattatore per docking station USB Type C portatile all-in-one, questa applicazione migliora le prestazioni e la sicurezza; dotata di utilità di monitoraggio eventi USB e layout di Windows

Hardware

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Norme di garanzia | 3 Years |
| Supporto di 4K | Sì |
| Porta(e) di ricarica rapida | No |
| Display supportati | 1 |
| Interfaccia | USB 3.2 Gen 1 |
| Tipo bus | USB-C |
| Standard del settore | HDMI 2.0 |
| | HDR10 |
| | DisplayPort 1.4 |
| | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) |
| | Specifica USB Power Delivery Rev. 3.0 |
| | IEEE 802.3 |
| | IEEE 802.3u |
| | IEEE 802.3ab |
| ID chipset | VIA - VL102 |

VIA - VL817

Realtek - RTL8153

Realtek - RTD2172A

Terminus Tech - FE1.1S

Prestazioni

| | |
|--|---|
| Wake On Lan | Sì |
| Massima velocità di trasferimento dati | 5 Gbps |
| Risoluzioni digitali massime | <p><u>DisplayPort 1.2</u></p> <p>Aspect Ratio 16:9 4096x2160 30Hz</p> <p>Aspect Ratio 21:9 3440x1440 30Hz</p> <p><u>DisplayPort 1.2</u></p> <p>Aspect Ratio 16:9: 4096x2160 30Hz</p> <p>Aspect Ratio 21:9: 3440x1440 30Hz</p> |
| Tipo e velocità | USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s |
| Supporto UASP | Sì |
| Reti compatibili | 10/100/1000 Mbps |
| PXE | Sì |
| Supporto modalità Full Duplex | Sì |

Connettore/i

| | |
|---------------|--|
| Porte esterne | <p>1 - HDMI (19 pin)</p> <p>3 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)</p> <p>1 - RJ-45</p> <p>1 - USB Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, 480Mbps)</p> |
|---------------|--|

1 - LED attività di rete (giallo) - Una luce lampeggiante indica il trasferimento di dati di rete

Alimentazione

| | |
|------------------------|---|
| Fonte di Alimentazione | Alimentato via bus e Adattatore di Alimentazione Host USB-C |
| Power Delivery | 100W |
| Tensione di uscita | 5 DC |
| Consumo energetico | 15W |

Ambientale

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura d'esercizio | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
| Temperatura di conservazione | -10°C to 70°C (14°F to 185°F) |
| Umidità | 5~90% RH (non-condensante) |

Caratteristiche fisiche

| | |
|--------------------|-------------------|
| Colore | Grigio Siderale |
| Tipo enclosure | Alluminio |
| Lunghezza prodotto | 2.0 in [5.0 cm] |
| Larghezza prodotto | 16.8 in [42.7 cm] |
| Altezza prodotto | 0.5 in [1.2 cm] |
| Peso prodotto | 2.5 oz [70.0 g] |

Informazioni confezione

| | |
|------------------------------|------------------|
| Lunghezza Confezione | 5.9 in [15.0 cm] |
| Larghezza del Pacco | 6.9 in [17.4 cm] |
| Altezza del Pacco | 1.2 in [3.1 cm] |
| Peso spedizione (confezione) | 4.4 oz [124.0 g] |

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione

1 - Adattatore Multiporta USB-C

1 - Guida di avvio rapido

Informazioni sulla garanzia

Warranty

3 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.