

1 m USB-C auf HDMI Kabel, 8K 60Hz, 4K 144Hz, HDR10, USB-C zu HDMI 2.1 Video  
Konverter Kabel/Adapter, USB-C DP Alt Mode/USB4/Thunderbolt 3/4 Kompatibel -  
USB-C Laptop auf HDMI Bildschirm

Produkt-ID: 134B-USBC-HDMI211M



Verbinden Sie einen 8K 60Hz oder einen 4K 144Hz HDMI Bildschirm über dieses USB-C auf HDMI Adapter Kabel mit einer DP Alt Mode-fähigen USB Typ-C Quelle in einer Entfernung von bis zu 1 m.

Dieses USB-C auf HDMI Kabel ermöglicht Auflösungen von bis zu 8K 60Hz und ist HDMI 2.1 FRL-konform. Es unterstützt HDR10, HDCP 1.x/2.2/2.3, und DSC 1.1/1.2a. Das Adapter Kabel unterstützt 7.1 Kanal Audio mit Dolby Atmos und DTS:X.

Das USB-C auf HDMI Konverterkabel ist kompatibel mit Laptops und Geräten verschiedener Marken wie Dell, HP, Lenovo, Microsoft und mehr. Es funktioniert mit allen Hardware Plattformen und allen Betriebssystemen. Das USB Typ-C auf HDMI Kabel benötigt keine Treiber oder Software und funktioniert mit USB-C DP Alt Mode, USB4, Thunderbolt 3 und Thunderbolt 4 Laptops und Geräten.

Die Kombination aus Videoadapter und Kabel minimiert mögliche Fehlerquellen und Signalverluste. Die adaptive Empfänger-Equalisierung optimiert das Eingangssignal und verstärkt das Ausgangssignal, um die Kompatibilität mit hochauflösenden Monitoren zu gewährleisten. Das Kabel ist mit einer Käfigabschirmung ausgestattet, um elektromagnetische Interferenzen (EMI) zu verhindern.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität





## Anwendungen

- Verbinden Sie ein USB-C Gerät mit einem 8K-Bildschirm ohne Installation von Treibern oder Software
- Ideal für kreative Profis, die mit hochauflösenden Grafiken oder Videos arbeiten

## Merkmale

- **HÖCHSTE PERFORMANCE:** 1 m USB-C auf HDMI Adapter Kabel verbindet USB-C DP Alt-Mode Quelle mit 8K 60Hz/4K 144Hz HDMI Bildschirm; Intel 11. Gen, Processor & neuer oder eine diskrete Grafikkarte mit DP 1.4 & DSC ist für maximale Performance erforderlich
- **HOSTKOMPATIBILITÄT:** USB-C zu HDMI Konverterkabel arbeitet mit Laptops und Geräten von Dell, HP, Lenovo, Microsoft und mehr; Apple M1/M2/M3 Pro/Max MacBooks unterstützen nur bis zu 4K 60Hz über USB-C DP Alt Mode und können keine 8K 60Hz erreichen
- **KEINE TREIBER ODER SOFTWARE:** Universal Adapter Kabel ist kompatibel mit allen Hardware Plattformen und jedem Betriebssystem; USB Typ-C auf HDMI Kabel funktioniert mit USB-C DP Alt Mode, USB4, Thunderbolt 3 und Thunderbolt 4 Notebooks und Geräten
- **HOCHWERTIGE BAUQUALITÄT & DESIGN:** Integrierter Chip minimiert Fehlerquellen und Signalverluste; Adaptive Empfänger-Equalisierung für Eingangssignal Optimierung und Ausgangssignal Verstärkung zur Bildschirm Kompatibilität Gewährleistung; Käfigabschirmung
- **TECHNISCHE DATEN:** 1 m USBC auf HDMI Kabel ist HDMI 2.1 FRL konform, unterstützt HDR10, HDCP 1.x/2.2/2.3 und DSC 1.1/1.2a; Unterstützt 7.1ch HDMI Audio mit Dolby Atmos und DTS:X; Kabelaußendurchmesser: 4.8mm

---

### Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

Active or Passive Adapter Aktiv

AV-Eingang USB-C

AV-Ausgang HDMI

Audio Ja

Typ der PVC

|                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | Kabelummantelung               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                  | Chipset-ID                     | VMM7100                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <hr/>                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Leistung                         | Video Revision                 | HDMI 2.1 FRL                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                  | Max. Digitalauflösungen        | 8K 60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                  | Unterstützte Auflösungen       | 7680x4320 60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  |                                | 5120x1440 60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  |                                | 3840x2160 144Hz                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                  |                                | 3840x2160 120Hz                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                  |                                | 3840x2160 60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  |                                | 2560x1440 60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  |                                | 1920x1080 60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  |                                | Other resolutions and refresh rates may be available                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                  | Breitbild unterstützt          | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                  | Audiospezifikationen           | HDMI - 7.1 Channel Audio                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <hr/>                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Steckverbinder                   | Steckverbinder A               | 1 - USB-C (DP Alt-Mode)                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                  | Steckverbinder B               | 1 - HDMI                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <hr/>                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Software                         | Betriebssystemkompatibilität   | Keine Treiber oder Software erforderlich                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <hr/>                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Spezielle Hinweise/Anforderungen | System- und Kabelanforderungen | <p>Der Host USB-C Port muss Displayport über USB-C (DP Alt Modus) unterstützen, um mit diesem Adapter zu funktionieren.</p> <p>Um die maximale Performance dieses Produkts zu erreichen, müssen sowohl das Quell- als auch das Zielgerät die entsprechenden Spezifikationen unterstützen.</p> |

---

Umgebungsbedingungen

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Betriebstemperatur | 0°C to 40°C (32F° to 104F°)   |
| Lagertemperatur    | 0°C to 75°C (32F° to 167F°)   |
| Feuchtigkeit       | 80% relative Luftfeuchtigkeit |

---

Physische Eigenschaften

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Farbe          | Schiefergrau    |
| Akzentfarbe    | Schwarz         |
| Gehäusety      | Kunststoff      |
|                | PVC             |
| Kabellänge     | 3.3 ft [1 m]    |
| Produktlänge   | 3.3 ft [1.0 m]  |
| Produktbreite  | 0.8 in [2.1 cm] |
| Produkthöhe    | 0.4 in [1.1 cm] |
| Produktgewicht | 1.8 oz [50.3 g] |

---

Verpackungsinformationen

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Paketmenge                  | 1                |
| Paketlänge                  | 7.9 in [20.0 cm] |
| Paketbreite                 | 8.5 in [21.5 cm] |
| Pakethöhe                   | 0.5 in [1.2 cm]  |
| Versandgewicht (Verpackung) | 2.2 oz [62.0 g]  |

---

Verpackungsinhalt

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Im Paket enthalten | 1 - USB-C auf HDMI Adapterkabel |
|--------------------|---------------------------------|

---

Garantieinformatio

nen

Warranty

3 Jahre

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.