

Adaptateur USB vers Série de 3m - COM Rétention, Câble Adaptateur/Convertisseur USB RS232, Vis/Écrous Interchangeables, USB-A vers DB9 RS232, FTDI IC, Protection ESD, Windows/macOS/Linux

Nº de produit: 1P10FFC-USB-SERIAL



Ajoutez la prise en charge de la communication série RS-232 à un équipement terminal de données (ETD - par exemple, un ordinateur de bureau ou portable) compatible USB-A en utilisant ce câble adaptateur USB vers série droit de 10 pieds (3 mètres).


L'adaptateur série USB ajoute un connecteur série RS-232 DB/DE-9 (mâle) à un ordinateur de bureau ou portable via un port USB de type A. Fixez l'adaptateur à un périphérique série à l'aide des vis à oreilles D-Sub préinstallées et amovibles ou installez les écrous DB-9 inclus pour une compatibilité avec d'autres périphériques ou câbles série.

Les indicateurs LED de transmission et de réception de données sur l'adaptateur permettent une surveillance en temps réel de l'activité du port. Le voyant LED USB indique lorsque l'adaptateur a été correctement identifié sur le bureau ou l'ordinateur portable. Toutes les LEDs facilitent les diagnostics et le dépannage.

L'adaptateur est compatible avec Windows, macOS, ChromeOS et Linux. Les pilotes s'installent automatiquement sur Windows 7 et les versions ultérieures, ainsi que sur macOS 10.15 et versions ultérieures et Linux. L'adaptateur USB vers RS-232 dispose de la rétention COM, qui réassigne automatiquement la valeur du port COM si le câble est déconnecté et reconnecté, ou si le système est redémarré.

La construction robuste en TPE et la protection ESD de niveau 4 (15 kV en air et 8 kV au contact) améliorent la fiabilité et la durée de vie de l'adaptateur USB vers série. Le blindage en cuivre minimise les interférences électromagnétiques et radiofréquences (EMI et RFI). Les connecteurs plaqués or améliorent la conductivité du signal.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Ajouter des capacités RS-232 à l'équipement terminal de données (DTE) USB pour connecter des périphériques d'équipement de communication de données (DCE)
- Connecter, surveiller et contrôler les capteurs et équipements industriels
- Connecter des lecteurs de codes-barres, des imprimantes de reçus et d'autres dispositifs de point de vente
- Programmez les panneaux signalisation DEL et numériques à l'aide de ports de communication série

Spécifications techniques

- **ÉCROUS/VIS INTERCHANGEABLES** : Fixez l'adaptateur à un périphérique série à l'aide des vis DB9 ou installez les écrous DB9 inclus pour assurer la compatibilité avec les périphériques série; Ajoutez un port DB9 RS-232 à un PC, en utilisant un port USB-A
- **INDICATEURS LED** : Les indicateurs LED de transmission et de réception permettent de surveiller en temps réel l'activité du port, tandis que le LED USB indique que l'adaptateur est reconnu avec succès par l'ordinateur de bureau ou portable
- **COMPATIBILITÉ** : Fonctionne avec Win/macOS/ChromeOS/Linux; Les pilotes s'installent automatiquement dans Windows 7+/macOS 10.15+/Linux; La rétention COM permet au port COM de se réaffecter automatiquement si le câble est déconnecté/le système est redémarré
- **QUALITÉ DE LA CONCEPTION** : Le boîtier TPE et la protection ESD de niveau 4 (15kV air/8kV contact) améliorent la fiabilité; le blindage minimise les interférences EMI/RFI ; connecteurs plaqués or ; température de fonctionnement étendue de -40°C à 80°C

- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Longueur du câble : 3m; FTDI FT232R Chipset; Vitesse de transmission maximale : 921.6Kbps; FIFO RX 128 octets et FIFO TX 256 octets; Modes de Paire/Impaire/Pair/Marque/Espace/Non; 7 ou 8 Bits de données; 1 ou 2 Bits d'arrêt

Matériel

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Politique de garantie | 2 Years |
| Nombre de ports | 1 |
| Interface | Série |
| Type de bus | USB 2.0 |
| Style de port | Câbles adaptateurs |
| Normes de l'industrie | USB 2.0/1.1 |
| | RS-232 |
| ID du chipset | FTDI - FT232R |

Performance

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Protocole série | RS-232 |
| Débit en bauds max. | 921,6 Kb/s |
| Bits de données | 7, 8 |
| PEPS | 128 Byte RX Buffer |
| | 256 Byte TX Buffer |
| Parité | Even, Odd, None, Space, and Mark |
| Bits d'arrêt | 1, 2 |

Connecteur(s)

| | |
|--------------|---|
| Connecteur A | 1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps) |
| Connecteur B | 1 - 9 pin D-Sub (DB-9) Male |

Logiciel

| | |
|--------------------------------------|---|
| Compatibilité système d'exploitation | Windows 7, 8/8.1, 10, 11, 11 ARM |
| | Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, 2025 |

macOS 10.9 à 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1

Linux 4.15.x et versions ultérieures - Uniquement les versions LTS

Chrome OS

Notes spéciales / Configuration

| | |
|---|---|
| Configurations du système et du câblage | Ordinateur équipé d'un port USB de type A version 1.1 ou supérieure |
|---|---|

Indicateurs

| | |
|----------------------|---|
| Indicateurs lumineux | 1 - DEL de réception des données: Clignote en vert pour indiquer l'activité |
| | 1 - DEL de transmission de données: Clignote en jaune pour indiquer l'activité |
| | 1 - DEL USB : Bleu continu pour indiquer que le pilote a été installé et que la connexion USB a été établie |

Alimentation

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Source d'alimentation | Alimentation par bus |
|-----------------------|----------------------|

Conditions environnementales

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Température de fonctionnement | -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) |
| Température de stockage | -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) |
| Humidité | 0% ~ 95% HR (sans condensation) |

Caractéristiques physiques

| | |
|---------------------|-----------------|
| Couleur | Noir |
| Longueur de câble | 10.0 ft [3.0 m] |
| Longueur du produit | 10.0 ft [3.0 m] |
| Largeur du produit | 1.3 in [3.4 cm] |
| Hauteur du produit | 0.6 in [1.6 cm] |

Poids du produit 4.2 oz [120.0 g]

Informations d'emballage

| | |
|---------------------|------------------|
| Quantité par paquet | 1 |
| Longueur du Paquet | 6.2 in [15.8 cm] |
| Largeur du Colis | 7.8 in [19.8 cm] |
| Hauteur du Paquet | 0.9 in [2.3 cm] |
| Poids brut | 4.6 oz [130.0 g] |

Contenu du paquet

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Inclus dans le paquet | 1 - Adaptateur USB vers série |
| | 2 - Écrous DB9 |
| | 1 - Guide de démarrage rapide |

Informations de garantie

| | |
|----------|-------|
| Warranty | 2 ans |
|----------|-------|

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

