

USB-C Multiport Adapter mit USB-C zu USB-A Dongle, USB C Docking Station 2x HDMI (4K30Hz/1080p60Hz), 3x USB-A 5Gbps, Mini Dock, Laptop Dockingstation, 40cm Kabel

Produkt-ID: 167B-USBC-MULTIPORT



Dieser USB Typ-C & USB Typ-A Multiport Adapter verwandelt fast jeden Laptop oder Desktop in eine hochproduktive Workstation, die zwei externe HDMI-Bildschirme unterstützt und über einen 3-Port USB-Hub verfügt. Das Mini-Dock verfügt über ein integriertes 40 cm (1,3 ft) langes USB-C Hostkabel und enthält einen USB-C auf USB-A Adapter, so dass es sowohl USB-C als auch USB-A Hostcomputer unterstützen kann.

Erhöhen Sie Ihre Produktivität mit zwei HDMI-Ausgängen für den Anschluss externer Monitore. Die HDMI-Ausgänge unterstützen Auflösungen von bis zu 4K 30Hz (Videoausgang 1, HDMI 1.4) und 1080p 60Hz (Videoausgang 2, HDMI 1.2). Zwei externe Monitore erhöhen die Produktivität, denn auf jedem Monitor können unterschiedliche Anwendungen, Dokumente oder Fenster geöffnet sein.

Der Multiport Adapter ist mit Windows, macOS und Chrome OS kompatibel. Der USB-C auf USB-A Dongle sorgt für nahtlose USB-Kompatibilität mit jedem Host, auf dem ein unterstütztes Betriebssystem läuft. Der Multiport Adapter unterstützt zwei erweiterte Bildschirme auf Apple M1/M2/M3 MacBooks, die nicht in der Lage sind, mehr als einen externen Bildschirm nativ anzusteuern.

Der USB-C & USB-A Multiport Adapter verfügt über drei nachgeschaltete USB-A Anschlüsse. Für schnelle und zuverlässige Datenübertragungen unterstützt der integrierte USB-Hub SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) und ist abwärtskompatibel mit älteren USB 2.0 und USB 1.1 (HID) Geräten.

Die StarTech.com Connectivity Tools wurden entwickelt, um die Leistung und Sicherheit zu verbessern und sind die einzige Software-Suite auf dem Markt, die mit einer Vielzahl von IT-Konnektivitätszubehör kompatibel ist. Die Software-Suite umfasst:

Advanced Windows Layout Utility: Einrichten und Speichern von benutzerdefinierten Fenster-Layouts.

USB Event Monitoring Utility: Verfolgen und protokollieren Sie angeschlossene USB-Geräte.

Für weitere Informationen und um die StarTech.com Connectivity Tools Anwendung herunterzuladen, besuchen Sie bitte: www.startech.com/connectivity-tools

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- IT Einsatz im Büro/Heimbüro, ideal für den Wechsel zwischen Zuhause und dem Büro
- Ausführen mehrerer Anwendungen auf erweiterten HDMI Bildschirmen

Merkmale

- ERHÖHTE PRODUKTIVITÄT: Der Multiport-Adapter mit integ. USB-C Kabel und USB-C zu USB-A Dongle erweitert nahezu jedes Notebook um zwei HDMI-Bildschirme; unterstützt Auflösungen bis 4K 30Hz (HDMI 1.4, Video Out 1) & 1080p 60Hz (HDMI 1.2, Video Out 2)
- APPLE M SERIE DUAL DISPLAY KOMPATIBEL: Arbeitet mit macOS, Windows, ChromeOS & Ubuntu und bietet zwei erweiterte Displays auf USB und Thunderbolt Laptops, inkl. Apple M Serie MacBooks, die nativ nicht mehr als einen externen Bildschirm ansteuern können
- HOHE PERFORMANCE: 3-Port USB Typ-A (5Gbps) Hub für schnelle/zuverlässige Datenübertragung; USB 2.0/1.1 kompatibel; Mobil, busbetrieben; Die Content Adaptive Technology von Silicon Motion nutzt algorithmen zur Reduzierung der Latenz für flüssigere Grafiken
- EXTRA LANGES KABEL: Erhöhte Port-Reichweite mit dem inkl. 40cm Host-Kabel für einfache Einrichtung; ideale Kabellänge, um die Port-Belastung bei 2-in-1 konvertierbaren Laptops oder Laptops auf Riser-Ständern zu reduzieren
- UNSER VORTEIL: Hybrid Mini Docking Station inkl. Connectivity Tools App mit USB Event Monitoring zur Protokollierung der USB-Nutzung um potenziell bösartige Geräte zu identifizieren & Windows Layout Utility zur Fenster Wiederherstellung

Hardware

Garantiebestimmungen		3 Years
4K-Unterstützung		Ja
Schnellladeanschlüsse		Nein
Unterstützte Displays		2
Schnittstelle		USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)
Bustyp		USB-C
		USB-A
Industrienormen		HDMI 1.4
		HDMI 1.2
		USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)
Chipset-ID		SMI - SM768G0
		ITE - IT66121FN
		VIA - VL817C0
		Terminus - FE1.1S

Leistung

Max.	5 Gbit/s
Datenübertragungsrate	
Max.	Video Ausgang 1: 4K 30Hz
Digitalauflösungen	Video Ausgang 2: 1080p 60Hz
Typ und Rate	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung	Ja
MTBF	30.000 Stunden

Steckverbinder

Externe Ports	2 - HDMI (19-polig)
---------------	---------------------

3 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

Hostanschlüsse 1 - USB 3.2 Typ-C (24-pin, Gen 1, 5Gbit/s)

1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

Software

Betriebssystemkompatibilität

Windows 7

Windows 8.1

Windows 10

Windows 11

macOS Mojave (10.14)

macOS Catalina (10.15)

macOS Big Sur (11.0)

macOS Monterey (12.0)

macOS Ventura (13.0)

macOS Sonoma (14.0)

macOS Sequoia (15.0)

macOS Tahoe (26.1)

ChromeOS

Ubuntu – bis Kernel 6.11

Hinweis: ChromeOS und Ubuntu können bei der Ausgabe von Videos auf zwei externe Monitore nur 1080p-Auflösung erreichen.

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen

Für macOS ist eine manuelle Installation der Treiber nötig

Hinweis

USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) ist auch als USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) und USB 3.0 (5Gbps) bekannt

Wenn dieser Adapter unter Linux installiert ist, unterstützt er bis zu zwei 1080p 60Hz-Bildschirme

Strom

Stromversorgung

Busgespeist

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Feuchtigkeit	10 % bis 90 % RH

Physische Eigenschaften

Farbe	Schiefergrau
Gehäusetype	Aluminium
Kabellänge	15.7 in [40 cm]
Produktlänge	4.7 in [12.0 cm]
Produktbreite	2.2 in [5.7 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.6 cm]
Produktgewicht	4.0 oz [114.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketlänge	7.2 in [18.4 cm]
Paketbreite	5.2 in [13.1 cm]
Pakethöhe	1.3 in [3.2 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	6.2 oz [176.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Multiport-Adapter
	1 - Kurzanleitung

Garantieinformationen

Warranty	3 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

