

Cavo Adattatore USB a Seriale 1 m - Convertitore da USB a Seriale con Porta COM,
Cavo USB Seriale RS232/DB9 Maschio con Chipset Prolific IC per
PLC/Stampanti/Scanner - Windows e Mac

ID prodotto: 1P3FP-USB-SERIAL



L'adattatore USB a seriale 1P3FP-USB-SERIAL ad 1 porta permette di aggiungere una porta COM seriale RS-232 DB9 al laptop o al desktop, consentendo di controllare e di comunicare con una periferica seriale.

Connettività Accessibile

Il cavo da USB a RS232 è una soluzione pratica per la connettività che colma il divario tra le tecnologie attuali e quelle legacy. L'ingombro ridotto, la velocità dei dati fino a 921,6 kbps e la lunghezza del cavo di 91 cm lo rendono la soluzione ideale per il settore IT, i punti vendita (POS), le applicazioni industriali, l'AV e le configurazioni d'ufficio.

Connettività semplice

Questo cavo adattatore permette di aggiungere una porta RS-232 DB9 COM collegandola alla porta USB Type-A, solitamente presente sul dispositivo host. Questo convertitore USB 2.0 è compatibile con altre revisioni USB. Supporta Windows, macOS e Linux (comprese le ultime versioni) per garantire la massima compatibilità.

Certificazioni, report e compatibilità





Applicazioni

Caratteristiche

- **ADATTATORE USB A SERIALE:** Questo adattatore USB a seriale collega i dispositivi seriali RS232 (DB9) al computer e consente di raggiungere le periferiche con un cavo lungo 91 cm. Fissa il cavo con i dadi a vite situati sul connettore seriale DB9 maschio.
- **COMPATIBILITÀ DEI DISPOSITIVI:** Cavo USB a RS232 per collegare, configurare e monitorare i dispositivi seriali. Compatibile con lettori/scanner per codici a barre, switch di rete, stampanti per ricevute, PLC, dispositivi medici, oscilloscopi, bilance, ecc.
- **APPLICAZIONI:** Convertitore USB a seriale ideale per applicazioni IT in sale server, controllo/automazione industriale, logistica, POS, installazioni AV, laboratori. I Questo Cavo USB a RS232 consente di utilizzare l'hardware legacy con i sistemi moderni
- **SPECIFICHE DELL'ADATTATORE USB A SERIALE:** Lunghezza cavo 91 cm - Max Baud 921.6 Kbps, 512 Byte FIFO - COM Retention tra riavvii - Windows, macOS e Linux - Chipset ProlificPL2303GT - Modalità di Parità: Dispari/Pari/Segno/Spazio/Nessuna - Data Bits 5/6/7/8
- **SCELTO DAI PROFESSIONISTI IT:** Progettato e costruito per i professionisti IT, questo adattatore da USB a porta seriale è supportato per 3 anni, compresa l'assistenza tecnica multilingue gratuita a vita 24/5

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Porte	1
Interfaccia	Seriale
Tipo bus	USB 2.0
Stile porte	Cavi adattatore
Standard del settore	USB 1.1/2.0

		RS-232
	ID chipset	Prolific - PL2303GT
Prestazioni		
	Protocollo seriale	RS-232
	Baud rate max	921,6 Kbps
	Bit dati	5, 6, 7, 8
	FIFO	512 Bytes
	Controllo flusso	No, CTS/RTS, DSR/DTR, XON/XOFF
	Parità	Even, Odd, None, Space, and Mark
	Bit di stop	1, 1.5, 2
Connettore/i		
	Tipo/i connettori	1 - DB-9 (9 pin, D-Sub)
		1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Windows; 7, 8.1, 10, 11
		Windows Server; 2016, 2019, 2022
		macOS 10.11 a 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0
		Linux 4.15.x e versioni successive. Solo Versioni LTS
		Chrome OS™
Note/requisiti speciali		
	Requisiti di sistema e cavi	Computer con una porta USB tipo A disponibile, versione 1.1 o superiore
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Umidità	Da 50% a 90% RH (non-condensante)

Caratteristiche
fisiche

Lunghezza del cavo	36.0 in [914.4 mm]
Lunghezza prodotto	36.0 in [91.4 cm]
Larghezza prodotto	1.8 in [4.5 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.6 cm]
Peso prodotto	2.1 oz [60.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.2 in [13.3 cm]
Package Width	7.8 in [19.9 cm]
Package Height	0.9 in [2.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.6 oz [74.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore USB a seriale
-----------------------------	------------------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.