Thunderbolt 5 Universelle Dockingstation, Multi-Display Hub, 8K 60Hz oder 4K 144Hz, 120Gbps Bandbreitenverstärkung, 140W PD, 30W Handy-Ladung, USB 10Gbps, 2.5G LAN

Produkt-ID: 215UE-TB5USB4DOCK



,

Vereinfachen Sie Ihren Arbeitsplatz mit einer Hochleistungs-Dockingstation, die Thunderbolt 5, Thunderbolt 4 und USB4-Laptops unterstützt. Sie ermöglicht den Anschluss mehrerer Displays mit bis zu drei 4K-Bildschirmen, bietet 140W Laptop-Ladung und 2,5G-Ethernet - alles über eine einzige Verbindung.

Schließen Sie bis zu drei 4K-Displays mit 144Hz über eine Kombination aus HDMI-, DisplayPort- und USB-C-Ausgängen an oder zwei 8K-Displays mit 60Hz über HDMI und DisplayPort. Die Dockingstation verfügt über ein 180W Netzteil, das bis zu 140W zum Laden leistungsstarker Laptops wie dem MacBook Pro M4 bereitstellt. Ein dedizierter 30W USB-C-Port bietet Datenverbindung und Ladefunktion für Telefone oder Tablets, ohne Strom vom Host-Computer zu beziehen.

Profitieren Sie von schnellerem Cloud-Zugriff, Dateiübertragungen und virtueller Zusammenarbeit mit dem kabelgebundenen 2,5G-Ethernet RJ45 Port. Die treiberlose Dockingstation ist sofort einsatzbereit mit Windows 11 und macOS 15/26-Systemen, die Thunderbolt 5, 4 oder USB4 unterstützen, und sorgt so für effiziente und einheitliche IT-Implementierungen.

Zwei Sicherheitsschlitze (K-Slot und Nano) ermöglichen die physische Sicherung der Dockingstation, um Diebstahl in gemeinsam genutzten oder stark frequentierten Arbeitsumgebungen zu verhindern. Diese Dockingstation verfügt über integrierte SD 4.0 und microSD 4.0 Kartensteckplätze für schnelle Übertragungen von UHS-II kompatiblen Speicherkarten. Eine 3,5 mm Audiobuchse unterstützt Headsets oder Lautsprecher für nahtlose Konferenzen oder Medienwiedergabe.

Die StarTech.com Connectivity Tools bieten praktische Anwendungen zur Unterstützung des Gerätemanagements und zur Steigerung der Produktivität in modernen IT-Umgebungen. Mit Funktionen wie MAC-Adress-Passthrough, automatischem WLAN-Umschalten und

USB-Geräteüberwachung unterstützt die Software IT-Teams bei der effizienten Bereitstellung und erhöht die Sicherheit in unterschiedlichen Systemumgebungen.

Laden Sie die StarTech.com Connectivity Tools herunter, um Ihre Geräteeinrichtung zu optimieren.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

• Thunderbolt zertifiziert, USB4 kompatibles Dock: Bietet treiberlose Kompatibilität mit Windows 11 und macOS 15-26 für nahtloses Plug-and-Play; arbeitet mit Thunderbolt 5, 4 und USB4 Hostgeräten und bietet leistungsstarke Konnektivität

• Erweiterte Displayunterstützung: Unterstützt Dual 6K 60Hz bei MacBook Air und MacBook Pro Einstieg; ermöglicht bis zu Triple 4K 144Hz bei M5 Pro sowie vier 4K Displays über Daisy Chain mit M5 Max für Multimonitor Nutzung

• Drei 4K Bildschirme unter Windows: Schließt bis zu drei erweiterte 4K 144Hz Displays über HDMI, DisplayPort und USB-C an und bietet eine leistungsstarke Multi-Monitor Arbeitsumgebung für Produktivität und kreative Workflows

• 140W Laptop Power Delivery: 180W Netzteil zum gleichzeitigen Laden leistungsstarker Laptops wie MacBook Pro(140W PD) und zur Stromversorgung aller Downstream Ports; 30W USB-C Port zum Laden mobiler Geräte, Tablets oder anderer Geräte

• 2.5Gbps Ethernet und SD 4.0: Überträgt große Dateien oder ermöglicht Cloud Arbeit über eine 2.5GbE Verbindung mit 9k Jumbo Frame Unterstützung und geringer CPU Last; integrierte SD und microSD 4.0 Slots für schnelle Übertragung von UHS-II Karten

Allgemein

UPC	065030923118
Warranty	3 Years

Spezielle Hinweise/Anforderungen		
	Hinweis	Diese Dockingstation wird auf Thunderbolt-3 Hostgeräten nicht unterstützt. Es wird empfohlen, dass alle angeschlossenen Monitore vom gleichen Hersteller und Modell sind.
	System- und Kabelanforderungen	, * Thunderbolt 3 (TB3) wird nicht unterstützt (außer bei TB3-basierten Apple M1/M2/M3 Standard-Chipsätzen). , , ** M1-, M2- und M3-Standard-Chipsätze unterstützen nur ein einzelnes Display, während M4/M5 Standard- sowie M1/M2/M3/M4-Pro/Max-Chipsätze den Betrieb von zwei Displays ermöglichen. , , *** Das Erreichen hoher Bildwiederholraten kann die Unterstützung von DSC (Display Stream Compression) sowohl durch den Monitor als auch durch die Host-GPU erfordern. Farbtiefe und Bittiefe können angepasst werden, um höhere Bildwiederholraten zu ermöglichen; die Ergebnisse können je nach Betriebssystem-Updates variieren. , , **** Bei Problemen mit der Monitorkennung verbinden Sie zuerst den Monitor mit der niedrigsten Bildwiederholrate, da Monitore mit hoher Bildwiederholrate die gesamte verfügbare Bandbreite belegen können. , , ***** Für die Kompatibilität externer Displays über eine einzelne Thunderbolt-Verbindung auf verschiedenen Windows-Systemen konsultieren Sie bitte die Website des Computerherstellers. , , ****** Bei Anschluss an ein MacBook unterstützt der HDMI 2.1b-Anschluss des Docks bis zu HDMI 2.0b (4K 60 Hz); dies ist eine Einschränkung seitens Apple., , ******* Bei Anschluss an ein MacBook unterstützt der Thunderbolt 5 (USB-C DFP)-Anschluss des Docks bei Verwendung eines HDMI-Adapters bis zu HDMI 2.0b (4K 60 Hz); dies ist eine Einschränkung von Apple.,

Strom		
	Stromquelle	AC Adapter Included
	Stromversorgung (Power Delivery)	140W
	Eingangsspannung	110V-240V AC
	Output Voltage	20V DC
	Ausgangsstrom	8.2 A
	Polarität der Mittelspitze	Positive

	Steckertyp	N
	Power Consumption	180W
Physische Eigenschaften & Umgebung		
	Farbe	Schiefergrau
	Material	Plastic
	Cable Length	31.5 in [80 cm]
	Product Length	5.5 in [14 cm]
	Product Width	5.5 in [13.9 cm]
	Product Height	2.0 in [50 mm]
	Weight of Product	30.3 oz [857 g]
	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Luftfeuchtigkeit	0% bis 90% (nicht kondensierend)
Leistung		
	Unterstützte Ladeausgänge	USB-C (30W)
		BC 1.2 (1.5A)
		USB-C (18W)
	Maximale Datenübertragungsrate	80Gbps
	Type and Rate	Thunderbolt 5 (80Gbps)
	UASP-Unterstützung	Ja
	Kompatible Netzwerke	2.5G/1G/100Mbps/10Mbps
	Vollduplex-Unterstützung	Ja
	PXE	Ja

	Wake-on-LAN (WOL)	Ja
	Maximale digitale Auflösungen	DisplayPort: 3840x2160 @ 240Hz HDMI: 3840x2160 @ 200Hz

---

Hardware		
	4K Support	Ja
	Displays Supported	3
	Audio	Ja
	Kompatibler Schloss-Slot	Kensington K-Slot Kensington Nano Slot
	Unterstützte Bildschirme	3
	Industriestandards	USB4 (40Gbps) USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) Thunderbolt 5 (80Gbps) USB Power Delivery 3.1 (USB PD 3.1) IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T) Wake-on-LAN (WoL) SD/TF Karte 4.0 Thunderbolt 4 (40Gbps) Thunderbolt 3 (40-Gbps)
	Chipset-ID	Intel - JHL9480 (Barlow Ridge) , Synaptics - VMM7100 , VIA Labs - VL822 , VIA Labs - VL817 , Realtek -

		RTL8156B , Genesys Logic - GL3231S , Parade - FL5801 , Realtek - ALC4030U ,
	LED-Anzeigen	1 - Power-LED: , Orange - Eingeschaltet , Blau - Eingeschaltet und mit Host verbunden , Aus - Wenn das Gerät ausgeschaltet ist
		2 - RJ45-LEDs: , , Rechte LED - Verbindung/Aktivität: , Dauergrün = Netzwerkport ist verbunden , Blinkend Grün = Netzwerkport ist aktiv , , Linke LED - Verbindungsgeschwindigkeit: , Dauergrün = 2,5 Gbit/s , Daueroorange = 1000/100/10 Mbit/s ,
Verpackung & Lieferumfang		
	Im Lieferumfang enthalten	1 - Thunderbolt 5 Dockingstation
		1 - Thunderbolt 5 Host-Kabel
		1 - Universal-Stromadapter (EU, UK)
		1 - Produktdokumentation
	Package Width	6.7 in [16.9 cm]
	Package Depth	11.9 in [30.2 cm]
	Package Height	2.3 in [59 mm]
	Shipping (Package) Weight	3.9 lb [1.8 kg]
Steckverbinder		
	Hostanschluss 1 (Anzahl)	1
	Hostanschluss 1	USB-C (80Gbps, 140W PD Input)
	Anschluss 1 (Anzahl)	1
	Anschluss 1	DisplayPort
	Anschluss 2 (Anzahl)	1
	Anschluss 2	HDMI
	Anschluss 3 (Anzahl)	2

Anschluss 3	USB-C (10Gbps, 4.5W)
Anschluss 4 (Anzahl)	1
Anschluss 4	USB-A (10Gbps, 4.5W)
Anschluss 5 (Anzahl)	1
Anschluss 5	RJ-45
Anschluss 6 (Anzahl)	2
Anschluss 6	USB-A (5Gbps, 4.5W)
Anschluss 7 (Anzahl)	1
Anschluss 7	USB-C (Thunderbolt 80Gbps)
Anschluss 8 (Anzahl)	1
Anschluss 8	3.5mm (4 Conductors, TRRS)
Anschluss 9 (Anzahl)	1
Anschluss 9	Micro SD Card Slot
Anschluss 10 (Anzahl)	1
Anschluss 10	SD Card Slot

---

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.