Caja USB4 NVMe M.2 - 40Gbps - Caja USB Tipo C para SSD - Caja Thunderbolt para SSD NVMe - Caja Externa para Unidad de Disco - B+M/M-Key

ID del Producto: 1USB4-NVME-ENCLOSURE



Convierta su SSD PCIe M.2 NVMe en una solución de almacenamiento externo USB-C rápida y altamente portátil. Esta carcasa NVMe es compatible con USB4 (40 Gbps) y ofrece velocidades de lectura/escritura de hasta 3800 MB/s. Ideal para usuarios avanzados que manejan archivos multimedia de gran tamaño, gestionan datos entre dispositivos o realizan imágenes del sistema operativo, recuperación de datos y gestión de discos.

Diseñada para el almacenamiento actual y de próxima generación, esta carcasa USB4 conecta unidades SSD M.2 NVMe con llave M o B+M (2230/2242/2260/2280) a hosts USB4, Thunderbolt 5/4/3 o USB 3.2. Es compatible con unidades PCIe Gen 4x4 NVMe y ofrece compatibilidad nativa sin controladores con Windows, macOS y Linux. Su perfecta interoperabilidad con los sistemas USB-C y Thunderbolt lo hace ideal para copias de seguridad rápidas y transferencias de datos de gran volumen.

La carcasa de aluminio anodizado cuenta con un diseño de cubierta tipo disipador térmico con una almohadilla térmica de alta eficiencia que permite la refrigeración pasiva durante cargas de trabajo prolongadas. La construcción sin ventilador permite un funcionamiento silencioso, al tiempo que mantiene velocidades de transferencia constantes durante tareas intensivas, como la creación de imágenes de disco o la captura de datos.

El tamaño compacto de la carcasa USB4 NVMe se adapta cómodamente a la caja de herramientas o la bolsa del portátil de un técnico. La carcasa de aluminio resistente no solo ayuda a disipar el calor, sino que también protege el SSD de daños físicos durante el transporte o la implementación en entornos exigentes.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





Aplicaciones

• Acceda a su unidad NVMe de forma externa con velocidades de transferencia ultrarrápidas

• El diseño disipador del calor es ideal para tareas prolongadas relacionadas con la migración de datos

• Diseñado para flujos de trabajo de datos profesionales de alta velocidad en los que se necesita un acceso NVMe rápido y portátil

• Proporcione una solución de almacenamiento instantánea y de alto rendimiento para la recuperación, copia de seguridad o reparación de datos. No es necesario instalar controladores

Características

• Rendimiento de Última Generación: Transforme su unidad SSD M.2 NVMe en una solución de almacenamiento externo ultrarrápida, con una velocidad de hasta 40Gbps a través de un host USB4 o Thunderbolt - Para técnicos informáticos y profesionales

• Se Mantiene Fresco Bajo Carga: Disipador térmico de alto rendimiento para una disipación eficaz del calor - Mantiene velocidades SSD constantes bajo carga sostenida, lo que permite transferencias de datos prolongadas sin refrigeración activa

• Amplia Compatibilidad con USB-C: Conecte la carcasa NVMe con el cable USB-C incluido a un host USB4, Thunderbolt 5/4/3 o USB 10 Gbps para un funcionamiento perfecto y sin controladores en sistemas macOS, Windows y Linux con puertos USB-C

• Amplia Compatibilidad con Unidades: Acceda, transfiera o haga copias de seguridad fácilmente con unidades SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4 2230/2242/2260/2280, como Samsung 960/970/980/990/9100, Kingston y otras. NOTA: No admite unidades M.2 SATA

• La Elección de los Profesionales Informáticos: Nuestras carcasas para discos duros se someten a pruebas de laboratorio para garantizar un rendimiento de nivel empresarial, eficiencia térmica y compatibilidad con sistemas operativos

General		
	UPC	065030907248
	Garantía	2 Years

Alimentación		
	Fuente de Alimentación	Bus Powered
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Negro
	Material	Aluminum
	Longitud del Cable	12.0 in [30.5 cm]
	Longitud del Producto	4.9 in [12.5 cm]
	Ancho del Producto	2.6 in [65 mm]
	Altura del Producto	1.1 in [28.8 mm]
	Peso del Producto	12.0 oz [340 g]
	Temperatura de Funcionamiento	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Humedad	HR de Hasta 90%
Rendimiento		
	Velocidad Máxima de Transferencia de Datos	40Gbps
	Tipo y Tasa	USB4 (40Gbps)
	Soporte para UASP	Sí
	Soporte para TRIM	Sí
	Compatibilidad con S.M.A.R.T.	Sí
	Soporte para 4Kn	Sí
	Tipo y Velocidad SATA	NVMe (PCIe Gen 4)
	RAID	No
	MTBF	112000 Horas

Hardware		
	Fans Included? Yes/No	No
	Interfaz	USB4 (40Gbps)
	Tipo del Bus	USB4 (40Gbps)
	Número de Unidades de Disco	1
	Tamaño de Unidad	22 mm - M.2 NVMe
	Tipos de Unidad de Disco Compatibles	M.2 (PCIe, NVMe, M-Key, NGFF)
	Alturas de Unidad Compatibles	2230
		2242
		2260
		2280
	Identificación del Chipset	ASMedia - ASM2464PD
	Indicadores LED	1 - LED Sólido: Unidad detectada
		LED Intermitente Rápido: Actividad de Lectura/Escritura ,
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Caja M.2 NVMe
		1 - Alfombrilla Térmica (Preinstalada)
		1 - Cable USB4
		1 - Destornillador de Punta Philips
		1 - Documentación del Producto
	Ancho del Paquete	4.5 in [11.4 cm]
	Profundidad del	7.5 in [19 cm]

	Paquete	
	Altura del Paquete	1.4 in [35 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	15.2 oz [430 g]
Conector(es)		
	Conector de Host 1 (Cantidad)	1
	Conector de Host 1	USB-C (40Gbps, 100W PD Input)
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	M.2 M-Key (PCIe, AHCI / NVMe)

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.