

Kraftigt rack med 2 stolpar - 16U

Produkt ID: 2POSTRACK16



StarTech.com

Detta rack med 2 stolpar står på golvet eller skrivbordet och har 16U lagringsutrymme för EIA-310-D-kompatibla rackmonterbara enheter på 19", som till exempel telekom- och A/V-utrustning. Hyllan är en robust förvaringslösning med stöd för total lastkapacitet på upp till 160 kg.

Denna kompakta monteringslösning med 2 stolpar har en liten storlek och är utformad att ge exceptionell stabilitet, med en total viktkapacitet på upp till 160 kg. Racket får plats i stort sett i alla miljöer och kan ställas på alla ytor, som till exempel golvet, skrivbordet eller bordet.

Serverracket med 2 stolpar levereras i ett platt paket för att reducera fraktvolymen vilket även reducerar dina fraktkostnader signifikant. Racket är effektivt packat så att du enkelt kan förvara det för senare användning.

För att göra installationen av din utrustning enklare har racket verktygslösa klämmuttrar som sömlöst fungerar med de runda hålen på racket. De verktygslösa klämmuttrarna är lättinstallerade muttrar, till skillnad från fyrkantiga korgmuttrar som kan skapa problem.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Använd kabinettet för att förvara din A/V-utrustning i en restaurang eller bar, där utrymme kanske är begränsat

- Rackmontera utrustningen i ditt reparationscenter eller teknikbutik
- Förvara utrustning i redigeringsrum för audio och video eller radio- och TV-studior

Funktioner

- **2-POST 16U DESKTOP SERVER RACK:** Open frame rack provides a durable, open air housing for 19" rackmount servers/networking/AV/media equipment; Ideal for small home or office spaces without dedicated wiring closets
- **DESIGNED FOR EASY ACCESS:** This free standing desktop network rack is 31in (78.7cm) high with a compact profile, and is ideal for environments where frequent front and rear access to equipment like switches and routers is required
- **BUILT TO LAST:** The heavy-duty server rack features heavy gauge mounting rails to ensure a stable installation platform; Supports up to 353.6lb (160kg); Compliant with EIA-RS-310D / EIA/ECA-310-E standards
- **EASY SHIPPING AND ASSEMBLY:** Compact flat pack shipping/packaging design to avoid damage and facilitate problem-free installations; Quick and easy setup on a desk, table or floor in your home/office; Ships with cage nuts and screws for mounting equipment
- **THE IT PRO'S CHOICE:** Designed and built for IT Professionals, this TAA compliant Two-Post 16U Computer Open-Frame Rack is backed for life, including free lifetime 24/5 multi-lingual technical assistance

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Väggmonterbar	Nej
Hylltyp	2 stag
Ramtyp	Öppen ram
U-höjd	16U
Specialfunktioner	Enkel montering
Mounting Hole Types	Cirkel (för klippmutter)
Industristandarder	EIA/ECA-310-E

Prestanda

Weight Capacity (Stationary)	352.8 lb [160 kg]
---------------------------------	-------------------

	Weight Capacity	352.8 lb [160 kg]
Utseende	Färg	Svart
	Construction Material	Stål
Product Measurements	Produktlängd	12.0 in [30.5 cm]
	Produktbredd	20.4 in [51.8 cm]
	Produkt höjd	31.0 in [78.7 cm]
	Produktvikt	17.7 lb [8.0 kg]
Förpackning	Platt paket (montering krävs)	Ja
	Paketets längd	13.9 in [35.4 cm]
	Package Width	35.4 in [89.8 cm]
	Paketets höjd	3.1 in [7.8 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	20.2 lb [9.2 kg]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - högerfäste 1 - vänsterfäste 1 - Toppfäste 1 - bottenfäste 4 - Gummifötter 12 - 10-32 skruvar med krysspår 48 - 10-32 monteringskruvar 48 - klämmuttrar

1 - Användarhandbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.