


2-Port PCI Express Seriële Interface Kaart, Dual Port PCIe naar RS232 (DB9) Seriële Kaart, 16C1050 UART, Low/Full Profile Beugels, COM Retentie, Voor Windows/Linux

Productcode: 21050-PC-SERIAL-LP



Voeg seriële communicatie-ondersteuning toe aan uw Small Form Factor (SFF) of standaard full-size computersysteem, met behulp van deze seriële kaart. RS-232 (DB9) ondersteuning maakt controle en communicatie met een serieel randapparaat mogelijk.

Installeer deze kaart om legacy seriële apparatuur te kunnen blijven gebruiken, waardoor downtime wordt voorkomen en kostbare upgrades worden vermeden. De 2 port seriële PCIe-kaart is ideaal voor systeemupgrades in een groot aantal toepassingen voor logistiek, productie en vrachtvervoer, en de IT-industrie, zoals POS-apparatuur, beveiligingssystemen, A/V-installaties, en meer.

De RS-232 kaart biedt 16C1050 UART ondersteuning, 256-byte FIFO (zenden/ontvangen), bi-directionele snelheden tot 921.6 Kbps per poort, en status LEDs bij de seriële poort. De kaart wordt geleverd met low-profile beugel voor SFF systemen en is compatibel met Windows- en Linux-systemen voor maximale compatibiliteit.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **PCIE NAAR SERIEEL:** Sluit een serieel RS232 (DB9) apparaat aan op een computer met deze seriële PC kaart. Biedt ondersteuning voor 16C1050 UART op beide DB9 male poorten. Monitor de activiteit op deze PCI express DB9 kaart mbv ingebouwde LED-statuslampjes.
- **BREDE COMPATIBILITEIT:** Gebruik deze seriële interfacekaart om barcodelezers/scanners, bonprinters, weegschalen, PLC's, medische apparatuur, enz. aan te sluiten. De UART PCIe-kaart levert 5V of 12V voeding via pen 9. Full-profile bracket meegeleverd.
- **APPLICATIES:** Ideaal voor IT gebruik in serverruimtes, industriële controle/automatisering, logistiek en laboratoria. Blijf legacy hardware gebruiken met deze RS232 PCIe kaart. DB9-poort is geschikt voor seriële kabels met schroefvergrendeling.
- **SPECS:** 16C1050 UART; Max Baud 921.6 Kbps per poort; 256 Byte FIFO; COM Retentie; Ondersteunt Windows en Linux; ASIX AX99100 Chipset; Odd/Even/Mark/Space/None Parity Modes; 5/6/7/8/9 Data Bits; PCIe 2.0 x1; Low-profile bracket geïnstalleerd
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze PCI Express Serial Kaart werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	2
Interface	Serieel
Bus type	PCI Express
Kaarttype	Low Profile (incl. standaard bracket)
Poorttype	Geïntegreerd op kaart
Industriestandaarden	PCI Express Versie 2.0 x1
Chipsetcode	ASIX - AX99100
	ASIX - ZT3243LFEY

Prestaties

Seriële protocol	RS-232
Max. baudrate	921,6 kbit/s

	Databits	5, 6, 7, 8, 9
	FIFO	256 Bytes
	Flow-control	Hardware en software
	Pariteit	Even, Odd, None, Space, and Mark
Connector(en)	Connector A	1 - PCI Express x1 sleuf
	Externe poorten	2 - DB-9 (9-pins, D-Sub) mannetje
Software	Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2016, 2019 Linux 2.6.13 en hoger. Enkel LTS Versies
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Computer met een beschikbaar PCI Express x1 slot of hoger
Indicatoren	LED-indicatoren	2 - Poort 1. Kniperend Groen = Activiteit Poort 2. Kniperend Green = Activiteit
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 75°C (-40°F to 167°F)
	Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Kleur	Geel
	Type behuizing	Staal
	Lengte product	2.6 in [6.7 cm]
	Breedte product	2.6 in [6.6 cm]

Hoogte product	0.7 in [1.8 cm]
Gewicht product	5.6 oz [160.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.3 in [21.1 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.6 in [4.1 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.6 oz [160.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Dual poort PCIe Seriële Kaart
	1 - Standaard montagebracket
	2 - Low-profile bracket
	1 - Quick-Start Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.