

Monitorständer für 2 Monitore, Monitorarm für 2x 27" Display, Tragkraft 6kg je Bildschirm, Werkzeuglose Höhenverstellung, 75x75/100x100 VESA-Monitorständer/Monitorhalterung

Produkt-ID: 2MC1S-MONITOR-STAND



Dieser Monitorständer mit Querstange ist für bis zu zwei 27-Zoll Bildschirme ausgelegt und ermöglicht eine ergonomische Multi-Monitor-Konfiguration mit einem großen Anzeigebereich für mehr Produktivität. Dank der integrierten Griffe können die Monitore gleichzeitig entlang der Säule in der Höhe verstellt werden, um unterschiedlichen ergonomischen Anforderungen gerecht zu werden.

Die federunterstützte Querstange ermöglicht eine werkzeuglose Einstellung der Display-Höhe von 245 bis 400 mm. Wenn die gewünschte Höhe erreicht ist, wird die Höheneinstellung durch Loslassen des Hebels fixiert.

Die Querstange dieser Doppelmonitorhalterung sorgt für eine stabile, horizontale Ausrichtung der Displays und ist somit ideal für Bildschirme ohne oder mit schmalem Rahmen. Dies trägt dazu bei, einen immersiven und nahtlosen Sichtbereich zu schaffen. Die VESA-Halterungen können entlang der Querstange verschoben werden, was eine größere Vielseitigkeit bei visuellen und ergonomischen Anpassungen ermöglicht.

Die VESA-Halterungen der Monitore ermöglichen eine Neigung von  $+-45^\circ$ , eine Schwenkung von  $+-40^\circ$  und eine Bildschirmdrehung von  $360^\circ$  für die Ausrichtung im Hoch- oder Querformat.

Der robuste Standfuß aus Stahl (200 x 240 mm) ist um  $+-40^\circ$  schwenkbar und kann bis zu 6kg pro VESA-Halterung tragen.

Der freistehende Monitorständer ist mit selbstklebenden Kabelklemmen und Klettbindern ausgestattet, die für Ordnung sorgen und eine saubere Aufstellung ermöglichen. An der Unterseite der Säule befindet sich eine Kabeldurchführung, mit der Kabel verlegt werden können, um einen aufgeräumten Arbeitsplatz zu schaffen.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen

## Merkmale

- **DOPPELMONITOR TISCHSTÄNDER:** VESA-Halterung (75x75/100x100) für 2 Monitore unterstützt bis zu zwei 27-Zoll Displays; Querstangen-Design bietet eine stabile horizontale Position der Monitore für nahtloses visuelles Erlebnis; höhenverstellbar entlang Pfosten
- **SYNCHRONISIERTE HÖHENVERSTELLUNG:** Griff für präzise Höhenverstellung von 245 bis 400mm; werkzeuglose Einstellungen von +/-40° Drehung an der Fußplatte, VESA +/-45° Schwenkung, +/-40° Neigung und 360° Rotation; Monitoreinstellung entlang der Querstange
- **ANGLEBIGE KONSTRUKTION:** Stahl- und Aluminiumkonstruktion für Langlebigkeit mit pulverbeschichteter Oberfläche; rutschfeste Tischplatte für hohe Beanspruchung (200 x 240 mm); maximale Tragfähigkeit 6 kg pro VESA-Halterung
- **PROBLEMLOSE INSTALLATION:** VESA-Platten mit Schlüssellochmuster ermöglichen einfache Montage eines Monitors für schnelle Einrichtung und Einsatz; freistehende Halterung wird mit den erforderlichen Werkzeugen für die Montage geliefert
- **EINSTELLBARER KABELMANAGEMENT:** Nutzen Sie die inkl. selbstklebenden Kabelklemmen und Klettkabelbinder, um Kabel zu verwalten; Fußplatte hat eine Kabeldurchführung, die für Ordnung sorgt; Inklusive aller notwendigen Werkzeuge

---

## Hardware

Garantiebestimmungen 5 Years

Wandmontierbar	Nein
Kabelmanagement	Ja
Inklusive Werkzeuge	Ja
Gelenk	Nein
Anzahl der unterstützten Displays	2
Montageoptionen	Schreibtisch-Ständer
VESA-Lochmuster	75x75 mm

100x100 mm

Bildschirmformat 16:9

Leistung

Gewichtskapazität 13.2 lb [6 kg]

Minimale Bildschirmgröße 17"

Maximale Bildschirmgröße 27"

Geeignet für Curved Display Ja

Fits UltraWide Displays Nein

Höhenverstellung Ja

Minimale Höhe 9.6 in [245 mm]

Maximale Höhe 15.7 in [400 mm]

Neigung + 45° / - 45°

Schwenkung/Drehung +180° / -180°

Displayrotation 360°

Diebstahlsicherung Nein

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz

Baumaterial Aluminum, Steel, and Plastic

Produktlänge 29.0 in [73.7 cm]

Produktbreite 7.9 in [20.0 cm]

Produkthöhe 22.4 in [57.0 cm]

Produktgewicht 10.0 lb [4.6 kg]

Verpackungsinformationen

Paketlänge 11.3 in [28.6 cm]

Paketbreite 17.5 in [44.5 cm]

Pakethöhe 4.7 in [12.0 cm]

Versandgewicht  
(Verpackung) 11.8 lb [5.3 kg]

---

**Verpackungsinhalt**

Im Paket enthalten

- 1 - Monitor Liftsäule
- 1 - Liftsäule Boden
- 2 - VESA-Plattenhalterung
- 4 - VESA-Montagekappen
- 1 - Hintere Hebelplatte
- 1 - Vordere Hebelabdeckung
- 2 - Querträger
- 1 - Querträgerhalterung, oben
- 1 - Querträgerhalterung, unten
- 1 - Haltegriff, oben
- 1 - Haltegriff, unten
- 2 - M8 x 20 mm Schrauben
- 4 - M4 x 6 mm Schrauben
- 1 - M4 x 8 mm Schrauben
- 6 - M6 x 12 mm Schrauben
- 2 - Schrauben, M6 x 15 mm
- 1 - M6 x 40 mm Schrauben
- 8 - M4 x 12 mm Schrauben
- 8 - M5 x 12 mm Schrauben

8 - Unterlegscheiben

1 - Sechskantschlüssel, 4 mm

1 - 5 mm Sechskantschlüssel mit Schraubendreher

1 - 6 mm Sechskantschlüssel

2 - Selbstklebende Kabelmanagement-Clips

4 - Klettband Kabelbinder

1 - Gebrauchsanweisung

---

Garantieinformationen

Warranty 5 Jahre

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

