

Rack Abierto de 2 Columnas para Servicio Pesado - 16U

ID del Producto: 2POSTRACK16



StarTech.com

Este rack de 2 postes se puede colocar en el suelo o en su escritorio/mesa para crear un espacio de almacenamiento 16U, para dispositivos de montaje en rack de 19 pulgadas, compatibles con la norma EIA-310-D, como equipos de telecomunicaciones y audiovisuales. El rack crea una resistente solución de almacenamiento, con capacidad para una carga total de 160kg.

Esta compacta solución de montaje con 2 postes ocupa poco espacio y está diseñada para ofrecer una estabilidad excepcional, con una capacidad total de peso de hasta 160 kg. El rack se ajusta a casi cualquier entorno y se puede colocar sobre cualquier superficie, como su suelo, su escritorio o su mesa.

Este rack de servidor con 2 postes se empaca en una caja plana que reduce el volumen de transporte, lo cual a su vez reduce significativamente sus gastos de envío. El rack se empaca de forma eficaz, a fin de poder almacenarlo fácilmente en cualquier lugar, hasta que vaya a instalarlo posteriormente.

Para facilitar la instalación del equipo, el rack incluye tuercas de clip que no requieren herramientas y que se acoplan sin problema a los agujeros redondos que han sido previamente taladrados en este rack. Las tuercas de clip que no requieren herramientas facilitan la instalación, a diferencia de las tuercas cuadradas, que son más problemáticas.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Utilice este armario para alojar su equipo audiovisual en entornos como restaurantes o bares, donde el espacio es limitado
- Instale su equipo en un rack, en entornos como su taller de reparación o de electrónica
- Aloje su equipo de audio y vídeo, en entornos como salas de edición o estudios de radio y televisión

Características

- **2-POST 16U DESKTOP SERVER RACK:** Open frame rack provides a durable, open air housing for 19" rackmount servers/networking/AV/media equipment; Ideal for small home or office spaces without dedicated wiring closets
- **DESIGNED FOR EASY ACCESS:** This free standing desktop network rack is 31in (78.7cm) high with a compact profile, and is ideal for environments where frequent front and rear access to equipment like switches and routers is required
- **BUILT TO LAST:** The heavy-duty server rack features heavy gauge mounting rails to ensure a stable installation platform; Supports up to 353.6lb (160kg); Compliant with EIA-RS-310D / EIA/ECA-310-E standards
- **EASY SHIPPING AND ASSEMBLY:** Compact flat pack shipping/packaging design to avoid damage and facilitate problem-free installations; Quick and easy setup on a desk, table or floor in your home/office; Ships with cage nuts and screws for mounting equipment
- **THE IT PRO'S CHOICE:** Designed and built for IT Professionals, this TAA compliant Two-Post 16U Computer Open-Frame Rack is backed for life, including free lifetime 24/5 multi-lingual technical assistance

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Montaje en Pared	No
Tipo de rack	2 postes
Tipo de Marco	Rack Abierto
Altura U	16U
Características Especiales	Ensamblaje Sencillo
Tipos de Perforaciones de Montaje	Circular (para tuerca de clip)

Estándares Industriales EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga (Estacionario)	352.8 lb [160 kg]
Capacidad de Carga	352.8 lb [160 kg]

Características Físicas

Color	Negro
Material de Fabricación	Acero

Medidas del Producto

Longitud del Producto	12.0 in [30.5 cm]
Ancho del Producto	20.4 in [51.8 cm]
Altura del Producto	31.0 in [78.7 cm]
Peso del Producto	17.7 lb [8.0 kg]

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	Sí
Longitud de la Caja	13.9 in [35.4 cm]
Ancho de la Caja	35.4 in [89.8 cm]
Altura de la Caja	3.1 in [7.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	20.2 lb [9.2 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Soporte Derecho
	1 - Soporte Izquierdo
	1 - Soporte Superior
	1 - Soporte Inferior

4 - Patas de Goma

12 - Tornillos 10-32 (Cabeza en Cruz)

48 - Tornillos de Montaje 10-32

48 - Tuercas de Clip

1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.