

4-Port USB-C Hub, 5Gbps, Bus Powered, USB C naar 4x USB-A Hub met Optionele Externe Voeding, Compacte Desktop/Laptop USB Hub, 30cm Kabel, USB Type-C Expansion Hub

Productcode: 5G4AB-USB-C-HUB



Deze USB Hub voegt vier USB-A 3.2 Gen 1 (5Gbps) poorten toe aan een desktop- of laptopcomputer uitgerust met USB-C. De USB-hub wordt aangesloten op een computer met een USB-C-poort via de ingebouwde hostkabel van 30 cm. De USB-hub is backwards compatibel met USB 2.0 (480Mbps) apparatuur, waardoor een breed scala aan moderne en oudere USB-randapparatuur (bijv. thumb drives, externe HDD's/SSD's, HD-camera's, muizen, toetsenborden, webcams en audio headsets) kan worden ondersteund. De USB-hub is compact van formaat, zodat hij gemakkelijk kan worden meegenomen op reis.


De USB-hub kan uitsluitend op busvoeding werken maar beschikt over een Micro USB power input die kan worden aangesloten op een USB-voedingsadapter (apart verkrijgbaar). Hij beschikt over een Micro USB power input die kan worden aangesloten op een USB-power adapter (afzonderlijk verkrijgbaar), waardoor tot 4,5W (5V/0,9A) vermogen kan worden geleverd naast de 15W busvoeding. Deze flexibiliteit is ideaal voor toepassingen die extra vermogen vereisen, zoals het aansluiten van een USB-apparaat met hoog stroomverbruik (bijvoorbeeld een externe HDD/SSD), terwijl de andere poorten worden gebruikt om apparaten met een lager energiebehoefte aan te sluiten. De downstream poorten kunnen elk tot 4,5 W vermogen leveren aan de aangesloten randapparatuur. Voor extra bescherming van aangesloten USB-apparaten zijn de USB-poorten voorzien van OCP (Overcurrent Protection). OCP voorkomt dat USB-randapparatuur meer stroom verbruikt dan veilig is toegewezen aan elke poort.

Dit apparaat is OS-onafhankelijk en ondersteunt alle besturingssystemen, waaronder Windows, macOS, ChromeOS, iPadOS en Android. De Hub wordt automatisch gedetecteerd, geconfigureerd en geïnstalleerd bij het aansluiten op een hostcomputer. Dit zorgt voor automatische installatie en met elke USB-C laptop, inclusief Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 en USB4 computers zoals Apple MacBook (Intel/M1/M2), Lenovo X1 Carbon en Dell XPS. De ingebouwde extra lange USB-C-hostkabel van 30 cm zorgt voor een eenvoudige installatie en vermindert de belasting van de aansluitingen op 2-in-1-apparaten zoals de Surface Pro 7, iPad Pro, HP Elite X2 en laptops op standards.

StarTech.com Connectivity Tools zijn ontwikkeld om de prestaties en veiligheid te verbeteren en het is het enige softwarepakket op de markt dat werkt met een breed scala aan IT-connectiviteitsaccessoires. De toepasselijke software voor dit product is de USB Event Monitoring Utility. Gebruik deze tool om alle aangesloten USB-apparaten te volgen en te traceren.

Voor uitgebreide informatie en om de StarTech.com Connectivity Tools te downloaden, kunt u terecht op: www.StarTech.com/connectivity-tools

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit vier USB-A-randapparaten aan op een laptop of desktop met USB-C
- Ideaal voor reizen tussen huis en kantoor

Eigenschappen

- **4-PORT USB HUB:** Bus-powered USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) expansion hub met USB-C host connector en 4x USB-A poorten (ondersteunt OCP & Wake on USB) - 15W busvoeding dynamisch gedeeld tussen 4 downstream poorten, met max 4,5W per poort
- **EXTRA HULPVOEDING:** De USB hub beschikt over een Micro USB power input (kabel apart verkrijgbaar) om 4,5W (5V/0,9A) extra voeding toe te voegen aan de hub, bijvoorbeeld voor het aansluiten van krachtige USB-apparaten zoals SSD-schijven
- **COMPATIBILITEIT:** OS onafhankelijk - Ondersteunt alle besturingssystemen, incl. Windows, macOS, Linux, iPadOS, ChromeOS, Android - Compatibel met TB 3/4 & USB4 apparaten zoals MacBook(Intel/M1/M2), Lenovo X1 Carbon, Dell XPS, MS Surface - Werkt met USB 2.0
- **EXTRA LANGE KABEL:** Compacte behuizing en bus powered, ideaal voor op reis - Extra 30cm lange kabel voor eenvoudige installatie en minder belasting van de connectors op 2-in-1 apparaten zoals de Surface Pro 7, iPad Pro, HP Elite X2 en laptops op standards
- **TEOPASSINGEN:** Voeg meerdere USB-A poorten toe via één USB-C poort en sluit randapparatuur zoals keyboards/muis, USB SSD's en thumb drives aan - Ideaal voor desktops/laptops met beperkte USB poorten - USB Event Monitoring utility beschikbaar voor download

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
USB-C apparaat poort(en)	Nee
USB-C hostverbinding	Ja
Snellaadpoort(en)	Nee
Poorten	4
Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Bus type	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Industriestandaarden	USB 3.2 Gen 1 - Backwards compatibel met USB 2.0 en 1.1
Chipsetcode	VIA - VL817

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Type en snelheid	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja

Connector(en)

Externe poorten	4 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps) 1 - USB Micro-B (5 pin) (Power)
Hostaansluitingen	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Een hostcomputer met een beschikbare USB-A-poort. (Optioneel - wanneer de USB-busvoeding onvoldoende is) USB Voedingsbron met USB Micro-B hostkabel om extra stroom te kunnen leveren aan de USB-hub (tot 4,5W).
----------------------------	---

Notitie		USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) is ook bekend als USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) en USB 3.0 (5Gbps).
Voeding		
	Voedingsbron	Busvoeding
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 80°C (-40°F to 176°F)
	Vochtigheid	0% ~ 95% bij 25°C
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Space grijs
	Vormfactor	Compact
	Type behuizing	Kunststof
	Kabellengte	11.8 in [30 cm]
	Lengte product	16.5 in [42.0 cm]
	Breedte product	2.1 in [5.4 cm]
	Hoogte product	0.6 in [1.6 cm]
	Gewicht product	2.9 oz [82.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	5.7 in [14.5 cm]
	Package Width	6.8 in [17.2 cm]
	Package Height	1.3 in [3.2 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	4.7 oz [132.0 g]
Wat wordt er		

meegeleverd

Meegeleverd

1 - USB Hub

Garantiebepalinge
n

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.