

10 m CAT6a Ethernet-kabel - 10 Gigabit hakfri skärmad RJ45 100 W PoE-patchkabel - 10 GbE STP-nätverkskabel med dragavlastning - Aqua-färgad, Fluke-testad/ledning är UL-klassad/TIA

Produkt ID: 6ASPAT10MAQ



Denna Cat6a-kabel uppfyller eller överstiger alla villkor för Kategori 6a-kablar för att garantera tillförlitliga 10Gb-nätverksanslutningar. Kabeln är skärmad för att skydda ditt nätverk mot elektromagnetiska störningar (EMI/RFI) och systembrus och är därför den perfekta lösningen för snabba och säkra nätverksanslutningar.

Denna aqua-färgade patchkabel på 10 meter är perfekt för standardapplikationer som till exempel anslutning från ett vägguttag till din dockningsstation för bärbara datorer eller stationära datorer.

För enklare nätverksinstallationer finns våra Cat6a-patchkablar i många olika längder och färger. Detta garanterar att du har rätt kabelstorlek tillgänglig när du behöver den och att du kan färgkoda dina anslutningar för en mer organiserad setup.

Varje kabel är testad för frekvens på upp till 500 MHz och är mer än lämplig för 10GBase-T Ethernet-anslutningar.

Kabeln är tillverkad med 100 % koppar- och folieskärmade partvinnade ledningar och har skapats för kvalitativ prestanda. Kabeln är designad att hålla signalerna som färdas genom ditt nätverk fria från störningar och är perfekt i miljöer som utsätts för mycket EMI.

50 Mm guldkontakter ger optimal ledningsförmåga och eliminerar signalförlöst orsakad av oxidering eller korrosion.

För problemfria kabeldragningar har denna hållbara kabel hakfria kontakter som skyddar RJ45-klämmorna vid installation för att minska risken för att de fastnar eller går sönder.

Kabeln har dessutom gjutna kontakter som ger dragavlastning genom att förhindra att RJ45-kontakternas ändar böjs till skarpa vinklar. Detta minskar risken för att kabeln skadas, vilket

skulle kunna försämbra nätverksanslutningen och prestandan.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut PoE-aktiverade enheter till 10Gb-nätverk
- Anslut servrar till ett Storage Area Network (SAN)
- Överför data, röst och video över 10 Gigabit-nätverk
- Anslut mellan datorer, hubbar, routrar och patchpaneler

Funktioner

- **HÖGPRESTERANDE CAT6A ETHERNET-KABEL** 100 % koppar för konsekvent och felfri 10 gigabit-anslutning. Fluke-test uppfyller kraven i ANSI/TIA-568-B.2-10 kategori 6. ETL-certifierad kabeldragning
- **SKYDDA DITT NÄTVERK:** Skärmade RJ45-kontakter minimerar bakåtoverhörning (NEXT) och skyddar mot ljud och elektromagnetisk (EMI/RFI) störning. Kompatibla med 10-base-T-/NBASE-T-generationen med flera hastigheter.
- **SPECIFIKATIONER:** 10 GbE. Längd: 10 m. Färg: Aqua. Struktur: 4 par STP. Kontakt: Hakfri. Manteltyp: PVC. Tråddimension: 26 AWG koppar. Ledningsstandard: ANSI/TIA-568-B.2-10
- **POE-STÖD:** Tvinnade kopparledare på 26 AWG och UL-klassad ledning stöder (E132276-A) upp till 100 W för PoE-enheter som VoIP-telefon och säkerhetssystem. Kabeln blir inte upphettad tack vare spänningskompatibilitet enligt IEEE 802.3bt och DTE
- **KVALITETSKONSTRUKTION:** 50 mikron guldpläterade kontakter för ren signal skydd mot rost/korrosion. Hakfri anslutning möjliggör enkel installation och flexibel frånkoppling av kopplingskabel i ledningskanaler

Hårdvara

Garantipolicy

Lifetime

Kabelmanteltyp

PVC - Polyvinyl Chloride

	Kabelskärmning	Aluminiumpolyesterfolie
	Brandteknisk klass	CMG-klass (General Purpose)
	Kabeltyp	Skärmad hakfri
Prestanda	Kabelklassificering	CAT6a - 10Gbit/s
Kontakt(er)	Connector A	1 - RJ-45
	Connector B	1 - RJ-45
Utseende	Färg	Aqua
	Tråddimension	26 AWG (0.404 mm)
	Ledningstyp	Tvinnad koppar
	Kabellängd	32.8 ft [10 m]
	Produktlängd	32.8 ft [10 m]
	Produktbredd	0.0 in [0.0 cm]
	Produkthöjd	0.0 in [0.0 cm]
	Produktvikt	13.4 oz [380.0 g]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	10.0 in [25.5 cm]
	Package Width	13.0 in [33.0 cm]
	Paketets höjd	0.0 in [0.1 mm]
	Fraktvikt (förpackning)	14.1 oz [400.0 g]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - 10 meter Cat6a-patchkabel

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.