


HPE 720187-B21 compatibel QSFP module - 40GBASE-SR4 glasvezel optische transceiver - 150 m

Productcode: 720187-B21-ST



De 720187-B21-ST is een HPE 720187-B21 compatibel glasvezel QSFP transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd, en getest is voor gebruik met HPE® switches en routers. Dit product levert betrouwbare 40 GbE connectiviteit op via glasvezel kabels, voor 40GBASE-SR4 conform netwerken, op een maximale afstand van 150 m.

Technische specificaties:

- Golflengte: 850nm
- Maximale data overdrachtssnelheid: 40 Gbps
- Type: multimode
- Verbindingstype: MPO connector
- Maximale overdrachtsafstand: 150 m
- MTBF: 244,610,583 uren
- Stroomverbruik: < 1,0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): J

Deze QSFP glasvezel module is hot-swappable, waardoor upgrades en vernieuwing probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibiliteit met HP 720187-B21
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
- Hot-swappable met glasvezelmodules
- Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,0 W

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	HPE
Industriestandaarden	IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	41.25 Gbps
Max. overdrachtsafstand	150m [492ft]
Glasvezeltype	Multi-Mode
Golflengte	850nm
Glasvezelmodus	Full-Duplex
DDM	Ja
Compatibele netwerken	40 Gbps
MTBF	244,610,583 hours

Fysieke eigenschappen

Lengte product	0.7 in [1.9 cm]
Breedte product	4.8 in [12.2 cm]
Hoogte product	0.3 in [0.8 cm]
Gewicht product	1.3 oz [37.5 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	7.2 in [18.4 cm]
Package Width	5.2 in [13.2 cm]
Package Height	1.9 in [4.8 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.2 oz [120.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - QSFP+ transceiver
-------------	-----------------------

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.