

Lecteur multi-cartes interne USB 3.0 avec support UHS-II

N° de produit: 35FCREADBU3



Vous pouvez maintenant transférer de gros fichiers comme des photos et des vidéos 4K, sauvegarder des fichiers ou déplacer des données vers et depuis vos cartes mémoire, à des vitesses comme jamais auparavant. Ce lecteur multicarte interne USB 3.0 prend en charge l'UHS-II, ce qui améliore nettement vos vitesses de transfert de fichiers. Ce lecteur de carte prend en charge les cartes haute capacité/capacité étendue ainsi que la plupart des cartes mémoire standard, notamment les cartes SecureDigital®, Compact Flash®, Memory Stick® et Micro SD. Il permet également les téléchargements parallèles. Sa vitesse rapide et sa compatibilité étendue font de ce lecteur multicarte une solution idéale pour les kiosques à photo ou les labos photo ainsi que les ordinateurs de bureau.

Ce lecteur de carte est alimenté par USB, et aucune alimentation externe ni batterie n'est requise. L'accès USB frontal permet de connecter facilement des appareils USB.

Compatible avec les cartes UHS-II, le lecteur multi-cartes vous permet de transférer des fichiers volumineux depuis et vers vos cartes mémoire à des vitesses pouvant atteindre 312 Mo/s, pour gagner du temps lors du transfert des données des vidéos 4K, Full HD et 3D.

Grâce à sa connexion USB 3.0, également appelée USB 3.1 Gen 1, ce lecteur de carte prend en charge des vitesses de transfert de fichiers rapides jusqu'à 5 Gb/s, ce qui vous permet de profiter des fonctionnalités accrues des nouvelles cartes mémoire plus performantes.

Gagnez du temps en effectuant des téléchargements parallèles. Ce lecteur multicarte à 5 slots vous permet d'accéder simultanément jusqu'à 4 cartes mémoire pour transférer vos fichiers rapidement et facilement.

Ce lecteur multicarte USB 3.0 prend en charge la plupart des cartes mémoire standard, notamment :

- Secure Digital (carte standard, carte HC, carte XC, MMC, Mini SD avec adaptateur)
- Micro SD (carte standard, carte HC, carte XC)

- Compact Flash (CF I ou II, CF 6.0)
- Memory Stick (Standard, Pro, Duo, Pro Duo, Pro-HG, XC, Micro MS avec adaptateur)

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Offrez un accès lecture/écriture à toute une gamme de cartes mémoire, idéal pour les labos et kiosques à photos
- Lisez et copiez des fichiers d'images haute résolution rapidement et efficacement, ce qui est une solution efficace pour les services médicaux, les systèmes scolaires et les applications professionnelles
- Sauvegardez et copiez vos données, photos et vidéos à partir de vos cartes mémoire vers votre ordinateur, ou de votre ordinateur vers une carte mémoire

Spécifications techniques

- **LECTEUR DE CARTES MULTIPLES USB 3.0** : Ce lecteur interne s'adapte à n'importe quelle baie de lecteur 3,5" et se connecte à un connecteur de carte mère à 20 broches ; Accédez aux formats de cartes flash à partir d'un PC de bureau ; Câble IDC et vis inclus
- **COMPATIBILITÉ ÉTENDUE** : Prise en charge des cartes CompactFlash type I, SD/mini/microSD/SDHC/SDXC, MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC, MemoryStick (MS/MS Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2) ; Port USB 3.0 en façade
- **ACCÈS SIMULTANÉ AUX FENTES** : Ce lecteur multicartes interne permet d'accéder simultanément à 4 slots de cartes différents (à l'exception des supports de même type), permet de copier des fichiers depuis/entre différentes cartes multimédia en même temps
- **CONFIGURATION PRATIQUE** : OS indépendant prenant en charge Windows, macOS et Linux ; DEL d'alimentation et d'activité intégrées ; Idéal pour la sauvegarde/l'édition/le transfert de contenu en vidéographie/photographie/podcasting/YouTube et médias sociaux
- **LE CHOIX DU PROFESSIONNEL DE L'IT** : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'informatique, ce lecteur interne de cartes multiples conforme à la norme TAA est soutenu pendant 2 ans et bénéficie

d'une assistance multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Type de bus	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Nombre de disques	2
ID du chipset	Realtek - RTS5321

Performance

Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s
Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
Type de carte mémoire	SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card) SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) SDHC (Secure Digital High Capacity) Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital) microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) CF (carte Compact Flash I/II) HS-MMC, HC-MMC (High Speed/High Capacity Multimedia Card) MS/MS Pro (Memory Stick/Memory Stick Pro) MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo MSXC (Memory Stick eXtended Capacity) HS-MS (High Speed Memory Stick) MS Micro (Memory Stick Micro) MS MG (Memory Stick avec MagicGate)

Connecteur(s)

Connecteurs de disque	2 - Slot SD/MMC
	1 - Slot pour carte Memory Stick/Memory Stick Pro
	1 - MicroSD
	1 - Fente CompactFlash (50 broches)
	1 - USB 3.2 Type-A (9 broches, charge rapide)
Connecteurs hôte	1 - IDC (20 broches , USB 3.0 , carte mère)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Indépendant du système d'exploitation - Aucun pilote ni logiciel d'installation requis.
--------------------------------------	---

Indicateurs

Indicateurs lumineux	2 - Alimentation et accès
----------------------	---------------------------

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 15 à 85 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier et plastique
Longueur de câble	16.1 in [41 cm]
Longueur du produit	4.6 in [11.8 cm]
Largeur du produit	3.9 in [10 cm]
Hauteur du produit	0.9 in [2.4 cm]
Poids du produit	8.8 oz [250 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.4 in [16.2 cm]
Package Width	5.4 in [13.7 cm]
Package Height	1.9 in [4.7 cm]
Poids brut	10.7 oz [302.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Lecteur de cartes mémoire USB
	4 - Vis de montage
	1 - Guide de démarrage rapide

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis