


4x M.2 SATA Adapter für 3,5" Einbauschacht

Produkt-ID: 35S24M2NGFF



Hier finden Sie eine einfache Lösung zum Steigern der Geschwindigkeit, Kapazität und Datensicherheit Ihres Desktopcomputers oder Servers. Mit diesem Vier-Laufwerk-M.2-SATA-Adapter und dieser Montagehalterung können Sie bis zu vier M.2-Solid-State-Laufwerken im selben Platz wie ein einziges 3,5-Zoll-SATA-Laufwerk hinzufügen.

Der M.2-Adapter steigert die Gesamtspeicherkapazität durch Installation von vier M.2 NGFF (Next Generation Form Factor)-SSDs in einem standardmäßigen 3,5-Zoll-Laufwerksschacht. Nutzen Sie das volle Potenzial Ihres SATA III-Controllers mit einem M.2-SSD durch Reduzierung von Engpässen in der Datenübertragung und Datenübertragungsraten von bis zu 6 Gbit/s.

Schaffen Sie eine leistungsfähige RAID-Lösung mithilfe von vier M.2-SSDs mit RAID-Controller, um die Kapazität des Laufwerk-Arrays zu erhöhen und Redundanz zu schaffen, um die Daten vor Laufwerksausfällen zu schützen. Sie können alle vier Laufwerke so kombinieren, dass sie wie eines erscheinen, um größere Dateien wie digitale Medien zu speichern und schneller auf sie zuzugreifen.

Der Adapter gewährleistet einfache und vielseitige Verwendung. Er wurde für eine Vielzahl von M.2 NGFF-SSDs, einschließlich der Laufwerksgrößen 2230, 2242, 2260, 2280 und 22110, entwickelt. Er ist auch kompatibel mit Windows®, Mac® und Linux®-Systemen ohne Installation von zusätzlichen Treibern oder Software.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität





Anwendungen

- Verbessern Sie die Leistung durch Konvertierung von bis zu vier M.2-SSDs in einem 3,5-Zoll-Formfaktor
- Abrufen und Sichern von Daten auf einem M.2-Laufwerk
- Funktionieren Sie vier M.2-SSDs um, indem Sie sie in Ihrem Desktopcomputer oder Server installieren

Merkmale

- Steigern Sie Geschwindigkeit und Leistung Ihres Computers durch Hinzufügen von vier M.2-SSDs anstelle eines 3,5-Zoll-Plattenlaufwerks
- Umfassende Kompatibilität, mit Unterstützung für eine Vielzahl von M.2-SSDs, einschließlich: 2230, 2242, 2260, 2280 und 22110
- Nicht kompatibel mit M. 2-NVME oder AHCI-PCI-Express-SSDs
- Kompatibel mit RAID-Controller
- 3,5-Zoll-SATA-Formfaktor-Gehäuse
- Unterstützung für SATA I/II/III mit Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 6 Gbit/s
- Kompatibel mit jedem Betriebssystem ohne Installation von Treibern

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Schnittstelle	SATA
Industrienormen	SATA I/II/III (1,5/3/6 Gbit/s)
Anzahl von Laufwerken	4
Laufwerkgröße	22m - M.2 NGFF
Laufwerktyp	M.2 (SATA, B-Key, NGFF)

Unterstützte Laufwerkhöhe(n)	2230
	2242
	2260
	2280
	22110

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	6 Gbit/s
Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)
RAID	Nein
Hot Swap-Funktion	Nein
Allgemeine Spezifikationen	Nicht kompatibel mit M. 2-NVME oder AHCI-PCI-Express-SSDs
MTBF	1.920.042 Stunden

Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder	4 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Hostanschlüsse	4 - SATA (7-polig, Daten)
	1 - SATA-Strom (15-polig)

Software

Betriebssystemkompatibilität	Betriebssystem-unabhängig; Keine Treiber oder Software erforderlich.
------------------------------	--

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	Dieser Adapter ist nur mit SATA M.2-Laufwerken kompatibel
--------------------------------	---

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
--------------------	-----------------------------

Lagertemperatur	-25°C to +70°C (-13°F to 158°F)
Feuchtigkeit	20 % bis 80 %

Physische Eigenschaften

Gehäusotyp	UL94 - V0
Produktlänge	5.5 in [13.9 cm]
Produktbreite	3.9 in [10.0 cm]
Produkthöhe	0.9 in [2.4 cm]
Produktgewicht	8.0 oz [226.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	8.7 in [22.0 cm]
Paketbreite	6.3 in [15.9 cm]
Pakethöhe	1.8 in [46.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	14.7 oz [416.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 4x M.2 SSD-auf-3,5-Zoll-SATA HDD-Adapter
	4 - SATA-Kabel
	1 - SATA-Netzkabelverlängerung
	1 - Schraubensatz für Installation

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.