

Bras Articulé VESA - Support Écran PC 32 pouces et Ordinateur Portable (4,5kg) - Pied Écran PC, Montage Réglable pour Ordinateur Portable - Support Moniteur et PC

Nº de produit: A2-LAPTOP-DESK-MOUNT



Augmentez l'espace de votre bureau et ajoutez de la polyvalence et de l'ergonomie à votre configuration de travail/maison avec ce support de bureau pour ordinateur portable et écran compatible VESA. Le plateau pour ordinateur portable (11,8x11in / 300x280mm) est suffisamment grand pour accueillir un ordinateur portable entre 9,4-16,5in (240-420mm) de large, 1in (25,4mm) d'épaisseur et jusqu'à 10lbs (4,5kg). Le bras pour écran vous permet de monter un écran compatible VESA (75x75mm ou 100x100mm) jusqu'à 32in avec un poids maximum de 17,6lbs (8kg). Ce plateau pour ordinateur portable bien ventilé comprend des tampons en caoutchouc pour éviter les éraflures et les rayures. En outre, le plateau comporte deux bras rembourrés indépendants et réglables qui servent de berceau pour fixer l'ordinateur portable et peuvent être positionnés et fixés indépendamment le long des côtés du plateau pour éviter de bloquer toute configuration de port sur un ordinateur portable. Le plateau et le support de moniteur sont tous deux en acier massif.

Les supports VESA offrent de larges options de réglage telles que l'inclinaison +/-45° le pivotement +/-90° et la rotation 360°. La hauteur peut être ajustée le long du poteau de 17,4in / 443mm et les bras peuvent également s'étendre sur un maximum de 399mm. Deux articulations (au niveau de la perche et au milieu des bras) leur permettent de pivoter de +/-180°.

Les multiples options de réglage permettent de positionner l'ordinateur portable à la hauteur des yeux en améliorant votre posture et votre confort et, en positionnant le support de moniteur à côté, d'améliorer la surface de votre écran et votre productivité.

À l'aide de la pince de bureau interchangeable (C-clamp), vous pouvez facilement attacher et fixer le support à un bureau ou à un trou de passage à la main (trou de passage 0,39-2,36in / 10-60mm et bureaux 0,39-3,46in / 10-88mm d'épaisseur). Vous pouvez retirer le plateau de l'ordinateur portable ou l'écran sans outils pour modifier votre installation sans problème. Pour que tout soit bien rangé, des clips de gestion des câbles autour des bras de support permettent de garder les câbles organisés et hors du chemin.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

Spécifications techniques

- **BRAS POUR MONITEUR ET PLATEAU POUR ORDINATEUR** : Support noir à double usage permet de monter un PC à l'aide du plateau ventilé VESA et un écran jusqu'à 32" avec une articulation/réglage en hauteur. Capacité : écran de 8kg et ordinateur portable de 4,5kg
- **SUPPORT SÉCURISÉ POUR ORDINATEUR PORTABLE** : Les bras rembourrés réglables permettent de fixer un PC (de 23,8-42cm de large). Des butoirs à hauteur variable (1,27 ou 2,28cm) situés en bas empêchent l'ordinateur portable de glisser
- **GAMME DE MOUVEMENTS** : Le plateau pour PC et le support VESA pour écran ont une large gamme de mouvements avec une inclinaison +/-45°, pivotement +/- 90° et rotation 360°. Le support est compatible avec les modèles de support VESA 75x75 et 100x100mm
- **GAMME D'ARTICULATION** : la hauteur des deux bras peut être positionnée et fixée indépendamment le long du poteau de 443 mm et s'étendre jusqu'à 399 mm du poteau. Les bras ont des articulations qui leur permettent de pivoter de +/-180°
- **FACILITÉ D'INSTALLATION** : La pince de bureau interchangeable et le support d'écran à œillet (pour les bureaux de 10-88mm d'épaisseur). Outils inclus pour ajuster la tension/hauteur du bras pour écran et pour PC ; Clips de fixation des câbles inclus

Matériel

Politique de garantie	5 Years
Fixation sur le mur	Non
Gestion de câbles	Oui
Bras articulé	Oui
Nombre d'écrans pris en charge	1
Options de fixation	Pince pour bureau et passe-câble
Trous de fixation VESA	75x75 mm
	100x100 mm

Épaisseur de la surface de fixation	Pince de bureau : Épaisseur de la table 10 - 88 mm (0.39 - 3.46 in.)
	Pince à œillet : Épaisseur de la table : 10 - 88 mm (0.39 - 3.46 in.) (10 - 88 mm)
	Taille du trou de montage de l'œillet : 10 à 60 mm (0,39 à 2,36 in). (10 - 60 mm)

Performance

Capacité de poids	282.4 oz [8000 g]
Taille minimale de l'écran	13"
Taille maximale de l'écran	34"
Réglage de la hauteur	Oui
Hauteur maximale	17.4 in [443 mm]
Extension maximale du bras	15.7 in [399 mm]
Laptop Arm Extension	15.7 in [399 mm]
Inclinaison	+ 45° / - 45°
Inclinaison du support d'ordinateur portable	+ 45° / - 45°
Panoramique	+90° / - 90°
Rotatif/pivotant	180°
Rotation de l'écran	360°

Notes spéciales / Configuration

Remarque	Le plateau pour ordinateur portable VESA peut être tourné jusqu'à 360° lorsqu'il est monté sur le bras. Il n'est pas recommandé de le faire car l'ordinateur portable pourrait tomber à l'arrière du plateau.
----------	---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier et plastique
Largeur du support d'ordinateur portable	11.8 in [300 mm]
Hauteur du support d'ordinateur portable	11.0 in [280 mm]
Longueur du produit	11.0 in [28.0 cm]
Largeur du produit	34.5 in [87.6 cm]
Hauteur du produit	21.6 in [54.8 cm]
Poids du produit	13.5 lb [6.1 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	12.9 in [32.7 cm]
Largeur du Paquet	18.1 in [46.0 cm]
Hauteur du Paquet	5.1 in [13.0 cm]
Poids brut	13.7 lb [6.2 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	2 - Supports VESA
	2 - Bras à pivot
	1 - Support pour ordinateur portable
	2 - Bras pour plateau d'ordinateur portable
	1 - Pince de bureau
	1 - Barre
	1 - Capuchon pour barre
	1 - Clip de gestion des câbles
	1 - Plaque de base avec œillet

- 1 - Plaque de fixation pour œillet
- 4 - Vis de montage du plateau pour ordinateur portable
- 2 - Boutons de montage VESA
- 5 - Coussinets en caoutchouc
- 3 - Vis de montage du mât
- 1 - Clé hexagonale 4 mm
- 1 - Clé hexagonale 6 mm
- 8 - Vis M4 x 12
- 8 - Vis M4x16
- 8 - Vis M5 x 12
- 8 - Vis M5x16
- 8 - Rondelles
- 8 - Entretoises

Informations de
garantie

Warranty	5 Ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

