

Optische glasvezel kabel - 10 Gb Aqua - Multimode Duplex 50/125 - LSZH - ST/ST - 1 m

Productcode: A50FBSTST1



Perfect voor kabeltrajecten tussen meerdere backbone switches, hubs en routers alsmede higher-end netwerkkapparatuur, is deze high-speed 10 gigabit multi-mode Duplex glasvezelkabel aan beide uiteinden voorzien van ST-connectors, en bestaat uit 50/125 micron OM3 aqua fiber voor een betrouwbare dataoverdracht met verbluffende snelheden.

Geschikt voor vele verschillende omgevingen, is de A50FBSTST1 voorzien van een brandvertragende, LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) kabelmantel om rook, toxiciteit en corrosie bij een brand tot een minimum te beperken en zo een geheel niveau veiligheidsniveau te bieden - deze kabel is daarom de beste keuze voor vele verschillende omgevingen, inclusief industriële omgevingen, centrale kantoren en scholen alsmede in woningen waarbij moet worden voldaan aan bouwverordeningen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voor gebruik in snelle 10 Gigabit netwerkomgevingen
- Telecommunicatie / datacommunicatie
- Breedbandsystemen
- Ideale oplossing voor data-applicaties met hoge overdrachtsnelheden

Eigenschappen

- Ontworpen om te worden gebruikt in 10 Gb Ethernet-toepassingen
- Optische demping voldoet aan of overtreft de industriestandaarden
- Een betaalbare oplossing voor het overbruggen van lange afstanden
- Duurzame kabelontwerp

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Brandbestendigheid	LSZH-rating (weinig rook, geen halogeen)
Glasvezelformaat	50/125

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	100 Gbps
Kabelspecificatie	10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
Glasvezelclassificatie	OM3
Glasvezeltype	Multi-Mode
Golflengte	850nm

Connector(en)

Connector A	Glasvezel ST duplex
Connector B	Glasvezel ST duplex

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Aqua
Kabellengte	39.4 in [100 cm]



Diameter	3mm
Lengte product	39.4 in [100.0 cm]
Breedte product	0.0 in [0.0 mm]
Hoogte product	0.0 in [0.0 mm]
Gewicht product	1.1 oz [32.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.0 in [20.3 cm]
Package Width	0.8 in [20.0 mm]
Package Height	8.7 in [22.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.4 oz [40.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 m 10 Gb Aqua multi-mode 50/125 Duplex LSZH glasvezelnetwerkkabel ST - ST
-------------	--

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

