

Module SFP+ GBIC compatible HPE 455883-B21 - Transceiver Mini GBIC 10GBASE-SR

Nº de produit: 455883B21ST



Le modèle 455883B21ST est un module de transceiver à fibre optique compatible avec HPE 455883-B21 conforme aux exigences TAA, qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec les commutateurs et routeurs de la marque HPE®. Il fournit une connectivité 10 GbE fiable sur câble à fibre optique pour les réseaux conformes aux spécifications 10GBASE-SR, avec une distance maximale de 300 m.

Spécifications techniques :

- Longueur d'onde : 850 nm
- Vitesse de transfert maximale : 11,1 Gbit/s
- Type : fibre optique multimode
- Type de connexion : connecteur LC
- Distance maximale de transfert : 300 m
- MTBF : 3 068 049 heures
- Consommation électrique : moins de 1 watt
- Contrôle de diagnostics numériques (DDM) : oui

Ce module SFP+ à fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau.

. StarTech.com propose une grande variété de modules SFP et de câbles SFP à fixation directe, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseau fiables.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Remplacement de modules SFP+ défectueux ou endommagés de commutateurs et routeurs HP
- Élargissez votre réseau à des segments distants

Spécifications techniques

- Garanti 100 % compatible avec HP 455883-B21
- Les modules SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Respecte ou surpasse les spécifications OEM ainsi que les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Échangeable à chaud avec les modules à fibre-optique
- Faible consommation d'énergie de moins de 1 W

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Compatible Brand	HPE
WDM	Non
Normes de l'industrie	IEEE 802.3ae 10GBASE-SR

Performance

Vitesse max. de transfert de données	11,1 Gbit/s
Distance de transfert max.	300m [984ft]
Type de fibre optique	Multimode

Longueur d'onde	850nm
Mode de fonctionnement de la fibre optique	Duplex complet
DDM	Oui
Réseaux compatibles	10 Gb/s
MTBF	3 068 049 heures
Consommation électrique	< 1 W

Connecteur(s)

Connecteurs de l'unité 1 - Fibre optique duplex LC locale

Notes spéciales / Configuration

Remarque	À utiliser avec l'équipement de réseau et convertisseurs de média à fibre optique 10 Gigabit
----------	--

Alimentation

Tension de sortie	3.3V DC
-------------------	---------

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Humidité	Humidité relative de 5~95 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Argent
Longueur du produit	2.2 in [57.0 mm]
Largeur du produit	0.5 in [1.3 cm]
Hauteur du produit	0.4 in [0.9 cm]

Poids du produit 0.7 oz [19.0 g]

Informations d'emballage

Longueur du Paquet 4.8 in [12.1 cm]

Largeur du Colis 3.0 in [7.7 cm]

Hauteur du Paquet 1.3 in [3.4 cm]

Poids brut 1.8 oz [52.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Trancepteur SFP+

Informations de garantie

Warranty À Vie

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis