

Hub USB 3 Ports - 3x Ports USB-A - Gigabit Ethernet (RJ45) - Mini Hub USB, USB 3.0 5Gbps - Alimentation par Bus - Hub USB pour PC Portable avec Câble de 30 cm - Adaptateur LAN USB - Répartiteur USB

Nº de produit: 5G3AGBB-USB-A-HUB



Ce hub USB ajoute trois ports USB-A 3.2 Gen 1 (5Gbps) et un port Gigabit Ethernet à un ordinateur de bureau ou portable compatible USB-A. Le hub USB se connecte à un port USB-A sur un ordinateur, à l'aide du câble hôte intégré de 30 cm. Le hub USB est rétrocompatible avec les périphériques USB 2.0 (480Mbps), ce qui garantit la prise en charge d'une large gamme de périphériques USB modernes et anciens (par exemple, les clés USB, les disques durs/SSD externes, les caméras HD, les souris, les claviers, les webcams et les casques audio). Le hub USB est de taille compacte, ce qui facilite sa portabilité lors des déplacements.

Le hub USB est doté d'un adaptateur Gigabit Ethernet. Le contrôleur Ethernet est compatible avec les normes IEEE 802.3u/ab et prend en charge la fonction Wake-on-LAN (WoL), les trames Jumbo et le balisage V-LAN. L'adaptateur réseau améliore la fiabilité, la sécurité et les performances du réseau de l'ordinateur portable, en utilisant l'Ethernet filaire 10/100/1000Mbps.

Le hub USB peut fonctionner avec l'alimentation bus seule, mais il dispose d'une entrée d'alimentation Micro USB qui peut être connectée à un adaptateur d'alimentation USB (non inclus), fournissant jusqu'à 4,5W (5V/0,9A) d'alimentation en plus des 4,5W d'alimentation bus de l'hôte USB. Cette flexibilité est idéale pour les applications où une alimentation supplémentaire peut être nécessaire, comme la connexion d'un périphérique USB à haute puissance, tel qu'un SSD externe, tout en utilisant les autres ports pour connecter des périphériques moins puissants. Pour une protection supplémentaire, le hub USB dispose d'une protection contre les surintensités (OCP). L'OCP empêche les périphériques USB défectueux de consommer plus d'énergie que celle allouée en toute sécurité.

Ce périphérique est indépendant du système d'exploitation et prend en charge tous les systèmes d'exploitation, notamment Windows, macOS, ChromeOS et Android. Le Hub est automatiquement détecté, configuré et installé lors de la connexion à un ordinateur hôte, tel que l'Apple MacBook, le Lenovo X1 Carbon et le Dell XPS. Le câble hôte USB-A intégré extra-long de 30 cm permet une installation rapide et pratique et réduit la tension du connecteur sur les appareils 2-en-1, tels que la

Surface Pro 7 et les ordinateurs portables sur des supports élévateurs.

Développée pour améliorer les performances et la sécurité, Connectivity Tools est la seule suite logicielle du marché compatible avec une grande variété d'accessoires de connectivité informatique. La suite logicielle comprend :


L'utilitaire de transmission d'adresse MAC : améliore la sécurité du réseau.

Utilitaire de surveillance des événements USB : suivez et enregistrez les périphériques USB connectés.

L'utilitaire de commutation automatique Wi-Fi : permettre aux utilisateurs d'accéder rapidement à des vitesses de réseau plus rapides via le réseau local câblé.

Pour plus d'informations et pour télécharger l'application Connectivity Tools, veuillez visiter : [www.StarTech.com/connectivity-tools](http://www.StarTech.com/connectivity-tools)

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Connectez trois périphériques USB-A et activez Gigabit Ethernet en vous connectant à un ordinateur portable équipé d'USB-A
- Ajouter une connectivité Internet filaire à l'ordinateur portable
- Idéal pour les déplacements entre la maison et le bureau

## Spécifications techniques

- HUB USB 3 PORTS : Hub d'extension USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) alimenté par le bus, doté d'un connecteur hôte USB-A et d'un hub USB-A 3 ports, d'une OCP et d'une fonction Wake on USB - 4,5 W d'alimentation du bus partagés dynamiquement entre 3 ports en aval
- GIGABIT ETHERNET : L'adaptateur GbE intégré offre la fiabilité/sécurité de l'Ethernet RJ45 câblé à

un PC - Le contrôleur GbE est entièrement compatible avec les normes IEEE 802.3u/ab et prend en charge WoL, Jumbo Frames et V-LAN Tagging

- **ENTRÉE D'ALIMENTATION AUXILIAIRE** : Le hub USB est doté d'une entrée d'alimentation Micro USB permettant d'ajouter 4,5W (5V/0,9A) d'alimentation au hub, comme la connexion de périphériques USB à forte puissance tels que les HDD/SSD
- **CÂBLE EXTRA-LONG** : Le câble de 30cm facilite l'installation et empêche l'adaptateur de se balancer sur le connecteur hôte USB-A - La longueur du câble est idéale pour réduire la pression sur le port des PC 2-en-1 ou des PC hôtes sur supports élévateurs
- **OUTILS DE CONNECTIVITÉ** : Optimisez les performances/sécurité de ce hub USB-A à l'aide des utilitaires MAC Address Changer, USB Event Monitoring et Wi-Fi Auto Switch inclus (disponibles en téléchargement) - Compatible avec Win/macOS/Linux/ChromeOS/Android

---

#### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Port(s) appareil USB-C	Non
Connexion hôte USB-C	Non
Port(s) à charge rapide	Non
Nombre de ports	3
Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
	RJ45 (Gigabit Ethernet)
Type de bus	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Normes de l'industrie	IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
	Ethernet éco-énergétique IEEE 802.3az, contrôle de flux IEEE 802.3x, marquage VLAN 802.1q, encodage de priorité couche 2 802.1p
	USB 3.0 - Rétrocompatibilité avec les normes USB 2.0 et 1.1
ID du chipset	VIA - VL817
	Asix - AX88179A

---

#### Performance

Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s (USB 3.0)
--------------------------------------	--------------------

2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)

Type et débit USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s

Prise en charge UASP Oui

Contrôle de flux Contrôle de flux en mode duplex

Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps

MDIX auto Oui

Prise en charge duplex complet Oui

Jumbo Frame Support 9K max.

Connecteur(s)

Ports externes 3 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)

1 - RJ-45

1 - USB Micro-B (5 pin) (Power)

Connecteurs hôte 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)

Logiciel

Compatibilité système Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM d'exploitation

macOS 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1 Le balisage VLAN n'est actuellement pas pris en charge sur macOS

Linux Kernel 4.11.x (et versions ultérieures) - Versions LTS uniquement

ChromeOS

Android

Notes spéciales / Configuration

Remarque L'USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) est également connu sous le nom d'USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) et d'USB 3.0 (5Gbps)

La fonctionnalité Wake-on-LAN (WoL) peut être désactivée par l'ordinateur hôte, si le contrôleur USB de l'ordinateur hôte passe en mode économie d'énergie. Il est recommandé de désactiver les modes d'économie d'énergie USB dans votre système d'exploitation, si la

fonctionnalité WoL est nécessaire à votre application.

---

#### Indicateurs

Indicateurs lumineux	1 - DEL de liaison réseau - Vert
	1 - DEL d'activité réseau - Ambre

---

#### Alimentation

Source d'alimentation	Alimentation par bus
-----------------------	----------------------

---

#### Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage	-40°C to 80°C (-40°F to 176°F)
Humidité	0% ~ 85% HR (sans condensation)

---

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Gris sidéral
Type	Compact
	Câble intégré
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	11.8 in [30 cm]
Longueur du produit	16.5 in [42.0 cm]
Largeur du produit	2.0 in [5.0 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.5 cm]
Poids du produit	3.0 oz [84.0 g]

---

#### Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.7 in [14.5 cm]

Largeur du Colis 6.7 in [17.0 cm]

Hauteur du Paquet 1.2 in [3.1 cm]

Poids brut 4.7 oz [134.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Hub USB

---

Informations de  
garantie

Warranty 2 ans

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

