

Enkel skrivbordsmonterad monitorarm - ledad i alla riktningar - stål

Produkt ID: ARMPIVOTE



Få mer frihet under arbetsdagen. Monitorarmen för en skärm frigör yta genom att göra det möjligt för dig att montera din skärm ovanför skrivbordet eller bordet. Tack vare den fullt rörliga ledade armen är det enkelt att justera positionen för din skärm med förlängning, lutning, svängning, rotation och höjdjustering med en gasfjäder.

Monterar du dina skärmar ovanför skrivbordet på en monitorarm kan du enkelt justera skärmarnas höjd, position och vinklar för en ergonomisk arbetsmiljö och dessutom behåller du värdefull arbetsyta på skrivbordet. Skärmmonteringen för en skärm stödjer skärmar från 12 tum till 34 tum med en max. viktkapacitet på 3,6 kg.

Med den justerbara skärmmonteringen kan du förlänga armen till hela 560 mm. Den fullt rörliga armen möjliggör många olika rörelser på flera axlar. Luta, sväng och rotera din skärm 360 grader för att justera skärmen för en mer bekväm vy. Växla fram och tillbaka närsomhelst från liggande till stående läge. Tack vare fjäderassisterad höjdjustering kan du med skärmmonteringen höja eller sänka din bildskärm med jämna och lätta rörelser.

Tack vare sin hållbara stålkonstruktion håller skärmfästet din dataskärm säkert på plats. Att montera är enkelt. Du kan antingen klämma fast fästet på sidan av skrivbordet eller bordet eller fästa den genom ett kabelhål (hårdvara medföljer). Den inbyggda kabelhanteringskanalen håller ordning och reda.

ARMPIVOTE täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Montera en skärm på skrivbordet, bordet eller disken med många justeringsalternativ
- Montera skärmen genom ett kabelhål på ett skrivbord och placera den som du vill
- Roterar skärmar till porträtt-orientering för webbdesign och kodning

Funktioner

- Montera en VESA-kompatibel skärm (75x75, 100x100), 12 tum till 34 tum, platt skärm, böjd eller ultrabred, med en maximal vikt på 3,6 kg
- Liggande till stående-skärmrotation (för användning i stående position stödjer fästet ultrabreda skärmar med maximal bredd på 20 tum/50,8 cm)
- Smidig höjdjustering med ett tryck med gasfjäderarm
- Ledad arm med stort rörelseområde, 360° runt stödstolpen och armbågen, +/-90 graders lutning +/-90 graders svängning
- Maximal armförlängning på 560 mm

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Väggmonterbar	Nej
Ledad	Ja
# skärmar som stöds	1
Monteringsalternativ	Klämma för skrivbord & kabelhål
VESA-hålmönster	75x75 mm
	100x100 mm
Tjocklek på monteringsyta	Skrivbordsklämma: Bordstjocklek 10-75 mm
	Monteringshålsstorlek för stativklämma: 50-70 mm

Prestanda

Viktkapacitet	8.0 lb [3.6 kg]
Maximal skärmstorlek	34"
Passar välvd skärm	Ja
Fits UltraWide Displays	Ja
Höjdjustering	Ja
Maximal armförlängning	22.0 in [560 mm]
Lutning	+90° / - 90°
Panorering	+90° / - 90°
Vridning/pivotering	360° runt stödstolpen 360° vid armbågen
Skärmrotation	360°

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Fästet stödjer skärmar upp till 34 tum, inklusive platta skärmar, böjda eller ultrabreda, med en maximal vikt på 3,6 kg. Om du väljer en ultrabred skärm i stående position, stödjer fästet ultrabreda skärmar med maximal bredd på 20 tum (50,8 cm).
------	---

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål och plast
Produktlängd	22.0 in [56.0 cm]
Produktbredd	3.0 in [7.5 cm]
Produkthöjd	20.7 in [52.7 cm]
Produktvikt	4.9 lb [2.2 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
-------------------	---

Paketets längd	18.8 in [47.7 cm]
Paketets bredd	8.4 in [21.3 cm]
Paketets höjd	5.2 in [13.2 cm]
Fraktvikt (förpackning)	6.0 lb [2.7 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Arm med gasfjäder
	1 - Förlängningsarm
	1 - Stöd Stolpe
	1 - Klämma
	1 - Lock och bult
	5 - Kabelskydd
	4 - Brickor
	4 - M4x12 mm skruvar
	4 - M4x25 mm skruvar
	1 - Kabelklämma
	2 - Tätningar i plast
	1 - 4 mm insexnyckel
	1 - 6 mm insexnyckel
	4 - Tumskravar
	5 - Kabelband
	1 - Instruktionsbok

Warranty
Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.