

Adaptateur réseau Thunderbolt 3 à 4 ports fibre optique 10 Gigabit Ethernet SFP+ ouvert - Boîtier et carte

N° de produit: BNDTB410GSFP



Cet adaptateur Thunderbolt™ 3 vers carte réseau 10GbE vous permet de connecter un appareil Thunderbolt 3 à un réseau 10GbE. L'adaptateur combine la technologie Thunderbolt 3 du modèle TB31PCIEX16 et la connexion à double fibre optique 10GbE du modèle PEX10GSFP4I (chipset Intel® XL710). L'adaptateur assemblé est équipé d'une sortie DisplayPort, d'un port Thunderbolt 3 supplémentaire et de quatre slots SFP+ 10GbE ouverts.

Cet adaptateur Thunderbolt 3 vers carte réseau 10GbE est la solution idéale pour vos opérations essentielles. L'adaptateur réseau prend en charge le marquage VLAN 802.1Q pour une meilleure gestion du réseau, l'agrégation de lien 802.3ad pour des vitesses de réseau supérieures, la redondance pour la fiabilité du réseau et quatre connexions à fibre optique 10G via des slots fibres SFP+ ouverts, pour créer une installation personnalisée.

Ne nécessitant qu'un simple tournevis de type Phillips et le SFP de votre choix, cet adaptateur Thunderbolt™ 3 vers carte réseau 10GbE peut être assemblé et connecté en quelques minutes.

Vous pouvez non seulement coupler le châssis Thunderbolt 3 avec la carte fibre optique 10G, mais aussi échanger la carte contre n'importe quelle carte PCIe permettant la prise en charge d'autres fonctionnalités et performances. Grâce au port TB3 supplémentaire et à la sortie DP intégrée au châssis, vous avez toujours la possibilité de brancher d'autres écrans pour effectuer plusieurs tâches facilement.

Certifications, rapports et compatibilité





Applications

- Idéal pour les systèmes qui doivent fonctionner 24 h/24 et qui nécessitent une fiabilité et une bande passante réseau accrues comme les entreprises d'automatisation industrielle et les systèmes POS
- Une solution facile pour ceux dont la priorité est la sécurité réseau et qui nécessitent une connexion fibre optique directe, tels que les institutions financières et les agences fédérales
- Utilisez cette solution pour créer une console de montage audio/vidéo avec un accès de 10 Gb/s au stockage en réseau
- Parfait pour les systèmes de contrôle industriel intégrés à distance et la vidéosurveillance à haute vitesse
- Pour les entreprises qui souhaitent de meilleures bandes passantes, difficiles à atteindre en utilisant du cuivre

Spécifications techniques

- Bénéficiez de la bande passante, de la vitesse, de la fiabilité et de la sécurité accrues d'une carte réseau 10GbE en utilisant le port Thunderbolt 3 de votre ordinateur
- Mettez à niveau vos périphériques sans avoir à mettre à jour votre châssis en changeant simplement la carte réseau PCIe
- Assemblez et installez facilement à l'aide d'un simple tournevis

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Ventilateur(s)	Oui
Ventilateurs	1 - 92 mm
Nombre de ports	7
Débit d'air	14.06 CFM
Niveau de bruit	24.55 dB
Interface	Thunderbolt

	Fibre (10 Gigabit Ethernet)
Type de bus	Thunderbolt 3
	PCI Express
Type de carte	Support standard
Normes de l'industrie	Thunderbolt 3
	IEEE 802.3ae (10GBASE-LR/SR uniquement)
	PCI Express Rév. 3.0, avec un slot PCI-E x8 (ou plus)
Type ventilateur à roulement	Palier à douille
ID du chipset	Chassis: Intel - Alpine Ridge DSL6540 PCIe Card: Intel - XL710

Performance

Vitesse max. de transfert de données	Châssis : 40 Gbit/s (Thunderbolt 3) Carte PCIe : 20 Gbit/s, duplex intégral
Bande passante	3.94 GB/s (x4 PCIe 3.0)
Type et débit	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Réseaux compatibles	10 Gb/s
Prise en charge duplex complet	Oui
Jumbo Frame Support	9K max.
Protocoles pris en charge	IEEE 802.3ad (Link Aggregation) IEEE 802.3x (Flow Control Support) IEEE 802.1Q (VLAN tagging)

Connecteur(s)

Types de connecteur	1 - PCI Express x8
Ports internes	1 - PCI Express x16 4 - Slot SFP+
Ports externes	2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)

1 - DisplayPort (20 broches)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 (pilotes Windows pour 64 bits uniquement) Linux 2.6.24 et plus (64 bits uniquement) < Versions LTS uniquement
--------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Ordinateur doté de la technologie Thunderbolt 3 avec un port Thunderbolt 3.
-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

Remarque	Le châssis d'extension ne prend pas en charge les cartes vidéo.
----------	-----------------------------------------------------------------

Ce châssis d'extension ne fournit pas une alimentation totale. Il fournit 15 W d'alimentation, ce qui augmente le temps de charge de certains ordinateurs portables tels que le MacBook Pro. Lorsque la station d'accueil est connectée à votre ordinateur portable hôte, une icône de charge peut s'afficher sur l'écran de l'ordinateur portable. Cette alimentation permet uniquement de charger votre ordinateur portable en mode veille et le chargement nécessitera plus de temps.

La prise en charge 5K est accessible uniquement à l'aide d'un écran Thunderbolt 3 5K. Les écrans DisplayPort 5K ne sont pas compatibles avec ce châssis d'extension.

Il est nécessaire de disposer d'un écran compatible 4K pour obtenir une résolution 4K x 2K (autre désignation de 4K).

Il est possible que certains écrans soient limités à une résolution 4K à 30 Hz avec une connexion via DisplayPort. Cette restriction concerne les modèles suivants : Dell P2715Q, Viewsonic VX2475Smhl-4K, Philips 288P6LJEB, LG 31MU97C-B, Asus PB287Q (vous devrez paramétrer ces modèles sur la résolution 4K à 30 Hz).

Pour la connexion d'un écran à l'un des ports USB-C Thunderbolt 3, un adaptateur vidéo USB-C peut être requis en fonction de l'entrée de votre écran.

Le deuxième port Thunderbolt 3 peut également être utilisé pour connecter des appareils USB 3.1 (10 Gb/s) USB Type-C, tels que des hubs USB 3.1. Rétrocompatible avec USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) et USB 2.0.

Indicateurs

Indicateurs lumineux	4 - Liaison/activité (vert)
----------------------	-----------------------------

Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	2A
Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	5.417A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	N
Consommation électrique	65

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	Chassis: 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	PCIe Card: 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Température de stockage	Chassis: -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	PCIe Card: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 20 % ~ 80 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Aluminium et acier
Longueur de câble	19.7 in [500 mm]
Longueur du produit	11.0 in [28.0 cm]

Largeur du produit	5.6 in [14.2 cm]
Hauteur du produit	3.2 in [8.2 cm]
Poids du produit	3.6 lb [1.6 kg]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	14.2 in [36.0 cm]
Package Width	11.4 in [29.0 cm]
Package Height	5.7 in [14.5 cm]
Poids brut	8.0 lb [3.6 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Boîtier d'extension PCIe Thunderbolt 3
	1 - Câble thunderbolt 3
	4 - Pieds en caoutchouc
	1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / GB / EU / ANZ)
	1 - Carte réseau
	2 - guides de démarrage rapide

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis