

Cavo Fibra Ottica patch Multimodale LC a LC Duplex 50/125 OM3 - 15m

Product ID: A50FBLCLC15



Questo cavo patch in fibra ottica duplex multimodale LC-LC OM3, realizzato con fibra da 50/125 micron, supporta la trasmissione dati a larghezza di banda elevata su una connessione Ethernet da 10 Gigabit.

Grazie alla tecnologia LOMMF (Laser-Optimized Multimode Fiber, fibra multimodale ottimizzata per il laser), il cavo patch è l'ideale per il collegamento di sorgenti LED e VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser, laser a emissione superficiale a cavità verticale) da 850 nm. La connettività ad alta velocità sul cavo in fibra ottica turchese assicura una soluzione a elevata larghezza di banda per i data center o le applicazioni ad alta densità.

Ogni singolo cavo in fibra ottica OM3 viene testato e certificato come conforme ai limiti accettabili di perdita d'inserzione ottica, per una compatibilità e un'affidabilità garantite al 100%.

Avvolto in una guaina LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen, bassa emissione di fumi e assenza di alogeni) ritardante di fiamma, questo cavo in fibra ottica garantisce il minimo livello possibile di emissione di fumi, tossicità e corrosione in caso di esposizione a fonti di calore o di incendio. È quindi la scelta ottimale per l'installazione in varie tipologie di ambienti, quali stabilimenti industriali, uffici, scuole e abitazioni, dove occorre rispettare rigorose norme edilizie.

Il prodotto A50FBLCLC15 è coperto da una garanzia a vita StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Da utilizzare in ambienti di rete ad alta velocità da 10 Gigabit
- Connettività ad alta velocità per applicazioni ad alta densità

Features

- Connettività affidabile per le applicazioni Ethernet da 10 Gb
- Fornisce un'elevata larghezza di banda grazie alla tecnologia LOMMF
- Facile collegamento alle sorgenti VCSEL e LED
- Certificato per garantire che la perdita di attenuazione soddisfi gli standard di settore
- Dotato di una guaina ritardante di fiamma, a bassa emissione di fumi e senza alogeni per un collegamento sicuro

Hardware	Warranty	Lifetime
	Classe di resistenza al fuoco	LSZH Rated (Low Smoke Zero Halogen)
	Dimensioni fibra	50/125
Prestazioni	Massima velocità di trasferimento dati	100 Gbps
	Classe cavo	10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
	Classificazione fibra	OM3
	Tipo fibra	Multi Mode
	Lunghezza d'onda	850nm
Connettore/i	Connettore A	Fiber Optic LC Duplex
	Connettore B	Fiber Optic LC Duplex
Ambientale	Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Umidità	0~90% RH
Caratteristiche fisiche	Colore	Aqua
	Lunghezza cavo	49.2 ft [15 m]
	Lunghezza prodotto	49.2 ft [15.0 m]
	Larghezza prodotto	0.0 in [0.000 mm]
	Altezza prodotto	0.0 in [0.000 mm]
	Peso prodotto	6.9 oz [195.000 g]
Informazioni confezione	Package Length	8.7 in [2.2 cm]

Package Width	7.9 in [2.0 cm]
Package Height	1.3 in [32.000 mm]
Peso spedizione (confezione)	7.3 oz [206.000 g]

Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	Cavo patch in fibra, 15 m
-------------------------------	--------------------------	---------------------------

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

