

Dubbelt 2,5" SSD/HDD-monteringsfäste för 3,5" enhetsfack - Verktygslös installation

Produkt ID: BRACKET225PT



Installera dina enheter på nolltid - utan att verktyg behövs. Detta verktygslösa monteringsfäste låter dig montera två 2,5" solid state-enheter eller hårddiskar i ett 3,5" fack i din stationära dator.

Fästets design låter dig snabbt säkra dina enheter i monteringsfästet utan att använda verktyg. Sen sätter du helt enkelt fästet i ett 3,5" enhetsfack i datorn och håller fast det med hjälp av de verktygslösa pinnarna.

Det verktygslösa monteringsfästet är designat för mångsidighet och stöder många olika 2,5" solid state-enheter och hårddiskar, med höjd från 5 till 12,5 mm.

Det lätta monteringsfästet är designat för problemfri, tillförlitlig prestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ger systemintegratörer och -byggare ett tidssparande sätt att installera enheter i nya system
- Ett enkelt sätt att installera enheter i stationära datorer i företagsmiljöer eller hemmakontor
- Ersätt en enda 3,5" enhet med två 2,5" SSD- eller HDD-enheter

Funktioner

- Installera två 2,5" SSD/HDD-enheter istället för en enda enhet på 3,5"
- Verktygslös enhets- och fackinstallation
- Stöder enheter med en höjd på 5-12,5 mm

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Enhetsstorlek	2.5in
Enhetsstyp	SATA & IDE
Enhetsinstallation	Fixerad
Antal 2,5 tums fack	2
Stödda enhetshöjd(er)	5mm
	7mm
	9.5mm
	12.5mm

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Av plast
Maximal enhetshöjd	0.5 in [12.5 mm]
Produktlängd	5.2 in [13.2 cm]
Produktbredd	3.9 in [10 cm]
Produkthöjd	1.2 in [3.0 cm]
Produktvikt	1.8 oz [52 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
-------------------	---

Paketets längd	4.3 in [10.8 cm]
Package Width	5.6 in [14.1 cm]
Paketets höjd	1.6 in [4.1 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.9 oz [82.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - dubbelt 2,5" SSD/HDD till 3,5" monteringsfäste
	6 - monteringspinnar för installation i fäste
	1 - Snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.