

2-Port USB-C Kabel KVM Switch, 4K 60Hz DisplayPort Ausgang, Mini KVM Switche mit 2m USB Typ-C/Audio Integrierten Kabeln, Bus Powered, Ferntaste/Hotkey Laptop KVM Umschalter

Produkt-ID: C2-D46-UC2-CBL-KVM



Dieser USB Typ-C KVM-Switch ermöglicht es Benutzern, zwischen zwei USB-C-Notebooks zu wechseln und einen 4K 60Hz DisplayPort Bildschirm, Tastatur, Maus und Audio Eingangs-/Ausgangsgeräte zu teilen.

Der KVM-Switch wird USB Busbetrieben und verfügt über integrierte USB-C und 3,5 mm Audio Eingangs-/Ausgangskabel. Dies gewährleistet Kompatibilität und Leistung zwischen dem KVM-Switch, Monitor und Peripheriegeräten - ohne die Notwendigkeit, die für diese Verbindungen erforderlichen Kabel auszuwählen und zu kaufen.

Der 2-Port KVM-Switch ist kompatibel mit allen Betriebssystemen, einschließlich Windows, macOS, ChromeOS und Linux. Der KVM funktioniert mit allen Hardware-Plattformen, einschließlich Intel, AMD und Apple M1/M2.

Der KVM-Switch bietet zwei Optionen zum Umschalten zwischen Hosts - eine Fernbedienungstaste oder Hotkey-Befehle, mit der herunterladbaren Software. Die Fernbedienungstaste hat ein 1,5m Kabel für eine optimale Platzierung. Unabhängiges Umschalten von Audio kann durch die Software erreicht werden, indem Tastenkürzel (d.h. Hotkeys) genutzt werden, um ununterbrochenes Audio beim Umschalten zwischen Host-Geräten zu gewährleisten.

Entwickelt zur Verbesserung von Performance und Sicherheit, ist StarTech.com Connectivity Tools die einzige Software-Suite auf dem Markt, die mit einer breiten Palette von IT-Konnektivitätszubehör funktioniert. Die Software-Suite beinhaltet:

- Advanced Windows Layout Utility: Einrichten und speichern von benutzerdefinierten Fensterlayouts.
- MAC Address Pass-Through Utility: Verbessert die Netzwerksicherheit.

- USB Event Monitoring Utility: Verfolgen und protokollieren von angeschlossenen USB-Geräten.
- Wi-Fi Auto Switch Utility: Ermöglicht Benutzern den schnellen Zugriff auf schnellere Netzwerkgeschwindigkeiten über das kabelgebundene LAN.

Weitere Informationen und zum Herunterladen der StarTech.com Connectivity Tools Software, besuchen Sie bitte: www.startech.com/connectivity-tools

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Ideal zum Teilen von Peripheriegeräten zwischen Heim- und Bürogeräten
- Hervorragend geeignet für CAD/CAM-, Videobearbeitungs- und Content-Erstellungsanwendungen
- Umschalten von Bildschirm, Maus, Tastatur und Audio-Peripheriegeräten zwischen zwei Laptops

Merkmale

- 4K 60HZ USB-C KVM SWITCH: Ermöglicht das Umschalten zwischen zwei USB Typ-C DP Alt Mode-fähigen Notebooks, um eine Tastatur, eine Maus, Audio Eingangs-/Ausgangsgeräte und einen einzelnen 4K 60Hz DisplayPort Bildschirm zu teilen
- EINSATZBEREIT: Kleiner Formfaktor, integrierte Kabel und kein externer Netzteil bieten schnelle Einrichtung; der busbetriebene USB-C KVM-Switch hat integrierte 1,2 m lange Host-Kabel, die größere Reichweite bieten und die Port/Stecker Belastung reduzieren
- SCHALTOPTIONEN: Druckknopf oder Hotkey-Befehle ermöglichen Umschalten zwischen Hosts; Fernbedienungsknopf mit 1,5 m Kabel für optimale Platzierung; Herunterladbare Software ermöglicht Audio von einem Computer hören, während Sie den anderen steuern
- KOMPATIBILITÄT: 2-Port KVM-Switch arbeitet mit jedem Betriebssystem inkl. Windows, macOS, Linux und ChromeOS; kompatibel mit allen Hardware Plattformen wie Intel, AMD und Apple M1/M2

Geräten (MacBook/Mac Mini); funktioniert mit USB-C, USB4, Thunderbolt 3/4

- **UNSER VORTEIL:** Connectivity Tools für IT-Profis und IT-Helpdesk Support-Teams mit USB-Ereignisüberwachung zur Protokollierung von USB-Geräteverbindungen mit Zeitstempeln und Windows-Layout zur Wiederherstellung von Fensterpositionen beim Host Switch

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Audio	Ja
KVM-Ports	2
PC-Schnittstelle	USB-C
PC-Videotyp	USB-C (DP Alt-Mode)
Mehrfach-Monitor	1
Einbaufähig	Nein
Mit Kabeln	Ja
Reihenschaltung	Nein

Leistung

OSD- & Schnelltastenunterstützung	Nein
Video Revision	DisplayPort 1.2
IP-Steuerung	Nein
Hot-Key Selection	Ja
Unterstützte Auflösungen	3840x2160 60hz 5120x1440 60hz 3440x1440 60hz 3440x1440 100hz 2560x1440 60hz 2560x1080 75hz 1920x1200 60hz

1920x1080 60hz

	Other resolutions and refresh rates may be supported
Audiospezifikationen	DisplayPort - 2 Channel Audio Analog Stereo - 2 Channel Audio
Automatische Überprüfung	10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds
Portauswahlunterstützung	Drucktaste, Schnelltasten und Software
MTBF	230.568 Stunden

Steckverbinder

Konsolen-Schnittstelle(n)	1 - DisplayPort (20-polig) 2 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s) 2 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
Hostanschlüsse	2 - USB-C (DP Alt-Mode) 2 - 3.5mm Audio (4-Position, Speakers + Mic, CTIA)

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows 7, 8/8.1, 10, 11, 11 ARM macOS 10.12 - 10.15, 11, 12 ChromeOS
------------------------------	---

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Die Kompatibilität des Betriebssystems bezieht sich nur auf die verfügbare KVM-Software. Der KVM kann ohne Software auf jeder Plattform verwendet werden
---------	--

Anzeiger

LED-Anzeiger	1 - Dauerhaft Grün: Ausgewählter PC ist angeschlossen 1 - Blinkend Grün: Der ausgewählte PC wird nicht
--------------	---

entdeckt

Strom

Stromversorgung Busgespeist

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Feuchtigkeit 0% ~ 90% RH (nicht kondensierend)

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz

Gehäusetype ABS

Kabellänge 3.9 ft [1.2 m]

Produktlänge 3.3 in [8.3 cm]

Produktbreite 3.8 in [9.7 cm]

Produkthöhe 1.0 in [2.5 cm]

Produktgewicht 12.4 oz [350.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge 1

Paketlänge 9.4 in [23.8 cm]

Paketbreite 6.4 in [16.2 cm]

Pakethöhe 2.4 in [6.1 cm]

Versandgewicht (Verpackung) 11.9 oz [336.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - KVM Switch

1 - Kurzanleitung

Garantieinformatio
nen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

