

Soporte VESA de Escritorio para Dos Monitores - Soporte Ergonómico para Pantallas hasta 32" con Montaje VESA - Soporte Articulado Autoportante - Altura ajustable - Plata

ID del Producto: ARMDUALSS



Personalice su estación de trabajo y libere espacio, gracias a este soporte para dos pantallas. Instale dos pantallas mediante los brazos articulados, además de poder ajustar la posición de sus pantallas para una visualización óptima y permitir un amplio rango de movimiento. La base independiente le ofrece flexibilidad al configurar la posición de sus dispositivos en su espacio de trabajo.

Trabaje más eficientemente, gracias a una configuración de dos pantallas. Este soporte horizontal le permite instalar dos pantallas de hasta 32" y peso máximo de 8kg por pantalla, compatibles con soporte VESA (75x75, 100x100mm).

La instalación de sus pantallas mediante un soporte por encima de la superficie del escritorio, le permite ajustar fácilmente la altura, posición y ángulos de visión de sus pantallas, a fin de crear un entorno ergonómico de trabajo. Los brazos giratorios le permiten la máxima flexibilidad de visualización y, por tanto, trabajar con mayor confort.

Es fácil personalizar su configuración, colocando sus pantallas a la altura ideal. Solo tiene que ajustar la altura de la pantalla a lo largo del mástil de 42.4cm. Puede alinear sus pantallas a la perfección, gracias a la función de microajustes.

Extienda el alcance de los brazos articulados en hasta 46.8cm, a fin de poder situar sus pantallas en la posición ideal. Inclínelas a +90/-40 grados, o gírelos a +90/-90 grados, para lograr una visualización ideal. También puede rotar sus pantallas para posición vertical u horizontal.

Enrute de forma ordenada sus cables, para mantenerlos organizados y fuera de la vista, gracias a las canaletas de gestión de cables.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Rote su pantalla en modo de retrato para trabajar en programación y diseño web
- Coloque las pantallas separadas o con cada parte trasera frente a la otra, en el caso de estaciones de trabajo multiusuario
- Ideal para centros de atención sanitaria, centros comerciales u otros entornos de mucha actividad

## Características

- **SOPORTE PARA MONITORES DE 32 PULGADAS:** El soporte para monitores múltiples de escritorio compatible con VESA 75x75/100x100mm soporta 2 pantallas grandes de hasta 32" (8kg) por pantalla con articulación horizontal y ajuste de altura
- **AMPLIO GAMA DE MOVIMIENTO:** Soporte de monitor con +90°/-40° de inclinación, +/-90° de giro, 360° de rotación de la pantalla y altura ajustable a lo largo del poste de 42.4 cm; los brazos pueden girar para la configuración de monitores espalda con espalda
- **ESTABLE Y ANTIDESLIZANTE:** Soporte para monitor de pie de aluminio con base en forma de U (300mm x 520mm) para una máxima estabilidad y una colocación flexible; Las almohadillas de goma antideslizantes evitan los arañazos en la superficie del escritorio
- **FÁCIL INSTALACIÓN:** El soporte para dos monitores con un práctico diseño de deslizamiento y clic facilita el montaje de los brazos del monitor y los adaptadores VESA, reduciendo el tiempo de instalación; Alinee los monitores con el microajuste de altura
- **MONTAJE AJUSTABLE:** Soporte doble para monitor con clips a lo largo de los brazos plateados y el poste central para organizar los cables y conseguir un espacio de trabajo ordenado. Con herramienta de ajuste de la tensión de articulación incluida

---

### Hardware

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Política de Garantía          | 5 Years    |
| Gestión de cables             | Sí         |
| Articulado                    | Sí         |
| Número de pantallas admitidas | 2          |
| Orientación                   | Horizontal |

Opciones de Montaje Soporte (vertical) para escritorio/mesa

Patrón(es) VESA de  
agujeros de montaje

75x75 mm

100x100 mm

#### Rendimiento

Capacidad de Carga 17.6 lb [8 kg]

Tamaño máximo de la  
pantalla 32"

Ajuste de la altura Sí

Extensión máxima del  
brazo 16.6 in [422 mm]

Inclinación +90° / -40°

Giro +90° / - 90°

Rotación de la pantalla +180° / -180°

#### Características Físicas

Color Negro y Plata

Tipo de Gabinete Aluminum, Steel and Plastic

Longitud del Producto 33.9 in [86.0 cm]

Ancho del Producto 11.4 in [29.0 cm]

Altura del Producto 23.2 in [59.0 cm]

Peso del Producto 9.9 lb [4.5 kg]

#### Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 12.6 in [31.9 cm]

Ancho de la Caja 22.3 in [56.6 cm]

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Altura de la Caja           | 4.3 in [10.9 cm] |
| Peso (de la Caja) del Envío | 11.3 lb [5.1 kg] |

---

Contenido de la Caja

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Incluido en la Caja | 2 - brazos giratorios           |
|                     | 1 - Mástil                      |
|                     | 1 - base                        |
|                     | 1 - Lateral                     |
|                     | 1 - clip para gestión de cables |
|                     | 2 - Soportes VESA               |
|                     | 8 - Tornillos M4 x 12mm         |
|                     | 8 - tornillos M4 x 16mm         |
|                     | 8 - Tornillos M5 x 12mm         |
|                     | 8 - Tornillos M5 x 16mm         |
|                     | 8 - Tornillos M4 x 20mm         |
|                     | 8 - Tornillos M5 x 20mm         |
|                     | 8 - Arandelas                   |
|                     | 16 - Espaciadores               |
|                     | 1 - llave hexagonal (3mm)       |
|                     | 1 - llave hexagonal (4mm)       |
|                     | 1 - llave hexagonal (6mm)       |
|                     | 1 - Manual del Usuario          |

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.