

Bras de Moniteur de Bureau - Bras de Moniteur VESA Ergonomique à Usage Intensif - Écran Simple de 32" (9kg) - Mouvement Complet, Réglable en Hauteur, Articulé - Aluminium - Pince en C/Anneau - Argenté

N° de produit: ARMPIVOTHD



Libérez de l'espace tout en favorisant le confort et la productivité de votre environnement de travail. Ce bras pour écran de bureau facilite l'installation de votre écran VESA (75 x 75, 100 x 100) au-dessus de votre bureau ou de votre table, ainsi que le réglage en hauteur en un seul geste pour un angle de vue optimal. Son élégante finition argentée ajoute une touche esthétique à votre espace de travail.

Ce bras robuste en aluminium vous aide à gagner de la place en installant votre écran d'ordinateur de 13" à 32" et d'un poids maximal de 9 kg. Cet accessoire est compatible avec de nombreuses applications de bureau, telles que les cabinets des professionnels de la santé et de la finance, les espaces de travail collaboratifs ou lorsque vous souhaitez partager votre écran avec vos clients ou collègues.

Le bras pour écran unique offre un réglage de la hauteur en un seul geste grâce à un cylindre de ressort à gaz qui vous permet de surélever ou d'abaisser votre écran. Ajustez la tension en fonction du poids de votre écran pour pouvoir le repositionner facilement. Le support d'écran offre une amplitude de réglage en hauteur de 33,5 cm.

Le bras articulé multidirectionnel vous permet de trouver facilement l'angle de vue idéal. Faites pivoter votre écran à 180 degrés pour partager votre écran. Le bras articulé prend également en charge la rotation à 180 degrés pour une orientation au format paysage ou au format portrait. Pour un angle de vue confortable, inclinez l'écran à +/- 90 degrés.

Fabriqué en aluminium, le support pour écran unique nécessite un minimum d'opérations d'assemblage et est facile à installer avec la pince pour bureau ou l'équerre de fixation par œillet. Un panneau VESA démontable permet de fixer ou de retirer facilement votre écran. Le système de gestion des câbles intégré vous permet de ranger vos câbles.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Use in workstations with multiple users
- Add comfort to office environments or your home office
- Faites pivoter l'écran de la position paysage à la position portrait pour la conception Web ou le codage

Spécifications techniques

- **SUPPORT POUR GRAND ÉCRAN** : Bras de moniteur robuste compatible VESA 75x75mm/100x100mm pour un seul grand écran 32" (16:9) ou 43" (32:9/ultrawide) jusqu'à 9kg ; articulation à mouvement complet et finition argentée
- **GRANDE LIBERTÉ DE MOUVEMENT** : le bras ergonomique articulé de l'écran améliore le confort et la productivité avec une inclinaison de +/-90°, un pivotement de +/-90°, un écran rotatif de 90° (paysage/portrait) et bras d'écran d'ordinateur pivotant à 360°
- **RÉGLAGE SANS EFFORT** : hauteur maximale de 50 cm du bureau, le bras pour écran LCD à ressort offre une plage de réglage de la hauteur sans outil de 33 cm et peut s'étendre jusqu'à 60 cm de la base
- **INSTALLATION FACILE** : équerre de fixation à vis ou l'équerre de fixation par œillet se fixant à la main sur le bureau (10-80mm) ; plaque VESA amovible avec clip à dégagement rapide ; outils inclus pour régler la tension d'articulation
- **ENCOMBREMENT RÉDUIT** : bras d'écran en aluminium de bureau avec design compact pour améliorer la zone de travail et voies de gestion des câbles pour maintenir les câbles bien organisés ; outil de réglage de la tension d'articulation inclus

Matériel

Politique de garantie	5 Years
Fixation sur le mur	Non
Gestion de câbles	Oui

Bras articulé	Oui
Nombre d'écrans pris en charge	1
Options de fixation	Pince pour bureau et passe-câble
Trous de fixation VESA	75x75 mm 100x100 mm
Épaisseur de la surface de fixation	Pince pour bureau : Épaisseur de la table 10 à 85 mm Presse à œillet : Épaisseur de la table 10 à 80 mm Taille du trou pour l'équerre de fixation par œillet : 10,5 à 50 mm

Performance

Capacité de poids	19.8 lb [9 kg]
Taille minimale de l'écran	13"
Taille maximale de l'écran	32"
Convient aux Écrans Incurvés	Oui
Fits UltraWide Displays	Oui
Hauteur Minimale	6.7 in [170 mm]
Hauteur maximale	19.9 in [505 mm]
Extension maximale du bras	23.8 in [605 mm]
Inclinaison	+90° / - 90°
Rotatif/pivotant	180°
Rotation de l'écran	180°

Notes spéciales / Configuration

Remarque	Ce support accueille des écrans d'une taille maximale de 34", y compris les écrans plats, les écrans incurvés et les écrans ultralarges d'un poids maximal de 9 kg. Si
----------	--

vous choisissez d'utiliser un écran ultralarge en position portrait, le support accueille les écrans ultralarges d'une largeur maximale de 88,9 cm.

Caractéristiques physiques

Couleur	Argent
Type de boîtier	Aluminium
Longueur du produit	3.8 in [96.0 mm]
Largeur du produit	11.2 in [28.4 cm]
Hauteur du produit	20.8 in [52.9 cm]
Poids du produit	6.8 lb [3.1 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	12.8 in [32.6 cm]
Package Width	19.3 in [48.9 cm]
Package Height	4.9 in [12.4 cm]
Poids brut	9.3 lb [4.2 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Bras à ressort
	1 - Support d'écran VESA
	1 - Plaque de base avec œillet
	1 - Plateau œillet
	1 - support en L
	1 - Étau de serrement
	5 - Vis pour pince
	1 - Bouton d'œillet

- 2 - Coussinets en caoutchouc
- 1 - Support pour clé hexagonale
- 1 - Clé hexagonale 4 mm
- 1 - Clé hexagonale 5 mm
- 1 - Clé hexagonale 6 mm
- 4 - Vis à serrage à main M4 x 12 mm
- 4 - Vis M5 x 12 mm
- 1 - Vis à œillet
- 4 - Rondelles
- 4 - Entretoises
- 1 - Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis