


1ft CAT6 Ethernet Cable - Green CAT 6 Gigabit Ethernet Wire -250MHz 100W PoE RJ45 UTP Molded Network/Patch Cord w/Strain Relief/ Individually Tested

ID prodotto: C6PATCH1GN



Il cavo patch Cat 6 C6PATCH1GN da 30 cm è conforme e supera tutte le specifiche dei cavi di categoria 6 garantendo connessioni di rete Gigabit affidabili. È dotato di un robusto rivestimento in PVC verde che consente di codificare il cablaggio di rete con il colore desiderato.

A garanzia di prestazioni durature, il cavo patch Cat 6 è provvisto di un serracavo stampato in PVC che impedisce ai punti di terminazione dei connettori RJ45 di piegarsi ad angolo acuto, riducendo il rischio che il cavo si danneggi e che le prestazioni di rete risultino così compromesse.

Costruito con materiali di altissima qualità, questo cavo patch Gigabit garantisce prestazioni affidabili ed è coperto dalla garanzia a vita Startech.com.

I cavi di StarTech.com Cat6 sono realizzati con conduttori in rame di prima qualità. Molti produttori offrono cavi più economici, dotati di un'anima in alluminio rivestito di rame, ma Startech.com non scende mai a compromessi sulla qualità, perché vuole garantire ai suoi clienti le massime prestazioni e il massimo risparmio sull'acquisto dei cavi di rete.

Il cavo Cat6 è formato da un filo in rame da 0,25 mm² che lo rende compatibile con un'ampia gamma di applicazioni Ethernet (ad esempio, Power over Ethernet o PoE). L'alta qualità del filo assicura l'erogazione della potenza necessaria per le applicazioni Power over Ethernet e distingue questo prodotto dai cavi in alluminio rivestito di rame, che risultano di qualità inferiore e causano surriscaldamento, erogazione insufficiente di energia, danni alle apparecchiature e rischio d'incendio.

Il cavo patch stampato è provvisto di connettori d'alta qualità placcati in oro da 50 micron, che assicurano una connettività eccellente ed eliminano la perdita di segnale dovuta all'ossidazione o alla corrosione.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Progettato per l'utilizzo con reti Gigabit
- Consente il collegamento dall'hub al pannello di distribuzione
- Consente il collegamento della workstation alla presa a muro

Caratteristiche

- Realizzato con componenti di prima qualità
- Filo in rame 0,25mm² di alta qualità
- Certificato ETL
- Connettori RJ45 modellati
- Accuratamente realizzato e testato per mantenere le interferenze near-end (NEXT) ampiamente entro i limiti accettabili
- Cappucci colorati per codifica dei colori a sezioni

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	4 pair UTP
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)
Standard cablaggio	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

Prestazioni

Certificato ETL	Sì
Classe cavo	CAT6 - 250 MHz

Connettore/i

Connettore A 1 - RJ-45

Connettore B 1 - RJ-45

Caratteristiche fisiche

Colore	Verde
Diametro filo	24 AWG
Tipo di conduttore	Rame intrecciato
Lunghezza del cavo	1.0 ft [0.3 m]
Lunghezza prodotto	1.0 ft [0.3 m]
Peso prodotto	0.8 oz [24 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.0 in [12.8 cm]
Larghezza del Pacco	7.9 in [20 cm]
Altezza del Pacco	0.6 in [1.5 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.0 oz [28.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo patch Cat6 da 30 cm - Verde
--------------------------	--------------------------------------

Informazioni sulla garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.