

Support d'Écran Quadruple - Support sur Mât Articulé et Réglable en Hauteur pour Écran VESA 4 2x2 Jusqu'à 27"(8kg) - Inclinaison/Pivotement/Rotation de l'écran LCD/LED - Pince/Anneau

N° de produit: ARMQUAD



Optimisez votre espace en installant quatre écrans sur une seule base afin de les suspendre au-dessus de votre bureau, poste de travail ou table. Ce solide bras pour quatre écrans à fixation sur bureau est conçu en acier robuste pour accueillir quatre écrans en toute sécurité afin de créer un espace de travail convaincant et productif.

Créez le poste de travail ultime en installant quatre écrans sur une seule base solidement arrimée à votre bureau, votre table ou toute autre surface. Consultez plusieurs écrans simultanément pour travailler plus efficacement tout en libérant de l'espace.

Ce bras pour quatre écrans optimise la productivité de nombreuses applications commerciales et de bureau, telles que la banque et la finance, pour comparer des documents et analyser des données plus efficacement. C'est également la solution idéale pour les développeurs de logiciels, les programmeurs, les designers de CAO et de nombreux autres professionnels. Créez des affichages numériques dynamiques pour mieux communiquer avec vos clients ou employés.

Grâce à la solidité de l'acier, ce support pour quatre écrans supporte sans problème vos moniteurs et vous garantit une longue durée d'utilisation. Chaque bras accueille un écran plat de 13" à 27" (33 à 68,6 cm) et d'un poids maximal de 8 kg.

Vous pouvez régler la position et l'angle de vos écrans pour un confort de vision optimal, avec un pivotement et une inclinaison de +/-30°. Ce support pour quatre écrans vous permet d'incliner vos écrans sans effort afin de réduire les reflets et de trouver l'angle de vision idéal. Pour obtenir un alignement précis, ce bras pour écran offre la possibilité d'effectuer des micro-ajustements afin d'obtenir la configuration parfaite.

Ce support accueille quatre écrans compatibles VESA et s'installe facilement grâce à l'équerre de fixation à vis ou par oeillet. Pour organiser vos câbles de façon optimale, ce bras pour quatre écrans

est équipé de connecteurs de gestion de câbles qui vous aident à maintenir votre poste de travail ordonné.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Installez quatre écrans pour optimiser l'analyse des données dans les environnements commerciaux tels que la banque, la finance et les centres de contrôle
- Augmentez la productivité : idéal pour les développeurs de logiciels, les programmeurs et les designers de CAO
- Créez affichages numériques impressionnants

Spécifications techniques

- **SUPPORT POUR ÉCRAN QUADRUPLE DE 27 POUCES** : Le support multi-moniteur de bureau en acier robuste compatible VESA 75x75 ou 100x100mm supporte 4 écrans jusqu'à 27" (8kg) par écran avec articulation et réglage en hauteur
- **LARGE GAMME DE MOUVEMENTS** : Augmentez le confort ergonomique avec une inclinaison et un pivotement de +/-30° et une rotation de 360° ; support articulé pour écran LCD/LED quadruple avec micro réglage individuel de la hauteur pour un alignement idéal
- **CONFIGURATION 2X2** : Chaque moniteur peut être placé le long de son bras de 33,7cm qui peut s'articuler à un angle de +30° vers l'utilisateur ; Chaque rangée d'écrans peut être réglée en hauteur à 34,3cm le long du poteau (outils inclus)
- **INSTALLATION FLEXIBLE** : Fixez le support de moniteur sur le bureau à la main avec la pince de bureau (c-clamp) ou le support à trou (10-80mm)
- **GESTIONS DES CÂBLES** : Des pinces préinstallées et réglables pour la gestion des câbles d'ordinateur/PC sont incorporées à la barre et aux quatre bras de moniteur pour garder votre espace de travail en ordre

Matériel

Politique de garantie	5 Years
Fixation sur le mur	Non

Gestion de câbles	Oui
Bras articulé	Non
Nombre d'écrans pris en charge	4
Options de fixation	Pince pour bureau et passe-câble
Trous de fixation VESA	75x75 mm 100x100 mm
Épaisseur de la surface de fixation	Pince pour bureau : Épaisseur de la table 10 mm à 80 mm Presse à œillet : Épaisseur de la table 10 mm à 80 mm Trou de la table pour l'équerre de fixation par œillet : 10,5 mm à 50 mm

Performance

Capacité de poids	17.6 lb [8 kg]
Taille minimale de l'écran	13"
Taille maximale de l'écran	27"
Hauteur maximale	28.5 in [723 mm]
Inclinaison	+ 30° / - 30°
Rotatif/pivotant	+/-30°
Rotation de l'écran	360°

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	32.9 in [83.5 cm]
Largeur du produit	4.5 in [11.5 cm]

Hauteur du produit	32.6 in [82.8 cm]
Poids du produit	16.7 lb [7.6 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	18.8 in [47.8 cm]
Package Width	14.9 in [37.8 cm]
Package Height	5.0 in [12.6 cm]
Poids brut	20.4 lb [9.3 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	4 - Bras pour écran
	4 - Supports d'écran VESA
	1 - Poteau inférieur
	1 - Poteau supérieur
	1 - Connecteur pour poteau
	4 - Connecteurs de gestion de câbles
	4 - Embouts
	4 - Vis à serrage à main
	1 - Étau de serrement
	1 - Clé hexagonale 3 mm
	1 - Clé hexagonale 5 mm
	16 - Vis M4 x 14 mm
	16 - Vis M5 x 14 mm
	16 - Rondelles
	1 - Œillet

1 - Plateau œillet

5 - Coussinets en caoutchouc

1 - Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis