

1,8m Cat 6 RJ45 UTP Gigabit Netzkabel - Cat6 Patchkabel Blau - St/St

Produkt-ID: C6PATCH6BL



Das 1,8 m lange Cat 6-Patchkabel C6PATCH6BL erfüllt oder übertrifft alle Cat 6-Kabelspezifikationen, um zuverlässige Gigabit-Netzwerkverbindungen zu gewährleisten. Es ist mit einer strapazierfähigen, blauen PVC-Ummantelung versehen, mit deren Hilfe Sie nach Bedarf Ihre Netzkabel farblich codieren können.

Um langfristige Leistung zu gewährleisten, verfügt dieses hochwertige Cat 6-Patchkabel auch über eine vergossene PVC-Zugentlastung, die verhindert, dass die RJ45-Anschlusspunkte zu stark gebogen werden. So wird das Risiko von Kabelschäden reduziert, die anderenfalls die Netzwerkleistung beeinträchtigen können.

Cat6-Kabel von StarTech.com werden nur aus hochwertigen Kupferleitern gefertigt. Zwar bieten viele Kabelhersteller ein billigeres Kabel basierend auf einem mit Kupfer ummantelten Aluminiumkern an, wir jedoch gehen bei der Qualität keine Kompromisse ein, um sicherzustellen, dass Ihre Investition in Netzkabel für hochwertigste und leistungsstarke Verbindungen sorgt.

Dieses Cat6-Kabel wird aus 0,25 mm² dickem Kupferdraht gefertigt und ist für eine Vielzahl von Ethernet-Anwendungen geeignet, z. B. Power Over Ethernet (PoE). Da unsere Kabel aus hochwertigem Kupferdraht bestehen, sind sie hervorragend für Power Over Ethernet-Anwendungen geeignet, während geringwertigere Aluminiumkabel mit Kupferummantelung über unzureichende Leiteigenschaften verfügen, schnell Wärme entwickeln, und zu Geräteschäden und möglicherweise Bränden führen können.

Dieses vergossene Patchkabel bietet hochwertige Steckverbinder aus 50 Mikron Gold für optimale Leitfähigkeit bei gleichzeitiger Eliminierung von Signalverlust aufgrund von Oxidation oder Korrosion.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Verbinden von PoE-fähigen Geräten mit Gigabit-Netzwerken
- Patchverbindungen vom Netzwerkhub zu Verteiler
- Verbindet Workstation mit RJ45-Wandsteckdose
- Übermitteln von Daten, Sprache und Video über Gigabit-Netzwerke

Merkmale

- ETL-verifiziert
- Vergossene RJ45-Stecker
- Sorgfältig entwickelt und getestet damit Near End Crosstalk (NEXT) und die Rückflusssdämpfung innerhalb von akzeptablen Grenzen fällt.
- Farbige Hauben für Farbcodierung nach Abteilung
- Nennleistung für bis zu 650 MHz
- Hochwertiges 0,25mm²-Kupferkabel

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Anzahl von Leitern	4 Pair UTP
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Feuerwiderstandssklasse	Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck) e
Kabeltyp	Vergossen
Verkabelungsstandard	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

Leistung

	ETL-verifiziert	Ja
	Kabelnennwerte	CAT6 - 650 MHz
Steckverbinder		
	Steckverbinder A	1 - RJ-45
	Steckverbinder B	1 - RJ-45
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Blau
	Drahtstärke	24 AWG
	Leitungstyp	Feindrähtiges Kupfer
	Kabellänge	6.0 ft [1.8 m]
	Produktlänge	6.0 ft [1.8 m]
	Produktgewicht	3.1 oz [87 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	7.3 in [18.5 cm]
	Paketbreite	7.8 in [19.8 cm]
	Pakethöhe	0.8 in [2.1 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	3.2 oz [90.0 g]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - 1,8m Cat6-Patchkabel - Blau
Garantieinformationen		
	Warranty	Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.