

2er-Pack 1HE 19 Zoll Serverrack Fachboden, Perforierte Rack Ablage, Serverschrank Boden für Für 19" Rack, Schwerlaststahl, 20kg Tragkraft, 40cm Tief

Produkt-ID: CAB SHELF116V2PK



Dieser 2er-Pack 1HE-Rackböden erweitert jedes EIA-310-konforme 19-Zoll-Server-Rack oder jeden Schrank um eine flache Ablagefläche. Das Ablagefach ist belüftet, um die Luftzufuhr zu unternehmenskritischen Geräten zu verbessern. Käfigmuttern, Schrauben und Unterlegscheiben für die Installation sind im Lieferumfang enthalten.

Dieses Serverregal aus 16-Gauge SPCC-Stahl hat eine maximale Tragkraft von 20kg.

Das 1HE Kragarmregal optimiert den Arbeitsbereich durch die Aufbewahrung von Werkzeugen, Peripheriegeräten oder Geräten, die nicht auf einem Gestell montiert sind, und spart so Platz auf dem Schreibtisch oder dem Boden. Ideal für SOHO-Umgebungen, Serverräume und andere platzbeschränkte Standorte.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

Merkmale

- **UNIVERSAL PASSEND FÜR 19 ZOLL:** 1HE belüftetes Server-Rack Fachboden für alle EIA-310-kompatiblen 19 Zoll Server-Racks oder Schränke; Einbautiefe von 40 cm (15,7 Zoll) für Daten-, IT-, Netzwerk- oder andere nicht einbaufähige Geräte

- **HÖCHSTE BELÜFTUNG:** Die belüftete Ablageplatte des freitragenden Ablagefachs sorgt für einen gleichmäßigen Luftstrom, der die Wärme ableitet und die Luftzufuhr zu den Geräten fördert
- **HEAVY-DUTY & ROBUSTE DESIGN:** Das robuste Fachboden aus 2mm SPCC kaltgewalztem Stahl garantiert lange Lebensdauer und trägt ein Gesamtgewicht von 20kg
- **VIELSEITIGE FUNKTIONALITÄT:** Passt in 2- und 4-Pfosten-Racks und hat eine Tiefe von 40 cm (15,7 Zoll). Schaffen Sie Stauraum für Werkzeuge, Zubehör oder nicht auf dem Rack montierte Geräte für effiziente Organisation und bequemen Zugriff
- **DIE WAHL DES IT-PROFIS:** Entwickelt und hergestellt für IT-Profis, dieser 2er Pack belufteter Fachboden Lebenslang unterstützt, einschließlich kostenlosem, lebenslangem, mehrsprachigem technischen Support (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

| | |
|-----------------|---------------|
| Wandmontierbar | Nein |
| Rahmentyp | Stahl |
| U-Höhe | 1U |
| Kabelmanagement | Nein |
| Industrienormen | EIA/ECA-310-E |

Leistung

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Luftzirkulationsrate | Vented |
| Tragkraft der Arbeitsfläche | 44.1 lb [20 kg] |

Physische Eigenschaften

| | |
|----------------|-------------------|
| Farbe | Schwarz |
| Gehäusetyp | Stahl |
| Produktlänge | 15.7 in [40.0 cm] |
| Produktbreite | 19.0 in [48.3 cm] |
| Produkthöhe | 1.7 in [4.3 cm] |
| Produktgewicht | 6.7 lb [3.1 kg] |

**Verpackungsinform
ationen**

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Paketmenge | 2 |
| Paketlänge | 20.2 in [51.4 cm] |
| Paketbreite | 22.8 in [57.9 cm] |
| Pakethöhe | 5.1 in [12.9 cm] |
| Versandgewicht (Verpackung) | 15.7 lb [7.1 kg] |

Verpackungsinhalt

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Im Paket enthalten | 2 - 1 HE Rack Fachboden |
| | 8 - M6-Schrauben |
| | 8 - M6 Käfigmuttern |
| | 8 - M6 Kunststoffunterlegscheiben |
| | 1 - Kurzanleitung |

**Garantieinformatio
nen**

| | |
|----------|----------|
| Warranty | Lifetime |
|----------|----------|

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

