

Adaptateur USB Bluetooth 5.3 Classe 1 pour PC/Ordinateur Portable, Connectivité Longue Portée pour Clavier, Souris, Streaming Audio et Réseau PAN, Windows/Linux

Nº de produit: AV53C1-USB-BLUETOOTH



Cet adaptateur USB Bluetooth de classe 1 avec EDR/BLE ajoute des capacités Bluetooth 5.3 à un ordinateur portable ou de bureau. Il permet de connecter plusieurs périphériques Bluetooth 5.3 avec des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 2 Mbps. L'adaptateur prend en charge une connexion sans fil avec plusieurs appareils, en consommant un minimum d'énergie, sur des distances pouvant atteindre 328 pieds (100 m).

Grâce à cet adaptateur USB Bluetooth, ajoutez facilement des fonctionnalités Bluetooth et connectez une large gamme d'appareils sans fil Bluetooth. L'antenne omnidirectionnelle détachable améliore la portée en émettant un signal plus puissant et en recevant un signal avec moins de bruit et d'interférences.

Cet adaptateur prend en charge A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) pour un streaming audio de haute qualité vers des écouteurs et des enceintes, ainsi que Bluetooth PAN (Personal Area Network) pour le partage de fichiers sans fil et le tethering Internet. Il intègre la technologie Enhanced Data Rate (EDR) et Bluetooth Low Energy (BLE) pour une meilleure efficacité énergétique. L'installation plug-and-play sur les PC/ordinateurs fonctionnant sous Windows 7/8/10/11 ou Linux avec Kernel 5.19.0 et supérieur garantit une mise en service rapide et simple. Toutes ces fonctionnalités sont réunies dans un design compact et discret.

Certifications, rapports et compatibilité





Applications

- Cet adaptateur Bluetooth USB permet d'ajouter des fonctionnalités Bluetooth 5.3 à un ordinateur portable ou de bureau

Spécifications techniques

- PASSEZ AU BLUETOOTH 5.3 : Mettez à niveau votre PC avec le Bluetooth 5.3 Classe 1 et connectez-vous à plusieurs appareils, y compris des claviers et bien plus encore, avec des vitesses de transfert de 2 Mbps et une faible consommation d'énergie
- PORTÉE ÉTENDUE DU SANS-FIL : Bénéficiez d'une connexion Bluetooth jusqu'à 100m dans les environnements ouverts; L'antenne améliore la force du signal et réduit le bruit et les interférences pour un transfert de données et une diffusion plus fluides
- PROFILS BLUETOOTH AVANCÉS : Prise en charge du profil A2DP pour une diffusion audio de haute qualité vers les casques et les haut-parleurs, ainsi que du réseau Bluetooth PAN pour le partage de fichiers sans fil et l'attachement à Internet
- PERFORMANCES OPTIMISÉES : Prise en charge de Bluetooth BDR/EDR pour des débits de données plus rapides jusqu'à 2 Mbps et de Bluetooth Low Energy (BLE) pour des connexions économies en énergie sans épuiser la durée de vie de la batterie
- PLUG AND PLAY : Construit avec le chipset RTL8761BUE, ce dongle Bluetooth offre un support natif pour Windows 7/8/10/11 et Linux Kernel 5.19.0+; Rétrocompatible avec Bluetooth 4.0, 3.0, 2.0, et 1.0

Matériel

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Politique de garantie | 2 Years |
| Configuration d'antenne | 1x 5dBi Omnidirectional Antenna |
| Normes de l'industrie | USB 2.0 |
| | Bluetooth 5.3 |
| | Class 1 |
| | BDR Débit de données de base |
| | EDR Débit de données amélioré |

BLE Bluetooth basse énergie

ID du chipset Realtek - RTL8761BUE

Performance

Vitesse max. de transfert de données 2 Mbps

Distance max. 100m [328ft]

Plage de fréquences 2402 - 2480MHz

Fréquence 2402 - 2480MHz

Connecteur(s)

Types de connecteur 1 - USB 2.0 Type-A

1 - Classe Bluetooth 1.0

Logiciel

Compatibilité système Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
d'exploitation
Kernel 5.19.0 et plus

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage Port USB de type A disponible

Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - LED d'Alimentation Unique

Le vert fixe indique qu'il reçoit de l'alimentation

Alimentation

Source d'alimentation Alimentation par USB

Conditions environnementales

Température de fonctionnement -10°C ~ 50°C (14°F to 122°F)

Température de stockage -40°C ~ 70°C (-40°F to 158°F)

Humidité Humidité relative de 5 % ~ 95 %

Caractéristiques physiques

| | |
|---------------------|------------------|
| Couleur | Noir |
| Type | Dongle |
| Type de boîtier | Plastique |
| Longueur du produit | 1.8 in [45 mm] |
| Largeur du produit | 0.7 in [18.3 mm] |
| Hauteur du produit | 0.4 in [10 mm] |
| Poids du produit | 0.8 oz [22 g] |

Informations d'emballage

| | |
|--------------------|------------------|
| Longueur du Paquet | 0.9 in [2.2 cm] |
| Largeur du Paquet | 8.0 in [20.3 cm] |
| Hauteur du Paquet | 5.1 in [13.0 cm] |
| Poids brut | 2.5 oz [70.0 g] |

Contenu du paquet

| | |
|-----------------------|---|
| Inclus dans le paquet | 1 - Adaptateur USB vers Bluetooth V5.3 1 - Guide de Démarrage Rapide |
|-----------------------|---|

Informations de garantie

| | |
|----------|-------|
| Warranty | 2 ans |
|----------|-------|

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis