

20 Stück Kabelkanalverbinder für CBMWWD1911 - Kabelmanagement-Zubehör -  
Kabelkanalkupplung - Zwischenverbinder - gerader Kanalverbinder - UL-geprüft

Produkt-ID: CBMWWD1911C



Diese 20er Packung von Kabelkanal-Kopplungen kann mit dem StarTech.com CBMWWD1911-Kabelkanalsystem verwendet werden.

Verwenden Sie diese Kabelkanalkupplungen mit dem Kabelkanal CBMWWD1911 von StarTech.com, um zwei Kanäle miteinander zu verbinden und die Länge Ihres Kabelkanals in Ihrem Büro oder Serverraum zu erweitern.

Diese aus robustem, selbstverlöschendem und verwindungssteifem ABS hergestellten Kabelkanalverbinder sind UL-zugelassen und haben eine Flammbarkeitsbewertung von 94HB (waagerechte Brennlage).

Kombinieren Sie diese Kopplung mit anderem Kabelkanalsystem-Zubehör für StarTech.com CBMWWD1911, um Ihrer Kabelmanagementlösung ein einheitliches Aussehen zu verleihen.

Das Endstück (CBMWWD1911E) (20er Packung) schließt das Ende des Kanals sauber ab.

Das innere Winkelstück (CBMWWD1911I) (20er Packung) verbindet zwei Kanäle an Ecken in einem Winkel von 90 Grad.

Das seitliche Winkelstück (CBMWWD1911L) (20er Packung) verbindet zwei Kanäle miteinander und führt sie in einem 90-Grad-Winkel an der Wand hoch.

Das äußere Winkelstück (CBMWWD1911O) (20er Packung) verbindet zwei Kanäle und führt sie in einem Winkel von 90 Grad umEcken.

Der T-Steckverbinder (CBMWWD1911T) (20er Packung) verbindet drei Kanäle mit einem T-Stück.

Diese Kabelmanagement-Kanalkopplung ist TAA-konform.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

## Merkmale

- KABELMANAGEMENT MIT PROFESSIONELLEN DESIGN: Verwenden Sie diese Kabelkanalverbinder (20 Stück), um zwei StarTech.com CBMWWWD1911 Kabelkanäle zu verbinden und die Länge des Kabelkanals im Büro oder Serverraum zu verlängern.
- INDUSTRIELLE STÄRKE: Diese aus robustem, verwindungssteifem ABS gefertigten Kabelkanalverbinder haben die UL-Zulassung der Schutzklasse 94HB (horizontale Verbrennung) und sind selbstlöschend.
- WEITERES ZUBEHÖR FÜR KABELKANÄLE: Endkappe (CBMWWWD1911E), Eckverbinder (CBMWWWD1911I), seitliches Winkelstück (CBMWWWD1911L), äußeres Winkelstück (CBMWWWD1911O), T Steckverbinder (CBMWWWD1911T); separat erhältlich
- TECHNISCHE DATEN: Produktlänge: 34,3 mm | Steckerbreite: 19 mm | Steckerhöhe: 11 mm | Weiß | RoHS
- DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS: Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, werden diese Kabelkanalverbinder Lebenslang unterstützt, inklusive kostenlosem, lebenslangem, mehrsprachigem technischem Support (24/5).

---

### Physische Eigenschaften

Garantiebestimmungen 2 Years

Farbe	Weiß
Gehäusetyp	ABS
Produktlänge	0.8 in [2.1 cm]
Produktbreite	1.6 in [4.0 cm]

Produkthöhe            0.5 in [1.3 cm]

Produktgewicht        0.1 oz [2.0 g]

---

Verpackungsinform  
ationen

Paketmenge            1

Paketlänge            4.6 in [11.8 cm]

Paketbreite            5.8 in [14.7 cm]

Pakethöhe            1.0 in [2.6 cm]

Versandgewicht  
(Verpackung)        1.7 oz [48.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten    20 - Outside Elbow Connectors

---

Garantieinformatio  
nen

Warranty            2 Jahre

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

