

Höj- och sänkbar skrivbordskonverterare med dubbla skärmar - 90 centimeter bred arbetsyta

Produkt ID: BNDSTSLGDUAL



Den höj- och sänkbara skrivbordskonverteraren hjälper till att höja din produktivitet och bekvämlighet. Denna ergonomiska skrivbordslösning inkluderar två produkter: den rymliga höj- och sänkbara arbetsstationen (ARMSTSLG) och det dubbla skärmfästet (ARMDUAL), med plats för två skärmar på upp till 24". De ledade armarna erbjuder ett brett utbud av placeringar för bekväm flexibilitet.

Med ett handgrepp kan du byta position från att sitta till att stå för att få en balanserad rörelsenivå under dagen. Den höjjusterbara stående arbetsplatsen har en pneumatisk fjäder som gör det enkelt att höja eller sänka arbetsytan upp till 400 mm, så att den passar din önskade höjd (istället för att välja bland förutbestämda höjder). Du kan även justera armens spänning för att göra höjjusteringen ännu enklare.

Den rymliga, 90 centimeter breda, ergonomiska arbetsstationen stöder två bildskärmar på upp till 24 tum, vilket ger dig allt skärmutrymme du behöver för enkel multitasking. De ledade bildskärmsarmarna kan röra sig efter flera axlar för att ge dig friheten att placera dina skärmar bredvid varandra eller utspridda. Luta, panorera och vrid för optimal visning. Den dubbla armen kan även roteras 360° för liggande eller stående visning.

Placera bara den höj- och sänkbara skrivbordskonverteraren på din befintliga arbetsyta (minst 66 cm djup). Fäst därefter skärmfästet med hjälp av genomföringshålet och medföljande monteringshårdvara.

BNDSTSLGDUAL täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Skapa en höj- och sänkbar arbetsstation med dubbla bildskärmar för företags- eller hemmakontor
- Installera en kostnadseffektiv, ergonomisk skrivbordslösning genom att utnyttja befintliga skrivbord och arbetsytor
- Använd flera skärmar för att bli klar med dina uppgifter snabbare, utan att behöva växla mellan fönster

Funktioner

- Placera den höj- och sänkbara arbetsstationen på ditt befintliga skrivbord för att skapa ett ergonomiskt skrivbord med en 90 centimeter bred arbetsyta
- Hävarmsstyrd pneumatisk fjäder för enkel höjdinställning (max höjjusteringsområde: 40 cm)
- Dubbelt skärmfäste för två skärmar på upp till 24" vardera
- Två ledade armar med brett rörelseområde (360° rotation vid stödstolpe och armbåge, 180° vid axel plus lutning och panorering +/- 90°)
- Maximal armförlängning på 445 mm
- Minimal storlek: 660 mm D x 889 mm B
- Konstruktion av hög kvalitet, tillverkad av stål och med bas, bricka och arbetsyta i MDF
- Rörelser rakt uppåt och nedåt ger en stabil arbetsstation som inte riskerar att tippa

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Väggmonterbar	Nej
Kabelhantering	Ja
Ledad	Ja
# skärmar som stöds	2

Monteringsalternativ	Genomföringsmontering
VESA-hålmönster	75x75 mm 100x100 mm

Prestanda

Allmänna specifikationer	Arbetsstationens höjdjusteringsområde: 399 mm Höjdjusteringsområde för bildskärmsarmen: upp till 304 mm Arbetsytans viktkapacitet: 12,7 kg Arbetsytans viktkapacitet med dubbel bildskärmsarm: 8,4 kg
Weight Capacity of Keyboard Tray	5.1 lb [2.3 kg]
Maximal skärmstorlek	24"
Höjdjustering	Ja
Minsta höjd	6.3 in [160 mm]
Maximal höjd	22.0 in [560 mm]
Maximal armförlängning	17.5 in [445 mm]
Lutning	+90° / - 90°
Panorering	+90° / - 90°
Vridning/pivotering	360° runt stöd Stolpen 180° vid axeln 360° vid armbågen
Skärmrotation	360°

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Fraktkikten kan variera. Kontakta transportföretaget för exakt uppgift.
------	---

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Steel, MDF Wood and Plastic
Keyboard Tray Width	26.8 in [680 mm]

Keyboard Tray Depth	10.4 in [265 mm]
Produktlängd	26.4 in [67 cm]
Produktbredd	35.0 in [88.9 cm]
Produkthöjd	6.3 in [16 cm]
Produktvikt	49.3 lb [22.4 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	0.0 in [0.0 mm]
Package Width	0.0 in [0.0 mm]
Paketets höjd	0.0 in [0.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	60.7 lb [27.5 kg]

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.