

Colliers de Serrage 15 cm Blancs - Largeur 3 mm - Diam. faisceau 39 mm - Résistance traction 18 kg - Fermeture glissière autobloquante nylon avec pointe incurvée - 94V-2/UL -100 pcs

Nº de produit: CBMZT6N



Ces colliers de serrage medium vous permettent de regrouper et de fixer facilement plusieurs câbles, de les acheminer et de les organiser. Pack de 100 serre-câbles blancs, pour avoir toujours une quantité suffisante à portée de main.

Les serre-câbles en plastique ont une longueur de 15 cm et permettent de fixer des faisceaux de câbles jusqu'à 39 mm de diamètre. Ils s'installent ou se retirent rapidement et facilement. Conçus d'une seule pièce avec une tension réglable ils sont parfait pour organiser les câbles réseau, les câbles d'alimentation ou autres câbles de votre domicile ou de votre poste de travail au bureau.

Composé de Nylon 66, ces serre-câbles sont ultra résistants et flexibles. Ils ont été rigoureusement testés pour supporter un poids jusqu'à 18 kg et sont Approuvés UL avec résistance au feu UL94 V-2, et Certifiés CE & Lloyd's Register.

Pour répondre à tout type d'utilisation, StarTech.com propose une large sélection de colliers de serrage de différentes longueurs et couleurs:

Pack de 100 pcs - Colliers de serrage 10 cm noirs (CBMZT4B)

Pack de 100 pcs - Colliers de serrage 10 cm blancs (CBMZT4N)

Pack de 1000 pcs - Colliers de serrage 10 cm noirs (CBMZT4BK)

Pack de 1000 pcs - Colliers de serrage 10 cm blancs (CBMZT4NK)

Pack de 100 pcs - Colliers de serrage 15 cm noirs (CBMZT6B)

Pack de 100 pcs - Colliers de serrage 15 cm blancs (CBMZT6N)

Pack de 1000 pcs - Colliers de serrage 15 cm noirs (CBMZT6BK)

Pack de 1000 pcs - Colliers de serrage 15 cm blancs (CBMZT6NK)

Pack de 100 pcs - Colliers de serrage 20 cm noirs (CBMZT8B)

Pack de 100 pcs - Colliers de serrage 20 cm blancs (CBMZT8N)

Pack de 1000 pcs - Colliers de serrage 20 cm noirs (CBMZT8BK)

Pack de 1000 pcs - Colliers de serrage 20 cm blancs (CBMZT8NK)

Pack de 100 pcs - Colliers de serrage 25 cm noirs (CBMZT10B)

Pack de 100 pcs - Colliers de serrage 25 cm blancs (CBMZT10N)

Pack de 1000 pcs - Colliers de serrage 25 cm noirs (CBMZT10BK)

Pack de 1000 pcs - Colliers de serrage 25 cm blancs (CBMZT10NK)

StarTech.com est le choix privilégié des professionnels de l'informatique depuis plus de 30 ans.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- PAQUETS DE 100 COLLIERS DE SERRAGE : Gardez les câbles organisés grâce aux colliers de serrage blancs de 15 cm. Diamètre de faisceau jusqu'à 39 mm avec pointe courbe ; installation sans outil ; UL File Number : E97527
- RESISTANCE INDUSTRIELLE : Fabriqués en Nylon 66, ces colliers de serrage résistants, flexibles et réglables sont testés pour supporter un poids allant jusqu'à 18 kg et sont conformes à la norme UL94 V-2
- MULTI-LONGUEUR : Disponibles en longueurs de 10 cm pour un diamètre de faisceau de 22 mm; 15 cm pour un diamètre de faisceau de 39 mm; 20 cm pour un diamètre de faisceau de 55 mm; 25 cm pour un diamètre de faisceau de 68 mm; Noir ou blanc
- SÉCURITÉ FIABLE : Classement d'inflammabilité 94V-2 | Approuvé UL | CE | Certifié par le Lloyd's

Register | Conforme à RoHS | TAA

- **RÉDUISEZ L'ENCOMBREMENT** : faciles à installer, à serrer et à voir. Ces medium colliers en plastique pour câbles électriques sont idéaux pour réorganiser votre poste de travail à la maison ou au bureau ; Garantie 2 ans de StarTech.com

Caractéristiques physiques

Politique de garantie	2 Years
Couleur	Blanc
Type de boîtier	Nylon 66
Longueur du produit	5.9 in [15.0 cm]
Largeur du produit	0.1 in [3.6 mm]
Hauteur du produit	0.1 in [1.4 mm]
Poids du produit	0.0 oz [0.5 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	100
Longueur du Paquet	7.6 in [19.3 cm]
Largeur du Colis	2.8 in [7.2 cm]
Hauteur du Paquet	1.0 in [2.5 cm]
Poids brut	1.9 oz [54.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	100 - Attaches de câble
-----------------------	-------------------------

Informations de garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis