

Cavo USB-C a DisplayPort 1.2 4K 60Hz da 2m - Cavo Video Bidirezionale da DP a USB-C o USB-C a DP 4K 60Hz - HBR2/HDR - Cavo Adattatore USB-C per Monitor da DP 1.2 a USB Type-C/Thunderbolt 3 - M/M

ID prodotto: CDP2DP2MBD



Questo cavo USB-C™ a DisplayPort™ 1.2 consente di collegare un dispositivo USB Type-C™ (o Thunderbolt 3™) a un display DisplayPort oppure un dispositivo DP a un display USB-C con un solo cavo.

Questo cavo adattatore bidirezionale da 2 m permette di stabilire una connessione diretta senza l'impiego di altri cavi e adattatori, assicurando un'installazione ordinata e professionale. Per installazioni con distanze minori, è disponibile anche un cavo USB-C a DP da 1 m, in modo da poter scegliere la lunghezza più adatta alle proprie esigenze di installazione.


Inoltre, il cavo funziona con i dispositivi sia Mac che Windows e consente l'installazione plug-and-play, eliminando la necessità di ulteriori software o driver.

Il cavo adattatore USB-C a DisplayPort consente di trasmettere video e audio 4K a un display DP dalla porta USB Type-C (o Thunderbolt 3) di un laptop o di un dispositivo mobile. Grazie alle sue funzionalità bidirezionali, può anche essere utilizzato per collegare dispositivi con tecnologia DisplayPort a un display dotato di ingresso USB-C.

Questo cavo adattatore USB-C a DP 1.2 permette di sfruttare le funzionalità video intrinseche nella connessione USB Type-C (o DisplayPort) del computer per conferire al display 4K l'eccezionale qualità della tecnologia UHD. Per il supporto di larghezze di banda e risoluzioni ancora più elevate, offriamo un cavo USB-C a DP 1.4, l'accessorio perfetto per i pionieri della tecnologia 8K.

Nota: questo cavo funziona solo con dispositivi dotati di tecnologia USB 3.1 Type-C che supportano il formato DP Alt Mode.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Ideale per home office e applicazioni hot desk
- Accessorio perfetto per i professionisti della creatività
- Conduzione di presentazioni ricche di contenuti anche in viaggio
- Streaming, visualizzazione ed editing di video 4K

Caratteristiche

- **ALTE PRESTAZIONI:** Cavo reversibile da USB-C a DisplayPort 1.2 (21,6 Gbps) o da DP a USB-C da 2m, supporta 4K a 60 Hz/HBR2/HDR/HDCP 2.2/1.4/1080p; Compatibile con Thunderbolt
- **CAVO REVERSIBILE:** Questo cavo da DisplayPort a USB-C Bidirezionale funziona nelle due direzioni per connettere un Laptop USB-C a un monitor DisplayPort o per connettere un dispositivo DisplayPort a uno schermo USB Type-C
- **COMPATIBILE HOST DP O USB-C DP ALT MODE:** Cavo video USB-C per Dell XPS/Precision/Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, notebook Surface 3/Pro, TB3 MacBook Pro/Air, HP EliteBook/Spectre/ZBook
- **COMPATIBILE CON MONITOR DP O USB-C:** Questo cavo da DisplayPort a USB C consente la conversione da un host DP a un monitor USB-C; Supporta i display USB-C 16:9 e UltraWide LG, Dell UltraSharp, Acer, Asus Pro Art
- **CAVO VIDEO CON ADATTATORE INTEGRATO:** Supporta la configurazione senza driver su qualsiasi sistema operativo, riduce al minimo i potenziali punti di guasto e la perdita di segnale ed è dotato di connettore DP a scatto per garantire una connessione sicura

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Attivo

Ingresso AV	USB-C
	DisplayPort - 1.2
Uscita AV	DisplayPort
	USB-C
Audio	Sì
ID chipset	Chrontel - CH7213D-BF
	VIA Labs - VL170

Prestazioni

Video Revision	DisplayPort 1.2
Risoluzioni supportate	DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 60Hz USB-C: 3840x2160 (4K) / 60Hz
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	DisplayPort - Canale audio 7.1 USB-C - Canale audio 7.1
MTBF	3.304.646 ore

Connettore/i

Connettore A	1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode
Connettore B	1 - DisplayPort (20 pin)

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Questo cavo funziona solo con dispositivi dotati di tecnologia USB-C che supportano il formato DisplayPort Alt Mode.
Nota	Le prestazioni massime dipendono dalle specifiche della sorgente e della destinazione video

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

conservazione

Umidità 10%-85% di umidità relativa

Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza prodotto	80.2 in [203.8 cm]
Larghezza prodotto	8.7 in [22 cm]
Altezza prodotto	0.4 in [1 cm]
Peso prodotto	2.7 oz [77 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	7.2 in [18.3 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.7 in [1.9 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.0 oz [86.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo adattatore bidirezionale USB-C a DisplayPort 1.2 da 2 m
-----------------------------	---

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.