

USB C auf DVI Adapter mit PD - 1080p USB Typ-C zu DVI-D Single Link  
Bildschirm/Videokonverter mit Laden - 60W Power Delivery Pass-Through - Thunderbolt  
3 kompatibel - Schwarz

Produkt-ID: CDP2DVIUCP



Mit dem USB-C™-zu-DVI-Adapter können Sie einen USB-C-Laptop wie z. B. Ihr Ultrabook™ oder MacBook Pro an ein DVI-Display anschließen. Der Videoadapter bietet USB-Stromversorgung, sodass Sie Ihren Laptop während der Ausgabe von Video an ein DVI-Display mit Strom versorgen und aufladen können.


USB Type-C™ ist ein universeller Konnektivitätsstandard, der alle wesentlichen Funktionen in einem dynamischen Port kombiniert. Dieser Adapter arbeitet mit USB-C-Geräten, die ein DisplayPort-Videosignal weiterleiten, z. B. das aktuellste MacBook oder Windows®-Laptops. Außerdem ist er mit Thunderbolt™ 3-Ports kompatibel.

Im Gegensatz zu einigen Grafikkarten, die einen USB-C-Port Ihres Laptops für die Videoausgabe in Anspruch nehmen, bietet dieser Videoadapter einen zusätzlichen USB-C-Port zum Aufladen, der USB-Stromversorgung bis zu 60 Watt unterstützt. Dies bedeutet, dass Sie Ihren Laptop und laden und Video über denselben Laptop-Port ausgeben können, indem Sie einfach das Notebook-Netzteil an den zusätzlichen USB-C-Port am Adapter anschließen. Das ist die perfekte Lösung für Laptops mit einer begrenzten Anzahl von USB-C-Ports.

Mit seinem leichten und platzsparenden Design maximiert dieser USB-Type-C-Videoadapter die Mobilität. Er ist das perfekte Zubehörteil für Ihr Gerät, das mühelos Platz in Ihrer Laptoptasche oder Ihrem Tragekoffer findet. Dank seines ultra-portablen Designs ist dieser Adapter ideal geeignet für BYOD (Bring Your Own Device)-Anwendungen im Büro.

Dank dieses Adapters können Sie den vielseitigen USB Type-C-Port an Ihrem tragbaren Gerät nutzen. USB Type-C ist ein umkehrbarer Anschluss, sodass der Adapter immer eine Verbindung herstellt, egal, wie Sie ihn anschließen. Das erspart Ihnen die Mühe und Verlegenheit, sich mit dem Gerät beschäftigen zu müssen, wenn Sie eine Präsentation halten oder Informationen weitergeben möchten.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Laden Sie Ihren USB Type-C-Laptop bei gleichzeitiger Ausgabe von Video über einen einzigen USB-C-Port auf
- Mit diesem Adapter in Ihrem Reisegepäck können Sie jeden DVI-Bildschirm, Fernseher oder Projektor anschließen
- Verbinden Sie sich mit BYOD (Bring Your Own Device)- und CYOD (Choose Your Own Device)-Anwendungen in Ihrem Büro

## Merkmale

- **LEISTUNG:** Der USB-C (DP 1.2 Alt Mode HBR2) Adapter mit PD ermöglicht den Anschluss eines einzelnen DVI (DVI-Digital/single link) Bildschirms mit Unterstützung von 1920x1200 oder 1080p bei 60Hz; ausgestattet mit EDID & DDC Pass-Through
- **60W PD STRÖMVERSORGUNG:** Dieser schwarze USB-C Video Konverter ermöglicht bis zu 60W Power Delivery, um Ihren Laptop zu betreiben und zu laden und gleichzeitig, Videos auf einem DVI Monitor/Projektor anzeigen alles über einen einzigen USB-C Port.
- **DISPLAY KOMPATIBILITÄT:** Getestet mit Monitoren/Projektoren von Dell, LG, Asus, Acer, BenQ, HP, Samsung, NEC und Phillips; leichtes Design ermöglicht den einfachen Transport in der Laptoptasche auf Reisen
- **KOMPATIBILITÄT:** Kann mit DisplayPort auf USB Typ-C (TB3 kompatibel) Laptops wie Lenovo ThinkPad X1 Carbon, Dell XPS 13, HP EliteBook, TB3 MacBook Pro 13 / Air, Surface Book 3/Laptop 3, Chromebook
- **EINFACH ZU BENUTZEN:** USB-C auf DVI Adapter unterstützt ein treiberloses Plug & Play Setup und kann mit macOS, iPadOS, Windows, Chrome OS und Linux verwendet werden | Kompatibel mit Thunderbolt 3 und früheren Versionen von DisplayPort

---

Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

AV-Eingang USB-C

Ports 1

AV-Ausgang DVI-I (Digital Only) - Single-Link

Audio Nein

Chipset-ID Parade - PS171  
VIA/VLI - VL100

## Leistung

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Max. Digitalauflösungen  | 1920x1200                                             |
| Unterstützte Auflösungen | 1920x1200 @ 60Hz<br>1920x1080<br>1280x720<br>1024x768 |
| Breitbild unterstützt    | Ja                                                    |
| Audiospezifikationen     | DVI - No Audio Support                                |

## Steckverbinder

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Steckverbindertyp(en) | 1 - USB Typ-C (24-polig) Nur USB Power Delivery |
| Steckverbinder A      | 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode       |
| Steckverbinder B      | 1 - DVI-I (29-polig)                            |

## Spezielle Hinweise/Anforderungen

|         |                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| Hinweis | Dieser Adapter ist nicht mit dem Apple Cinema Display kompatibel |
|---------|------------------------------------------------------------------|

## Strom

|                |     |
|----------------|-----|
| Power Delivery | 60W |
|----------------|-----|

## Umgebungsbedingungen

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Betriebstemperatur | 0°C to 45°C (32°F to 113°F)          |
| Lagertemperatur    | -10°C to 70°C (-14°F to 158°F)       |
| Feuchtigkeit       | 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit |

---

#### Physische Eigenschaften

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Farbe          | Schwarz         |
| Gehäusotyp     | Kunststoff      |
| Kabellänge     | 3.9 in [100 mm] |
| Produktlänge   | 2.3 in [58 mm]  |
| Produktbreite  | 1.6 in [4 cm]   |
| Produkthöhe    | 0.5 in [1.3 cm] |
| Produktgewicht | 1.1 oz [32 g]   |

---

#### Verpackungsinformationen

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Paketmenge                  | 1                |
| Paketlänge                  | 6.7 in [17.1 cm] |
| Paketbreite                 | 5.7 in [14.4 cm] |
| Pakethöhe                   | 1.3 in [3.2 cm]  |
| Versandgewicht (Verpackung) | 3.5 oz [100.0 g] |

---

#### Verpackungsinhalt

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Im Paket enthalten | 1 - USB-C auf DVI Adapter |
|--------------------|---------------------------|

---

#### Garantieinformationen

|          |         |
|----------|---------|
| Warranty | 3 Jahre |
|----------|---------|

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.