

Adaptador USB C a DVI con Entrega de Alimentación - Conversor de Vídeo USB Tipo C a DVI-D Monomodo 1080p con Carga PD de Paso de 60W - Compatible con Thunderbolt 3 - Blanco

ID del Producto: CDP2DVIUCPW



Este adaptador de USB-C™ a DVI le permite conectar un portátil USB-C, como un Ultrabook™ o un MacBook Pro, a una pantalla DVI. El adaptador de vídeo cuenta con USB Power Delivery, que le permite alimentar y cargar su portátil mientras emite vídeo a una pantalla DVI. Para que haga juego con la estética de su dispositivo, este adaptador es de color blanco.

El USB Type-C™ es un estándar de conectividad universal que combina todas sus funciones esenciales en un puerto dinámico. Este adaptador funciona con dispositivos USB-C que pasan una señal de vídeo DisplayPort, como los últimos MacBook o los portátiles Windows®. También es compatible con los puertos Thunderbolt™ 3.

A diferencia de algunos adaptadores de vídeo que utilizan uno de los puertos USB-C de su portátil para emitir vídeo, este adaptador de vídeo ofrece un puerto de carga USB-C adicional que admite USB Power Delivery de hasta 60 vatios. Esto significa que puede cargar su portátil y emitir vídeo utilizando el mismo puerto del portátil, simplemente conectando el adaptador de corriente del portátil al puerto USB-C adicional del adaptador. Es la solución perfecta para los portátiles que tienen un número limitado de puertos USB-C.

Este adaptador de vídeo USB Tipo-C maximiza la portabilidad con un diseño ligero y que ocupa poco espacio. Es el accesorio perfecto para llevar con su dispositivo, encajando fácilmente en la bolsa del portátil o en el maletín. Su diseño ultraportátil hace que este adaptador sea perfecto para aplicaciones BYOD (Bring Your Own Device) en la oficina.

Este adaptador le permite utilizar el versátil puerto USB Tipo-C en su dispositivo portátil. El USB Tipo-C es un conector reversible, por lo que no importa cómo lo enchufe, el adaptador siempre se conectará. Esto le ahorra la molestia de tener que luchar con su dispositivo cuando intenta hacer una presentación o compartir información.

CDP2DVIUCPW está respaldado por una garantía de 3 años de StarTech.com y soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Cargue su ordenador portátil equipado con USB Type-C y transmita vídeo de salida mediante el uso del mismo puerto USB-C
- Lleve el adaptador al viajar, y conéctelo a cualquier monitor o proyector DVI
- Conecte a las estaciones de trabajo BYOD (traiga su propio dispositivo) y CYOD (escoja su propio dispositivo), en su oficina

Características

- **RENDIMIENTO:** El adaptador USB-C (DP 1.2 Alt Mode HBR2) con PD le permite conectar una sola pantalla DVI (DVI Digital/monoenlace) que soporte 1920x1200 o 1080p a 60Hz; equipado con EDID y DDC de paso
- **ENTREGA DE ALIMENTACIÓN DE PASO DE 60W:** Este convertidor de vídeo USB-C blanco permite una Entrega de Alimentación de hasta 60 W para alimentar y cargar su portátil mientras muestra el vídeo en un monitor/proyector DVI utilizando un solo puerto USB-C
- **COMPATIBILIDAD:** Funciona con portátiles DisplayPort sobre USB Type-C (compatible con TB3) como Lenovo ThinkPad X1 Carbon, Dell XPS 13, HP EliteBook, TB3 MacBook Pro 13 / Air, Surface Book 3/Laptop 3, Chromebook
- **COMPATIBILIDAD DE PANTALLAS:** Probado con monitores/proyectores, incluidos Dell, LG, Asus, Acer, BenQ, HP, Samsung, NEC y Phillips. Su diseño liviano le permite llevarlo fácilmente en la bolsa del portátil durante los viajes
- **FÁCIL DE USAR:** El adaptador USB C a DVI admite una configuración plug & play sin controladores y funciona con macOS, iPadOS, Windows, Chrome OS y Linux | Compatible con Thunderbolt 3 y versiones anteriores de DisplayPort

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Cantidad de Puertos	1
Entrada A/V	USB-C

Salida A/V	DVI-I (Digital Only) - Single-Link
Soporte de Audio	No
ID del Conjunto de Chips	Parade - PS171 VIA/VLI - VL100

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	1920x1200
Resoluciones Admitidas	1920x1200 @ 60Hz 1920x1080 1280x720 1024x768
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	DVI - No Audio Support

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	USB-C (24 pines) con entrega de potencia por USB únicamente
Conector A	Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines)
Conector B	DVI-I (29 pines)

Observaciones / Requisitos

Nota	Este adaptador no es compatible con Apple Cinema Display
------	--

Requisitos de Energía

Power Delivery	60W
----------------	-----

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (-14°F to 158°F)



Humedad HR 0~90%

Características Físicas

Color	Blanco
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	3.9 in [100 mm]
Longitud del Producto	2.4 in [60 mm]
Ancho del Producto	1.6 in [40 mm]
Altura del Producto	0.5 in [13 mm]
Peso del Producto	1.1 oz [32 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	6.8 in [17.2 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.5 cm]
Altura de la Caja	1.2 in [30 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.5 oz [100 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Adaptador USB-C DVI
---------------------	---------------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

