

USB-C multiport video adapter - HDMI of mini DisplayPort - 4K 60Hz

Productcode: CDP2HDMDP



Deze USB-C multiport video adapter is een draagbare oplossing voor de aansluiting van uw USB Type C laptop op een HDMI- of mini DisplayPort-scherm. De adapter ondersteunt High Dynamic Range (HDR) en zorgt voor scherpere beelden met verbeterde video.

Met een 2-in-1 USB-C beeldschermadapter hoeft u nooit meer verschillende adapters mee te nemen. De multiport adapter heeft zowel HDMI- als mini DP-uitgangen, zodat u uw laptop gemakkelijk op elk met HDMI of mDP uitgevoerd scherm kunt aansluiten.

De adapter heeft een duurzame aluminium behuizing en kan veilig in uw reistas worden meegenomen.

Met de HDMI- en mini DisplayPort-uitgangen van deze USB-C video adapter kunt u de audio- en video capaciteiten van de USB-C aansluiting van uw computer benutten voor de verbazingwekkende kwaliteit van UHD op uw 4K 60Hz scherm. Daardoor kunt u gemakkelijker multi-tasken, terwijl u werkt met de meest veeleisende applicaties die u zich kunt voorstellen.

Met HDR ondersteuning kunt u genieten van levensechte beelden met meer contrast, helderheid en kleuren en grotere lichtsterkte dan standaard digital imaging.

De USB-C beeldschermadapter heeft een spacegrijze behuizing en geïntegreerde USB-C kabel die bij uw spacegrijze MacBook of MacBook Pro past. De adapter is compatibel met USB-C apparaten met DP Alt Mode.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Maak verbinding met bijna elk HDMI- en mini DisplayPort-scherm, zowel onderweg als op kantoor
- Geef video weer op een tweede HDMI- of mini DP-scherm
- Stream, bekijk en bewerk 4K video op uw HDMI- of mDP-scherm

Eigenschappen

- Maximaliseer de videocompatibiliteit van uw laptop met een 2-in-1 multi-poort videoadapter: USB-C naar HDMI of mini DisplayPort
- Ondersteunt veeleisende applicaties met UHD resoluties tot 4K 60Hz
- Ondersteunt HDR voor een hogere contrastverhouding en kleurnauwkeurigheid
- Space gray adapter past bij uw space gray MacBook of MacBook Pro
- HIGH PERFORMANCE: USB C (DP Alt Mode) to HDMI 2.0 4K 60Hz (UHD) w/HDR or Mini DisplayPort 1.2 4K 60Hz HBR2 display adapter on single monitor w/ 2.1ch audio, compatible w/ HDCP 2.2/1.4 & Thunderbolt 3

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	USB-C
AV-uitgang	HDMI - 2.0
	Mini DisplayPort - 1.2
Audio	Ja
Chipsetcode	Realtek - RTD2142S-CG

Prestaties

Maximum Cable	6.6 ft [2 m]
---------------	--------------

Distance To Display		
Video Revision	HDMI 2.0	
	DisplayPort 1.2	
Ondersteunde resoluties	HDMI: 3840x2160 (4K) / 60Hz	
	Mini DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 60Hz	
	Lower resolutions and refresh rates may also be supported	
Ondersteuning breedbeeld:	Ja	
Audiospecificaties	HDMI - 7.1 Channel Audio	
	Mini DisplayPort - 2 Channel Audio	
Connector(en)		
Connector A	1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode	
Connector B	1 - HDMI	
	1 - Mini DisplayPort	
Speciale opmerkingen / vereisten		
Notitie	Uw USB-C apparaat moet DP Alt Mode ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.	
	Deze adapter ondersteunt slechts één scherm - u kunt Mini DisplayPort- en HDMI-video niet tegelijkertijd weergeven	
	Voor HDR moet uw USB-C poort DisplayPort 1.4 en moet uw scherm HDMI 2.0b ondersteunen	
Gebruiksomgeving		
Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)	
Opslagtemperatuur	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)	
Vochtigheid	5~90% RH (no condensation)	
Fysieke eigenschappen		

Kleur	Space grijs
Type behuizing	Aluminium
Kabellengte	6.0 in [15.2 cm]
Lengte product	8.1 in [20.5 cm]
Breedte product	2.4 in [6.2 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.5 cm]
Gewicht product	1.7 oz [48.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	7.0 in [17.8 cm]
Breedte Verpakking	3.2 in [8.1 cm]
Hoogte Verpakking	0.9 in [2.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.5 oz [70.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB-C naar Mini DisplayPort en HDMI adapter
-------------	---

Garantiebepalingen

Warranty	3 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.